

PHILIPS

SpeechOne

Station d'accueil et voyant de statut

Rechargement sans fil

Appariement facile

Voyant de statut

Pédalier optionnel



ACC6000



Devenez plus productif

en accélérant votre flux de travail

La station d'accueil stable et innovante permet un chargement sans fil et une connexion aisée avec votre casque sans fil. Le mécanisme magnétique rend l'accueil de l'appareil incroyablement facile. Il suffit d'aimanter le micro-casque pour une charge fiable et sans effort. Le voyant de statut augmente votre productivité en réduisant les risques d'interruption. Bénéficiez d'un flux de travail plus simple et facile qui vous fera gagner du temps et de l'efficacité.

Performances exceptionnelles

- Appariement facile avec le casque sans fil Philips SpeechOne pour une utilisation sur plusieurs postes de travail
- Rechargement par induction plus pratique
- Voyant de statut pour réduire les interruptions et augmenter votre productivité

Développé pour les professionnels

- Contrôlez vos dictées et vos appels Skype pour plus d'efficacité
- Verrou Kensington pour éviter les vols
- Pédalier en option pour dictée mains-libres



No 1 de l'enquête de satisfaction client mondiale SPS de 09/2017.

Points forts

Appairage facile



Placez votre Philips SpeechOne sur la station et il sera apparié et prêt à fonctionner en une seconde. Cela permet une grande flexibilité de travail et facilite les déplacements d'un poste de travail à l'autre.

Rechargement sans fil



La batterie du casque SpeechOne peut être rechargée rapidement et sans contact jusqu'à 80% en 1 heure. Le mécanisme magnétique la rend très facile à utiliser. Posez simplement le casque sur l'emplacement aimanté pour le charger.

Voyant de statut



Reprenez le contrôle de votre disponibilité en indiquant clairement à vos collègues si vous êtes « disponible » ou « occupé ». Grâce au système de montage magnétique rotatif flexible du voyant de statut, vous pouvez aisément le fixer sur différentes surfaces. Le voyant devient automatiquement rouge lorsque vous utilisez le micro-casque pour enregistrer ou prendre un appel. Vous pouvez toujours changer le statut à l'aide du bouton sur la station d'accueil.

Contrôle total




Les boutons dédiés sur la station d'accueil permettent de contrôler vos dictées sans toucher au casque. Les LEDs indiquent le statut d'enregistrement et le niveau de charge. Vous pouvez aussi décrocher ou raccrocher à un appel Skype.

Antivol



Le verrou Kensington vous permet de sécuriser la station à votre bureau ou autre.

Pédalier en option



Un pédalier (série ACC2300) peut être connecté directement sur la station d'accueil pour une utilisation en mode mains libres.

Spécifications

Connectivité

Ordinateur : micro-USB type B (compatible avec USB 3.0)

Alimentation secteur : micro-USB type B

Pédalier : USB type A

Télécommande : mini-DIN (6 pins)

Voyant de statut : mini-DIN (4 pins)

Connectivité sans fil

Technologie : bande ISM 2,4 GHz

Modulation : 8-FSK

Portée maximale : jusqu'à 5 m (bien en vue)

Commodité

Verrou Kensington antivol

Spécifications environnementales

Conforme à la norme 2011/65/EU (RoHS)

Produit sans soudeure au plomb

Conditions de fonctionnement

Température : 5° – 45° C

Humidité : 10 % – 90 %

Dimensions

Station d'accueil : 120 × 120 × 30 mm, 395 g

Voyant de statut : 36 × 36 × 98 mm, 58 g

Design et finitions

Matériau : polymères haut de gamme

Couleur : noir

Contenu de l'emballage

Station d'accueil Philips SpeechOne

Voyant de statut Philips

Câble USB vers micro-USB 1,5 m

Accessoires disponibles

Télécommande SpeechOne ACC6100

Adaptateur sans fil AirBridge pour

SpeechOne et SpeechMike Premium Air

ACC4100

