

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

Digitaal

Opnemen van notities

8 GB

PC-verbinding



DVT1120



Gemakkelijk notities opnemen

met een pc-aansluiting en 8 GB geheugen

De VoiceTracer 1120 is de perfecte spraakrecorder om onderweg notities, ideeën en gedachten vast te leggen. Dankzij de pc-aansluiting kunt u uw stemopnames gemakkelijk met anderen delen.

Intuïtief en gemakkelijk te bedienen

- Pc-aansluiting voor plug & play
- Met één knop te bedienen, zodat u onmiddellijk kunt opnemen

Ontworpen met u in gedachten

- 8 GB aan ingebouwd geheugen om extra lang te kunnen opnemen
- Opnemen met tijdsaanduiding om gemakkelijk door bestanden te navigeren
- Batterij die extra lang meegaat voor langere opnamesessies



No 1 in SPS mondiaal
klantentevredenheids-
onderzoek 09/2019

Highlights

Plug en play



Sluit uw recorder aan op uw pc en speel bestanden af in Windows en macOS.

Met één druk op de knop opnemen



Druk op de opnameknop en houd deze kort ingedrukt om de recorder in te schakelen en meteen te beginnen met opnemen.

Ingebouwd geheugen van 8 GB




Dankzij de 8 GB aan ingebouwd geheugen kan uw recorder meerdere dagen achtereen opnemen.

Opnemen met tijdsaanduiding



Opnemen met tijdsaanduiding betekent dat de datum en het tijdstip van uw opnames aan het geluidsbestand worden toegevoegd. Zo kunt u gemakkelijk door uw bestanden bladeren en ze snel terugvinden.

Batterij die extra lang meegaat



U kunt de batterijen van de nieuwe recorder na een oplaadbeurt tot 12 uur gebruiken – voor extra lange opnamesessies.

Specificaties

Connectiviteit

Hoofdtelefoon: 3,5 mm
Lijningang
USB: USB 1.1

Display

Type: lcd-scherm
Diagonale schermgrootte: 33 mm

Opslagmedia

Ingebouwde geheugencapaciteit: 8 GB
Type ingebouwd geheugen: TF kaart
USB-massaopslag

Audio-opname

Ingebouwde microfoon: 1 kanaal
Opnameformats: WAV (PCM)
Opnamemodi: HQ (PCM), SP (PCM)
Samplingfrequentie: 16 kHz (HQ), 12 kHz (SP)
Bitsnelheid: 512kbps, 384kbps
Opnametijd (intern geheugen): 34u (HQ-modus), 46u (SP-modus)

Geluid

Frequentierespons: 750 Hz – 18 KHz
Type luidspreker: rond
Diameter luidspreker: 28 mm

Gebruiksgemak

Onmiddellijk opnemen met één druk op de knop
Vergrendeling van keypad
Firmware kan worden geüpgraded
Geoptimaliseerd voor notities
Microfoongevoeligheid: hoog/laag
Lijningang
Realtimeklok
Weergave van resterende tijd
Bestandsvergrendeling
A–B herhalen

Vermogen

Levensduur van de batterij: tot 12 uur
Batterijtype: 2 AAA-batterijen
Aantal batterijen: 2
Batterijen inbegrepen: ja

Systeemvereisten

Vrije USB-poort
Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS

Productafmetingen

Productafmetingen (H × B × D):
108 × 34 × 19 mm
Gewicht: 46 gram
EAN: 0 855971 006717

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): grijs

Inhoud verpakking

Recorder
2 AAA-batterijen
USB-kabel
Snelstartgids

