

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

Digitaal

Opnemen van notities

8 GB

Pc-verbinding

DVT1160



Gemakkelijk notities opnemen

met één druk op de knop opnemen

De VoiceTracer 1160 is de perfecte spraakrecorder om onderweg notities, ideeën en gedachten vast te leggen. Dankzij de pc-aansluiting kunt u uw stemopnames gemakkelijk met anderen delen.

Superieure stemopname

- Stemactiveringsfunctie om handenvrij op te nemen
- Opnemen met tijdsaanduiding om gemakkelijk door bestanden te navigeren

Intuïtief en gemakkelijk te bedienen

- Pc-aansluiting voor plug & play
- Met één knop te bedienen, zodat u onmiddellijk kunt opnemen

Ontworpen met u in gedachten

- 8 GB aan ingebouwd geheugen om extra lang te kunnen opnemen
- Batterij die extra lang meegaat voor langere opnamesessies




Highlights

Stemactiveringsfunctie



Opnemen met stemactivering is een handige functie om handenvrij te kunnen opnemen. Als deze functie is ingeschakeld, start de opname automatisch zodra u begint te spreken. De opname stopt automatisch als u ophoudt met spreken en herstart automatisch zodra u opnieuw begint te spreken.

Plug en play



Sluit uw recorder aan op uw pc en speel bestanden af in Windows en macOS.

Met één druk op de knop opnemen



Druk op de opnameknop en houd deze kort ingedrukt om de recorder in te schakelen en meteen te beginnen met opnemen.

Ingebouwd geheugen van 8 GB




Dankzij de 8 GB aan ingebouwd geheugen kan uw recorder meerdere dagen achtereen opnemen.

Opnemen met tijdsaanduiding



Opnemen met tijdsaanduiding betekent dat de datum en het tijdstip van uw opnames aan het geluidsbestand worden toegevoegd. Zo kunt u gemakkelijk door uw bestanden bladeren en ze snel terugvinden.

Batterij die extra lang meegaat



U kunt de batterijen van de nieuwe recorder na een oplaadbeurt tot 44 uur gebruiken – voor extra lange opnamesessies.

Specificaties

Connectiviteit

Hoofdtelefoon: 3,5 mm

USB: Hoge snelheid USB 2.0

Display

Type: lcd-scherm

Diagonale schermgrootte: 33 mm

Opslagmedia

Ingebouwde geheugencapaciteit: 8 GB

Type ingebouwd geheugen: NAND-flash

USB-massaopslag

Audio-opname

Ingebouwde microfoon: 1 kanaal

Microfoongevoeligheid: hoog/laag

Opnameformats: WAV (ADPCM en PCM)

Opnamemodi: HQ (PCM), SP (PCM), LP (ADPCM)

Samplingfrequentie: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)

Bitsnelheid: 384kbps (PCM), 128kbps (PCM), 32 kbps (ADPCM)

Opnametijd (intern geheugen): 48u (HQ-

modus), 150u (SP-modus), 590u (LP-modus)

Geluid

Frequentierespons: 750 Hz – 18 KHz

Type luidspreker: rond

Diameter luidspreker: 28 mm

Uitgangsvermogen van de luidspreker: 1 W

Gebruiksgemak

Onmiddellijk opnemen met één druk op de knop

Opnemen met stemactivering

Vergrendeling van keypad

Firmware kan worden geüpgraded

Variabele afspeelsnelheid

Geoptimaliseerd voor notities

Realtimelok

Weergave van resterende tijd

Bestandsvergrendeling

Index (tot 10)

A–B herhalen

Vermogen

Levensduur van de batterij: tot 44 uur

Batterijtype: 2 AAA-batterijen

Aantal batterijen: 2

Batterijen inbegrepen: ja

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS

Productafmetingen

Productafmetingen (H × B × D): 108 × 37 × 20 mm

Gewicht: 46 gram

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zwart

Inhoud verpakking

VoiceTracer audio recorder

2 AAA-batterijen

USB-kabel

Snelstartgids

Gebruiksvoorwaarden

Temperatuur: 5° – 45° C

Vochtigheid: 10% – 90%, niet-condenserend

