

PHILIPS

DVT1170

Philips VoiceTracer Audio-Recorder

- 360°-Mikrofon
- Sprachaktivierte Aufnahme
- 70 Stunden Akkulaufzeit
- 8 GB und Speicherkartensteckplatz



Einfache, zuverlässige Audioaufnahmen

mit Ein-Knopf-Bedienung

Der Philips VoiceTracer 1170 ist auf Einfachheit und Leistung ausgelegt. Ob Sie Interviews, Gespräche oder Meetings aufnehmen, er sorgt für hervorragende Klangqualität und eine reibungslose Benutzererfahrung. Dank seiner intuitiven Funktionen und PC-Konnektivität ist das Teilen Ihrer Aufnahmen genauso einfach wie das Aufnehmen selbst.

Einfache Sprachaufnahme

- Hochwertiges 360°-Mikrofon für exzellente Klangqualität
- Klare Sprachaufnahmen im WAV-Format
- Voreingestellte Audioszenen optimieren die Audioeinstellungen in jeder Aufnahmesituation

Intuitive Bedienung

- Sprachaktivierung für freihändige Aufnahme
- Dateien mit Zeitstempel für einfache Organisation und Navigation
- One-Touch-Bedienung für sofortigen Aufnahmebeginn

Bereit, wenn Sie es sind

- 8 GB interner Speicher für längere Aufnahmen
- microSD-Kartensteckplatz für erweiterte Kapazität
- Extra lange Akkulaufzeit für unterbrechungsfreie Sitzungen




Highlights

Hochwertiges 360°-Mikrofon



Das hochwertige 360°-Mikrofon liefert klare Klangqualität bei der Aufnahme von Notizen, Gesprächen oder Meetings – am Schreibtisch oder unterwegs.

Sprachaktivierungsfunktion



Genießen Sie freihändigen Komfort: Die Aufnahme startet, wenn Sie sprechen, und stoppt, wenn Sie schweigen – ideal für Diktate und Meetings.

8 GB integrierter Speicher



Nehmen Sie tagelang mit 8 GB internem Speicher auf und verpassen Sie nie wichtige Inhalte wegen Platzmangel.

WAV-Aufnahme



Nehmen Sie Ihre Audiodateien im unkomprimierten PCM-Format (WAV) auf – für klare, zuverlässige Aufnahmen. Perfekt für Memos, Interviews und Archivierung.

Aufnahme mit Zeitstempel




Navigieren Sie einfach durch Ihre Dateien mit eingebetteten Datums- und Zeitstempeln, sodass Sie bestimmte Aufnahmen schnell finden können.

microSD-Kartensteckplatz



Erweitern Sie die Speicherkapazität durch Einlegen einer microSD-Karte und ermöglichen Sie nahezu unbegrenzte Aufnahmezeit.

Audioszenen



Optimieren Sie die Aufnahmequalität mit vordefinierten Szenen für Memos, Meetings oder Musik. Jede Szene passt die Audioeinstellungen automatisch an Ihre Umgebung an.

One-Touch-Aufnahme



Drücken und halten Sie einfach die Aufnahmetaste, um das Gerät einzuschalten und sofort mit der Aufnahme zu beginnen.

Extra lange Akkulaufzeit



Nehmen Sie bis zu 70 Stunden mit zwei AAA-Batterien auf und machen Sie einfach weiter, indem Sie sie austauschen – perfekt für lange Sitzungen und Aufnahmen unterwegs ohne Verzögerungen.

Spezifikationen

Konnektivität

Kopfhörer: 3,5 mm
Mikrofon: 3,5 mm, Stereo-Buchse
USB: Typ C, High-Speed USB 2.0

Display

Typ: Segment LCD
Bildschirmdiagonale: 34 mm

Speichermedien

Integrierte Speicherkapazität: 8 GB
Integrierter Speichertyp: NAND-Flash
USB-Massenspeicher
MicroSD-Kartensteckplatz: bis zu 128 GB

Audioaufnahme

Eingebautes Mikrofon: 1 Kanal
Aufnahmeformate: PCM (WAV)
Aufnahmequalität: 384 kbps, 1536 kbps
Audio-Szenen: Memo (384 kbps), Meeting (384 kbps), Musik (1536 kbps)
Aufnahmezeit (interner Speicher): 46 Std. (384 kbps), 11 Std. (1536 kbps)
Lesezeichenfunktion: bis zu 10 pro Datei
Sprachaktivierte Aufnahme
Sofortige Ein-Knopf-Aufnahme
Aufnahmemonitor-Funktion

Klang

Frequenzgang: 200 Hz – 20 kHz
Lautsprechertyp: oval
Lautsprechergröße: 20 x 30 mm
Lautsprecherleistungsleistung: 1 W

Komfort

Sofortige One-Touch-Aufnahme
Sprachaktivierte Aufnahme
Tastensperre
Variable Wiedergabegeschwindigkeit
Echtzeituhr
Restzeitanzeige
Lesezeichen (bis zu 10 pro Datei)
Dateiwiederholung
A-B-Wiederholung

Leistung

Batterielaufzeit: bis zu 70 Stunden
Batterietyp: 2 x AAA-Batterie
Anzahl der Batterien: 2
Batterien enthalten: ja

Systemanforderungen

Freier USB-Anschluss
Betriebssystem: Windows, macOS

Produktabmessungen

Produktabmessungen (B x H x T): 114 x 39,5 x 19 mm
Gewicht: 44 g
GTIN-12/13: (0)855971006960

Design und Verarbeitung

Farbe(n): metallisches Graphitgrau, mattes Schwarz, Silber

Lieferumfang

Rekorder
2 x AAA-Batterien
Schnellstartanleitung
USB-C-Kabel

Betriebsbedingungen

Temperatur: 5° – 45° C
Luftfeuchtigkeit: 10 % – 90 %, nicht kondensierend

