

PHILIPS

DVT1170

Philips VoiceTracer Grabadora de audio

- Micrófono de 360°
- Grabación activada por voz
- 70 horas de duración de la batería
- 8 GB y ranura para tarjeta de memoria

Grabación de audio fácil y confiable

con operación de un solo toque

El Philips VoiceTracer 1170 está diseñado para la simplicidad y el rendimiento. Ya sea que esté grabando entrevistas, conversaciones o reuniones, garantiza una excelente calidad de sonido y una experiencia de usuario fluida. Gracias a sus funciones intuitivas y conectividad con PC, compartir sus grabaciones es tan fácil como grabarlas.

Grabación de voz fácil

- Micrófono de 360° de alta calidad para un sonido excelente
- Grabación de voz clara en formato WAV
- Los preajustes de escenas de audio optimizan la configuración en cualquier situación de grabación

Experiencia intuitiva

- Grabación activada por voz para uso manos libres
- Ficheros con marcas de tiempo para fácil organización y navegación
- Operación con un solo toque para comenzar a grabar al instante

Listo cuando tú lo estés

- 8 GB de memoria interna para grabaciones prolongadas
- Ranura para tarjeta microSD para mayor capacidad
- Duración extra larga de la batería para sesiones ininterrumpidas



Destacados

Micrófono de 360° de alta calidad



El micrófono de 360° de alta calidad ofrece un sonido claro al grabar notas, conversaciones o reuniones, ya sea en su escritorio o en movimiento.

Función de activación por voz



Disfruta de la comodidad manos libres: la grabación comienza cuando hablas y se detiene cuando guardas silencio—ideal para dictados y reuniones.

8 GB de memoria incorporada




Grabe durante días con 8 GB de memoria interna, asegurando que nunca pierda contenido importante por falta de espacio.

Grabación en WAV



Capture su audio en PCM sin comprimir (WAV) para grabaciones nítidas y confiables—perfecto para notas, entrevistas y archivo.

Grabación con marcas de tiempo




Navega fácilmente por tus ficheros con marcas de fecha y hora integradas, ayudándote a localizar grabaciones específicas rápidamente.

Ranura para tarjeta microSD



Amplía la capacidad de almacenamiento insertando una tarjeta microSD, permitiendo un tiempo de grabación prácticamente ilimitado.

Escenas de audio



Optimiza la calidad de grabación con escenas predefinidas para notas, reuniones o música. Cada escena ajusta automáticamente la configuración de audio para adaptarse a su entorno.

Grabación con un solo toque



Simplemente mantén presionado el botón de grabar para encender el dispositivo y comenzar a grabar de inmediato.

Duración extra larga de la batería



Grabe hasta 70 horas usando dos pilas AAA, y continúe simplemente cambiándolas—perfecto para sesiones largas y grabaciones en movimiento sin demoras.

Especificaciones

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm
Micrófono: 3,5 mm, conector estéreo
USB: tipo C, USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: segmento LCD
Tamaño diagonal de pantalla: 34 mm/1,34 in

Medios de almacenamiento

Capacidad de memoria interna: 8 GB
Tipo de memoria interna: NAND Flash
Almacenamiento masivo USB
Ranura para tarjeta MicroSD: hasta 128 GB

Grabación de audio

Micrófono incorporado: 1 canal
Formatos de grabación: PCM (WAV)
Calidad de grabación: 384 kbps, 1536 kbps
Escenas de audio: Nota (384 kbps), Reunión (384 kbps), Música (1536 kbps)
Tiempo de grabación (memoria incorporada): 46 h (384 kbps), 11 h (1536 kbps)
Función de marcador: hasta 10 por fichero
Grabación activada por voz
Grabación instantánea con un solo toque
Función de monitor de grabación

Sonido

Respuesta de frecuencia: 200 Hz – 20 kHz
Tipo de altavoz: ovalado
Tamaño del altavoz: 20 × 30 mm
Potencia de salida del altavoz: 1 W

Comodidad

Grabación instantánea con un solo toque
Grabación activada por voz
Bloqueo de teclado
Velocidad de reproducción variable
Reloj en tiempo real
Pantalla de tiempo restante
Marcadores (hasta 10 por fichero)
Repetición de fichero
Repetición A–B

Potencia

Duración de la batería: hasta 70 horas
Tipo de batería: 2 × pila AAA
Número de pilas: 2
Pilas incluidas: sí

Requisitos del sistema

Puerto USB libre
Sistema operativo: Windows, macOS

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (An × Al × Pr): 114 × 39,5 × 19 mm/4,5 × 1,6 × 0,8 in
Peso: 44 g/1,55 oz
GTIN-12/13: (0)855971006960

Diseño y acabado

Color(es): gris grafito metálico, negro mate, plateado

Contenido del paquete

Grabadora
2 × pilas AAA
Guía de inicio rápido
Cable USB-C

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 5° – 45° C/41° – 113° F
Humedad: 10 % – 90 %, sin condensación

