

PHILIPS

DVT1170

Philips VoiceTracer Enregistreur audio

- Microphone à 360°
- Enregistrement activé par la voix
- Autonomie de batterie de 70 heures
- 8 Go et emplacement pour carte mémoire

Enregistrement audio facile et fiable

avec une utilisation à une touche

Le Philips VoiceTracer 1170 est conçu pour la simplicité et la performance. Que vous enregistriez des interviews, des conversations ou des réunions, il garantit une excellente qualité sonore et une expérience utilisateur fluide. Grâce à ses fonctionnalités intuitives et à sa connectivité PC, partager vos enregistrements est aussi simple que de les enregistrer.

Enregistrement vocal facile

- Microphone 360° de haute qualité pour un son excellent
- Enregistrement vocal clair au format WAV
- Les préréglages de scènes audio optimisent les paramètres audio dans toutes les situations d'enregistrement

Expérience intuitive

- Enregistrement activé par la voix pour une utilisation mains libres
- Fichiers horodatés pour une organisation et une navigation faciles
- Fonctionnement à une touche pour démarrer l'enregistrement instantanément

Prêt quand vous l'êtes

- 8 Go de mémoire interne pour des enregistrements prolongés
- Emplacement pour carte microSD pour une capacité étendue
- Autonomie de batterie extra longue pour des sessions ininterrompues



Points forts

Microphone 360° de haute qualité



Le microphone 360° de haute qualité offre un son clair lors de l'enregistrement de notes, de conversations ou de réunions, à votre bureau ou en déplacement.

Fonction d'activation vocale



Profitez de la commodité mains libres : l'enregistrement démarre lorsque vous parlez et s'arrête lorsque vous êtes silencieux — idéal pour la dictée et les réunions.

Mémoire intégrée de 8 Go



Enregistrez pendant des jours grâce à 8 Go de mémoire interne, pour ne jamais manquer de contenu important par manque d'espace.

Enregistrement WAV



Enregistrez votre audio en PCM non compressé (WAV) pour des enregistrements nets et fiables—parfait pour les mémos, les interviews et l'archivage.

Enregistrement horodaté




Parcourez facilement vos fichiers grâce aux dates et heures intégrées, ce qui vous aide à retrouver rapidement des enregistrements spécifiques.

Emplacement pour carte microSD



Augmentez la capacité de stockage en insérant une carte microSD, permettant un temps d'enregistrement pratiquement illimité.

Scènes audio



Optimisez la qualité d'enregistrement avec des scènes prédéfinies pour les mémos, réunions ou musique. Chaque scène ajuste automatiquement les paramètres audio pour s'adapter à votre environnement.

Enregistrement à une touche



Il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton d'enregistrement pour allumer l'appareil et commencer à enregistrer immédiatement.

Autonomie de batterie extra longue



Enregistrez jusqu'à 70 heures avec deux piles AAA, et continuez simplement en les remplaçant—parfait pour les longues sessions et l'enregistrement en déplacement sans interruption.

Spécifications

Connectivité

Casque : 3,5 mm
Microphone : 3,5 mm, prise stéréo
USB : type C, USB 2.0 haute vitesse

Affichage

Type : segment LCD
Taille d'écran diagonale : 34 mm/1,34 po

Média de stockage

Capacité de mémoire intégrée : 8 Go
Type de mémoire intégrée : NAND Flash
Stockage de masse USB
Emplacement carte MicroSD : jusqu'à 128 Go

Enregistrement audio

Microphone intégré : 1 canal
Formats d'enregistrement : PCM (WAV)
Qualité d'enregistrement : 384 kbps, 1536 kbps
Scènes audio : Mémo (384 kbps), Réunion (384 kbps), Musique (1536 kbps)
Durée d'enregistrement (mémoire intégrée) : 46 h (384 kbps), 11 h (1536 kbps)
Fonction de signet : jusqu'à 10 par fichier
Enregistrement activé par la voix
Enregistrement instantané à une touche
Fonction de surveillance d'enregistrement

Son

Réponse en fréquence : 200 Hz – 20 kHz
Type de haut-parleur : ovale
Taille du haut-parleur : 20 x 30 mm
Puissance de sortie du haut-parleur : 1 W

Commodité

Enregistrement instantané à une touche
Enregistrement activé par la voix
Verrouillage du clavier
Vitesse de lecture variable
Horloge en temps réel
Affichage du temps restant
Signets (jusqu'à 10 par fichier)
Répétition de fichier
Répétition A–B

Puissance

Autonomie de la batterie : jusqu'à 70 heures
Type de batterie : 2 x pile AAA
Nombre de piles : 2
Piles incluses : oui

Configuration requise

Port USB disponible
Système d'exploitation : Windows, macOS

Dimensions du produit

Dimensions du produit (L x H x P) : 114 x 39,5 x 19 mm/4,5 x 1,6 x 0,8 po
Poids : 44 g/1,55 oz
GTIN-12/13 : (0)855971006960

Design et finition

Couleur(s) : gris graphite métallique, noir mat, argent

Contenu de l'emballage

Enregistreur
2 x piles AAA
Guide de démarrage rapide
Câble USB-C

Conditions d'utilisation

Température : 5° – 45° C / 41° – 113° F
Humidité : 10 % – 90 %, sans condensation

