

PHILIPS

VoiceTracer

Enregistreur audio

Enregistrement stéréo 2Mic

Enregistrement de conversations

4 Go

Connexion PC

DVT1300



Enregistrement de conversation simple

au format MP3 stéréo

Le Voice Tracer 1300 est l'enregistreur audio parfait pour capturer les conversations durant vos déplacements. Grâce à l'enregistrement MP3 stéréo, vous avez toujours une superbe qualité audio que vous pouvez aisément partager avec les autres.



Enregistrement vocal de qualité supérieure

- Enregistrement MP3 stéréo pour une excellente qualité sonore
- Fonction Noise Cut pour des enregistrements cristallins
- Support dépliant pour une capture audio améliorée

Expérience simple et intuitive

- Grand haut-parleur pour diffusion audio claire
- Écran rétroéclairé pour navigation simple dans le fichier

Conçu pour s'adapter à vous

- 4 Go intégrés pour stocker des heures d'enregistrements
- Excellente autonomie des piles pour des sessions d'enregistrement plus longues
- Entrée jack line-in pour brancher aisément un microphone supplémentaire

Points forts

Enregistrement MP3 stéréo



Deux microphones stéréo sensibles capturent vos notes et conversations en qualité numérique. Le format MP3 populaire vous permet de lire vos enregistrements un peu partout et de les partager très simplement avec d'autres personnes.

Noise Cut



La fonction innovante Noise Cut filtre automatiquement les nuisances sonores environnantes telles que le vent ou la circulation routière, ce qui permet d'obtenir des enregistrements clairs, même dans des situations bruyantes.

Support dépliant



Le support d'enregistrement intégré vous permet de surélever votre enregistreur numérique, pour une capture audio améliorée.

Grand haut-parleur



Le grand haut-parleur permet une diffusion audio claire. La qualité audio élevée assure que les enregistrements soient compréhensibles dès la première écoute pour éviter de les rediffuser.

Grand écran rétroéclairé




Le grand écran graphique vous permet de voir toutes les informations importantes du fichier en un coup d'œil, même dans les conditions lumineuses défavorables grâce à l'écran rétroéclairé.

4 Go de mémoire



Avec 4 Go de mémoire intégrée, votre enregistreur est capable de capturer l'équivalent de plusieurs jours d'enregistrement.

Grande autonomie des piles



Les piles du nouvel enregistreur ont une autonomie jusqu'à 35 heures pour des sessions d'enregistrement au long cours. Fonctionne avec des piles AAA classiques pour un remplacement simple et de longues durées d'enregistrement.

Entrée jack line-in



L'entrée jack line-in permet aux utilisateurs de brancher des appareils externes tels que des microphones supplémentaires, pour une qualité audio encore meilleure.

Caractéristiques

Connectivité

Casque : 3,5 mm
Entrée line-in
USB : USB 2.0 haute vitesse

Écran

Type : LCD dot matrix
Résolution : 128 × 64 pixels
Diagonale de l'écran : 44 × 22 mm
Plusieurs langues : anglais, français, allemand, espagnol, italien, russe, polonais, chinois

Média de stockage

Capacité mémoire intégrée : 4 Go
Type de mémoire intégrée : flash NAND
Stockage de masse USB

Enregistrement audio

Microphone intégré : stéréo
Formats d'enregistrement : WAV (PCM), MP3
Modes d'enregistrement : PCM, HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)
Taux d'échantillonnage : 48 k, 32 k, 16 k, 8 k
Débit binaire : 1536 kbps (PCM), 192 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)
Capacité d'enregistrement (mémoire interne) : 6 h (mode PCM), 49 h (mode HQ), 147 h (mode SP), 1180 h (mode LP)

Son

Réponse en fréquence : 750 Hz – 18 kHz
Type de haut-parleur : rond
Diamètre haut-parleur : 28 mm

Lecture musicale

Lecture MP3
Taux d'échantillonnage lecture MP3 : de 8 à 320 kbps

Praticité

Enregistrement tactile one-touch instantané
Enregistrement activé par la voix
Verrouillage des boutons
Firmware actualisable
Vitesse de lecture variable
Optimisé pour les notes et les conversations
Sensibilité microphone : haut / bas
Enregistrement minuté
Entrée line-in
Horloge en temps réel
Affichage temps restant
Réduction du bruit
Verrou fichier
Index (jusqu'à 10)
Répétition A-B

Alimentation

Autonomie piles : jusqu'à 35 heures
Type piles : 2 × piles AAA
Nombre de piles : 2
Piles incluses : oui

Configuration système requise

Port USB libre
Système d'exploitation : Windows, Mac OS

Dimensions du produit

Dimensions du produit (H × L × P) : 106 × 56 × 18 mm
Poids : 49 g

Design et finition

Couleur(s) : argenté et noir

Contenu livré

Enregistreur audio Voice Tracer
2 × piles AAA
Câble USB
Guide de démarrage rapide

