

PHILIPS

VoiceTracer

Gravadora de áudio

Gravação estéreo 2Mic

Gravação de conversas

4 GB

Conexão com PC



DVT1300



Gravação de conversas com precisão

em formato MP3 estéreo

El VoiceTracer 1300 é o gravador de áudio perfeito para gravar qualquer conversa em tempo real. Graças à gravação MP3 estéreo, você sempre obtém uma qualidade de áudio muito alta, que pode ser facilmente compartilhada com outras pessoas.

Gravação de áudio superior

- Gravação MP3 estéreo para excelente qualidade de som
- Função de cancelamento de ruído para gravações de cristal
- Suporte suspenso para captura de som ainda melhor

Uma experiência fácil e intuitiva

- Ótimo alto-falante para reprodução nítida
- Ecrã retroiluminada para navegar facilmente pelos seus arquivos

Projetado com você em mente

- 4 GB memória integrada por longas horas de gravação
- Bateria de longa duração para sessões mais longas
- Porta de entrada de áudio para integrar microfones extras



No 1 na pesquisa global
de satisfação do cliente
SPS 09/2015.

Destques

Gravação MP3 estéreo



Dois microfones estéreo sensíveis capturam suas anotações e conversas em qualidade digital. O popular formato de arquivo MP3 permite reproduzir suas gravações praticamente em qualquer lugar e compartilhá-las facilmente com outros usuários.

Cancelamento de ruído



A inovadora função de cancelamento de ruído filtra automaticamente os sons ao redor, como vento ou tráfego, criando gravações de cristal, mesmo em ambientes ruidosos.

Suporte suspenso




O suporte suspenso integrado permite que o gravador se levante para melhorar ainda mais a captura de som.

Alto-falante grande



O alto-falante grande permite uma reprodução clara de suas gravações. Graças à qualidade do som, não é mais necessário repetir as gravações várias vezes, porque elas não são compreendidas desde o início.

Ecrã ampla com luz de fundo




A ecrã ampla mostra rapidamente todas as informações relevantes do arquivo, mesmo em condições de pouca luz, graças ao sistema retroiluminado.

Memória 4 GB



Com os 4 GB de memória incorporada, o gravador é capaz de capturar vários dias de gravações contínuas.

Vida útil da bateria extra longa



As novas baterias do gravador fornecem até 35 horas para sessões de gravação extra longas. O dispositivo funciona com baterias AAA padrão, fáceis de substituir e duradouras.

Porto de entrada



A porta de entrada de áudio para integrar microfones permite conectar mais microfones e melhorar ainda mais a qualidade da gravação.

Especificações

Conectividade

Auscultadores: 3,5 mm

Porta extra

USB: USB 2.0 de alta velocidade

Ecrã

Tipo: LCD de matriz de pontos

Resolução: 128 × 64 pixels

Tamanho da ecrã diagonal: 44 × 22 mm

Vários idiomas: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, russo, polonês, chinês

Mídia de armazenamento

Capacidade de la memória integrada: 4 GB

Tipo de memória integrada: NAND Flash

Armazenamento em massa USB

Gravação de áudio

Microfone integrado: estéreo

Formatos de gravação: WAV (PCM), MP3

Modos de gravação: PCM, HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)

Frequência de amostragem: 48k, 32k, 16k, 8k

Taxa de bits: 1536kbps (PCM), 192kbps (MP3), 64kbps (MP3), 8kbps (MP3)

Tempo de gravação (memória interna): 6h (modo PCM), 49 h (modo HQ), 147 h (modo SP), 1180 h (modo LP)

Som

Resposta de frequência: 750Hz – 18KHz

Tipo de alto-falante: circular

Diâmetro del alto-falante: 28 mm

Reprodução de música

Reprodução de MP3

Taxa máx. de reprodução MP3: 8 a 320 kbps

Conforto

Gravação instantânea com um toque

Gravação ativada por voz

Bloqueio do teclado

Firmware atualizável

Velocidade de reprodução variável

Otimizado para notas y conversas

Sensibilidade do microfone: alta / baixa

Gravação sincronizada

Porta extra

Relógio em tempo real

Indicação do tempo restante

Cancelamento de ruído

Bloqueio de arquivos

Índice (até 10)

Repetição A-B

Energia

Duração da bateria: até 35 horas

Tipo da pilhas: 2 × pilhas AAA

Número de pilhas: 2

Pilhas incluídas: sim

Requisitos del sistema

Porta USB livre

Sistema operativo: Windows, Mac OS

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (altura × largura × profundidades): 106 × 56 × 18 mm

Peso: 49 g

Design e acabamento

Cores: prata e preto

Conteúdo da embalagem

Gravadora de áudio VoiceTracer

2 × pilhas AAA

Cabo USB

Guia de acesso rápido

