

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

Für Notizen und Ideen

Hochwertige Mikrofone

Stereoaufnahmen in den
Formaten MP3 und PCM

50 Stunden Akkulaufzeit

8 GB und
Speicherkartensteckplatz



DVT2050



Hochwertige Aufnahmen mit vollem Stereoklang

Der Philips VoiceTracer 2050 ist der perfekte Audiorecorder zum Aufnehmen von Notizen, Ideen und Gedanken unterwegs. Die hervorragende Tonqualität, der ausdauernde Akku und der große erweiterbare Speicher machen ihn zur idealen Alternative zum Aufnehmen mit dem Smartphone.

Hohe Aufnahmequalität bei Sprachaufnahmen

- Zwei hochwertige Stereomikrofone für hervorragende Tonqualität
- MP3- und PCM-Stereoaufnahmen für klare Wiedergabe und einfaches Teilen von Dateien

Einfach und intuitiv

- Keine Installation erforderlich – einfach Plug & Play
- Hintergrundbeleuchtetes Display für einfaches Navigieren bei schlechten Lichtverhältnissen

Für Sie gemacht

- 8 GB interner Speicher ermöglichen extralange Aufnahmen
- microSD-Kartensteckplatz für praktisch unbegrenzte Aufnahmekapazität
- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku für besonders lange Aufnahmezeiten
- UKW-Radio für Unterhaltung unterwegs



Nr. 1 gemäß globaler SPS-
Kundenzufriedenheits-
befragung 09/2017

Highlights

Hochwertige Stereomikrofone



Die beiden hochwertigen Stereomikrofone sorgen beim Aufnehmen von Notizen, Ideen und Gedanken unterwegs für kristallklare Tonqualität.

Aufnahmen in den Formaten MP3 und PCM



Als Aufnahmeformate stehen MP3 und PCM zur Wahl. Aufnahmen im beliebten MP3-Format können praktisch überall abgespielt und einfach mit anderen geteilt werden. Das PCM-Format (WAV) ist ein Format für verlustfreie und unkomprimierte Stereoaufnahmen, deren Klangqualität der von CDs gleichkommt.

Plug & Play



Für den Recorder muss nichts weiter installiert werden. Schließen Sie den Recorder einfach an Ihren PC oder Mac an und spielen Sie Ihre Dateien ab oder übertragen Sie sie direkt auf den Computer.

Großes Display mit Hintergrundbeleuchtung



Auf dem großen hintergrundbeleuchteten Display sind alle wichtigen Dateiinformationen gut und auf einen Blick ablesbar. Das erleichtert das Navigieren bei schlechten Lichtverhältnissen.

8 GB interner Speicher




8 GB interner Speicher bieten Platz für tagelange Aufnahmen.

microSD-Speicherkartensteckplatz



Ein microSD-Kartensteckplatz für Karten mit bis zu 32 GB sorgt für praktisch unbegrenzte zusätzliche Aufnahmekapazität.

Extralange Akkulaufzeit



Der integrierte Lithium-Polymer-Akku, der bequem per Standard-Micro-USB-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 50 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

UKW-Radio-Aufnahmen



Dank eingebautem UKW-Radio können Sie Ihre Lieblingssendungen im Radio aufnehmen und jederzeit anhören. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist bei laufendem Radio die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Das Radiosignal wird daraufhin im MP3-Format aufgenommen.

Spezifikationen

Anschlüsse

Kopfhörer: 3,5 mm, Impedanz: mindestens 16 Ohm
Line-in
USB: High-Speed USB 2.0

Display

Typ: Punktmatrix-LCD
Auflösung: 112 × 112 Pixel
Bildschirmdiagonale: 33 mm
Unterstützte Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch

Speichermedien

Interner Speicher: 8 GB
Typ des internen Speichers: NAND Flash
USB-Massenspeicher
 microSD-Kartensteckplatz: bis zu 32 GB

Audioaufnahmen

Integriertes Mikrofon: Stereo
Aufnahmeformate: WAV (PCM), MP3
Aufnahmemodi: PCM (WAV), N.C. (WAV) HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)
Abtastrate: 48 kBit/s, 32 kBit/s, 12 kBit/s, 8 kBit/s
Bitrate: 1536 kBit/s (WAV), 384 kBit/s (WAV), 128 kBit/s (MP3), 64 kBit/s (MP3), 8 kBit/s (MP3)
Aufnahmedauer (interner Speicher): 12 h (PCM-Modus), 50 h (N.C.-Modus), 148 h (HQ-Modus), 297 h (SP-Modus), 2370 h (LP-Modus)
Mikro-Empfindlichkeit: hoch/niedrig
Aufnahme-Timer
One-Touch-Sofortaufnahmen
Sprachaktivierte Aufnahme
UKW-Aufnahmen

Audiohardware

Lautsprechertyp: rund
Lautsprecherdurchmesser: 28 mm

Musikwiedergabe

MP3-Wiedergabe
Unterstützte Bitrate: 8 bis 320 kBit/s

Tuner

Automatische digitale Sendersuche
Tunerbänder: UKW Stereo
Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz

Komfort

Tastensperre
Firmware upgradefähig
Variable Wiedergabegeschwindigkeit
Echtzeituhr
Rauschunterdrückung
Dateisperre
Index (bis zu 10)
A–B wiederholen

Stromversorgung

Akkutyp: integrierter Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit: bis zu 50 Stunden bei Aufnahme (MP3, 128 kBit/s)
Akkukapazität: 1300 mAh
Aufladbar: ja
Ladedauer (vollständige Aufladung): 3 Stunden

Systemvoraussetzungen

Freier USB-Anschluss
Betriebssystem: Windows 10/8/7, macOS 10

Design und Oberfläche

Farbe(n): Front: Hell Silber-Aluminium, Rest: Schwarz

Lieferumfang

Recorder
Kopfhörer
USB-Kabel
Kurzanleitung

Produktabmessungen

Produktabmessungen (B × H × T): 108 × 37 × 14 mm
Gewicht: 55 g
GTIN-13: 0855971006342

