

PHILIPS

VoiceTracer

Grabadora de audio

Para notas e ideas

Micrófono de alta calidad

Grabación estéreo
en MP3 y PCM

50 horas de batería

8 GB y ranura para
tarjeta de memoria



DVT2050



Grabación excepcional con sonido totalmente en estéreo

La Philips VoiceTracer 2050 es la grabadora de audio perfecta para grabar notas, ideas y pensamientos sobre la marcha. Gracias a su excelente calidad de sonido, a su batería de larga duración, y a su memoria grande y ampliable, es la alternativa ideal en lugar de grabar con su smartphone.

Grabación de voz superior

- Dos micrófonos estéreo de alta calidad para una calidad de sonido excelente
- Grabación estéreo en MP3 y PCM para una reproducción nítida y que permite compartir fácilmente los ficheros

Experiencia sencilla e intuitiva

- No requiere instalación con la rápida función plug & play
- Pantalla con luz de fondo para una navegación sencilla por los ficheros en situaciones de poca luz

Diseñada especialmente para usted

- Memoria interna de 8 GB para muchas horas de grabación
- Ranura para tarjetas de memoria micro SD para lograr una grabación prácticamente ilimitada
- Batería de polímero de iones de litio recargable para una grabación extremadamente larga
- Radio FM para escuchar sus canciones favoritas mientras viaja



N.º 1 en la encuesta
global de satisfacción al
cliente 09/2017.

Características destacadas

Micrófonos estéreo de alta calidad



Los dos micrófonos estéreo de alta calidad ofrecen una calidad de sonido nítida al grabar notas, ideas y pensamientos sobre la marcha.

Grabación MP3 y PCM



Guarde sus grabaciones en formato PCM o MP3 estéreo. El popular formato MP3 le permitirá reproducir sus ficheros prácticamente en cualquier lugar y compartirlos fácilmente con otros. El formato PCM (WAV) permite grabar en estéreo el sonido sin comprimir y sin pérdidas con una calidad de sonido similar a la de los CD.

Plug and play



La grabadora no requiere ninguna instalación especial. Simplemente, conecte su grabadora al PC o Mac y reproduzca sus ficheros o transféralos a su ordenador en un instante.

Gran pantalla con luz posterior



La gran pantalla con luz posterior le permitirá ver toda la información importante de los ficheros de forma clara y de un vistazo. Esto hace que la navegación de ficheros sea más fácil, incluso en situaciones de poca luz.

Memoria interna de 8 GB



Con la memoria interna de 8 GB, su grabadora podrá capturar varios días de grabación continua.

Ranura para tarjetas de memoria micro SD



Capacidad de grabación prácticamente ilimitada gracias a la ranura para tarjetas de memoria micro SD, que admite hasta 32 GB de memoria adicional.

Batería de gran duración



La batería de polímero de iones de litio de gran capacidad se puede cargar con facilidad mediante una conexión USB C estándar. Esto garantiza una mayor duración de la batería para una grabación de hasta 36 horas, lo que asegura que la grabadora estará siempre lista para funcionar cuando usted también lo esté.

Grabación de radio FM



Disfrute de sus programas de radio FM favoritos cuando quiera y todas las veces que quiera. Active la función de grabación cuando escuche sus programas de radio favoritos y VoiceTracer grabará la señal de radio en formato MP3.

Especificaciones

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm, impedancia de 16 Ohm o más
Entrada de línea
USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: LCD de matriz de puntos
Resolución: 112 × 112 píxeles
Tamaño de la pantalla en diagonal: 33 mm
Multilingüe: Inglés, francés, alemán, español, italiano y ruso

Medios de almacenamiento

Capacidad de memoria integrada: 8 GB
Tipo de memoria integrada: Flash NAND
Almacenamiento masivo USB
Ranura para tarjetas microSD: hasta 32 GB

Grabación de audio

Micrófono integrado: estéreo
Formatos de grabación: WAV (PCM), MP3
Modos de grabación: PCM (WAV), N.C. (WAV) HQ (MP3), SP (MP3), LP (MP3)
Tasa de muestreo: 48k, 32k, 12k, 8k
Velocidad de bits: 1536 kbps (WAV), 384 kbps (WAV), 128 kbps (MP3), 64 kbps (MP3), 8 kbps (MP3)
Tiempo de grabación (memoria integrada): 12 h (modo PCM), 50 h (modo N.C.), 148 h (modo HQ), 297 h (modo SP), 2370 h (modo LP)
Sensibilidad del micrófono: alta / baja
Temporizador de grabación
Grabación de acceso rápido instantáneo
Grabación activada por voz
Grabación FM

Sonido

Tipo de altavoz: redondo
Diámetro del altavoz: 28 mm

Reproducción de música

Reproducción MP3
Velocidad de bits admitida: de 8 a 320 kbps

Sintonizador

Sintonización digital automática
Bandas del sintonizador: FM estéreo
Rango de frecuencia: 87,5 – 108 MHz

Practicidad

Bloqueo del teclado
Firmware actualizable
Velocidad de reproducción variable
Reloj en tiempo real
Reducción de ruido
Protección de archivo
Índice (hasta 10)
Repetición A-B

Alimentación

Tipo de batería: batería recargable de iones de litio incorporada
Duración de la batería: hasta 50 horas de grabación (MP3, 128 kbps)
Capacidad de la batería: 1300 mAh
Recargable: sí
Tiempo de recarga (carga completa): 3 horas

Requisitos del sistema

Puerto USB libre
Sistema operativo: Windows 10/8/7, Mac OS 10

Diseño y acabado

Color(es): Frontal metálico de aluminio plateado claro y negro

Contenido del embalaje

Grabadora
Auriculares
Cable USB
Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (An. × Al. × P.):
108 × 37 × 14 mm
Peso: 55 g
GTIN-13: 0855971006342

