

PHILIPS

DVT2075

Philips VoiceTracer Grabadora de audio

- Micrófonos de alta calidad
- Grabación estéreo en MP3 y PCM
- 35 horas de autonomía de batería
- 8 GB y ranura para tarjeta de memoria

Grabación profesional hecha simple

con sonido estéreo enriquecido

El Philips VoiceTracer DVT2075 está diseñado para grabar entrevistas, reuniones y conversaciones con una claridad superior. Con micrófonos estéreo de alta calidad, múltiples formatos de grabación, batería de larga duración y almacenamiento ampliable, es la opción inteligente para usuarios que esperan más de lo que un smartphone puede ofrecer. Combinado con el software Sembley AI Notes, puedes convertir tus grabaciones en texto de manera rápida y precisa.



Incluye
prueba de
Sembley AI Notes



Audio estéreo premium

- Micrófonos duales de alta sensibilidad para un sonido estéreo natural
- Soporta formatos MP3 y PCM para compartir fácilmente
- Los preajustes de escenas de audio optimizan la configuración en cualquier situación de grabación

Experiencia intuitiva

- Grabación con activación de voz para uso manos libres
- Ficheros con marcas de tiempo para fácil organización y navegación
- Operación con un solo toque para comenzar a grabar al instante

Listo cuando tú lo estés

- 8 GB de memoria interna y ranura para tarjeta microSD para mayor capacidad
- La batería recargable proporciona hasta 35 horas de grabación
- El software Sembley AI Notes convierte tus grabaciones en texto, generando transcripciones y resúmenes de los audios

Destacados

Micrófonos estéreo de alta calidad




Dos micrófonos integrados capturan un campo estéreo real, ofreciendo un sonido limpio y preciso incluso en entornos dinámicos.

Grabación en MP3 y PCM




Graba tu audio en estéreo usando formatos MP3 o PCM. MP3 ofrece amplia compatibilidad y es ideal para reproducción rápida y compartirlos fácilmente con otros dispositivos. Para máxima fidelidad de audio, PCM (WAV) proporciona grabación estéreo sin comprimir y sin pérdida en calidad de sonido como de si de un CD se tratase.

Escenas de audio



Optimiza la calidad de grabación con escenas predefinidas para notas, reuniones o música. Cada escena ajusta la configuración de audio automáticamente para adaptarse a tu entorno. Una escena Personal dedicada también te permite personalizar la configuración del formato de fichero para adaptarse a tus necesidades específicas de grabación.

Función de activación por voz



Disfruta de la comodidad manos libres: la grabación comienza cuando hablas y se detiene cuando guardas silencio—ideal para dictados y reuniones.

Grabación con marcas de tiempo



Navega fácilmente por tus ficheros con marcas de fecha y hora integradas, ayudándote a localizar grabaciones específicas rápidamente.

Grabación con un solo toque



Simplemente mantén presionado el botón de grabar para encender el dispositivo y comenzar a grabar de inmediato.

8 GB de memoria y ranura para tarjeta microSD




Graba durante días con 8 GB de memoria interna, asegurando que nunca pierdas contenido importante por falta de espacio. Amplía la capacidad de almacenamiento insertando una tarjeta microSD, permitiendo un tiempo de grabación prácticamente ilimitado.

Batería recargable de larga duración



La batería de polímero de litio incorporada dura hasta 35 horas y se recarga completamente en solo 2 horas a través de USB-C.

Prueba de Semby AI Notes



Con el software Semby AI Notes, crear documentos escritos es hasta tres veces más rápido que escribirlos tú mismo. Simplemente graba tus notas, entrevistas o reuniones, sube el audio a Semby y recibe una transcripción precisa en cuestión de minutos, completa con resúmenes de alta calidad y puntos clave extraídos automáticamente.

Especificaciones

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm
Micrófono: 3,5 mm, conector estéreo
USB: tipo C, USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: pantalla LCD a color
Luz de fondo
Tamaño diagonal de pantalla: 36 mm / 1,44 in
Resolución: 128 x 128 píxeles

Medios de almacenamiento

Capacidad de memoria interna: 8 GB
Tipo de memoria interna: NAND Flash
Almacenamiento masivo USB
Ranura para tarjeta MicroSD: hasta 128 GB

Grabación de audio

Micrófono incorporado: estéreo de 2 canales
Formatos de grabación: MPEG1 capa 3 (MP3), PCM (WAV)
Calidad de grabación: MP3 (64, 128, 192 kbps), PCM (1536 kbps, 48 kHz/16 bits)
Escenarios de audio: Memo, Reunión, Música, Personal
Tiempo de grabación (memoria interna): 270 h (MP3, 64 kbps), 135 h (MP3, 128 kbps), 90 h (MP3, 192 kbps) 11 h (PCM)
Función de división automática: 30, 60 minutos
Función de marcador: hasta 10 por archivo
Grabación activada por voz
Grabación instantánea con un solo toque
Función de monitor de grabación
Temporizador de grabación

Sonido

Respuesta de frecuencia: 200 Hz – 20 kHz
Tipo de altavoz: ovalado
Tamaño del altavoz: 20 x 30 mm
Potencia de salida del altavoz: 1 W

Comodidad

Grabación instantánea con un solo toque
Grabación activada por voz
Bloqueo de teclado
Velocidad de reproducción variable
Reloj en tiempo real
Pantalla de tiempo restante
Marcadores (hasta 10 por archivo)
Repetición de archivo
Repetición A-B

Potencia

Tipo de batería: batería de polímero de litio recargable incorporada
Capacidad de la batería: 700 mAh
Duración de la batería: hasta 35 horas de grabación (MP3, 64 kbps)
Recargable: sí
Tiempo de carga (carga completa): 2 horas

Requisitos del sistema

Puerto USB libre
Sistema operativo: Windows, macOS

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 115 x 39,5 x 15 mm/4,5 x 1,6 x 0,6 mm
Peso: 51 g/1,8 oz
GTIN-12/13: (0)855971006984

Diseño y acabado

Color(es): gris grafito metálico, negro mate, plateado

Software Sembly AI Notes

Regístrese para una prueba gratuita de 30 días y obtenga 30 horas de carga de audio + 1 hora de carga de audio por mes además del límite mensual de carga en su plan Sembly seleccionado durante el primer año. Se requiere tarjeta de crédito para registrarse. No se cobrará hasta que finalice la prueba gratuita.

Funciona con cualquier navegador web en Windows y macOS

Se requiere conexión a Internet

Idiomas de transcripción de Sembly: inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, neerlandés, japonés (+ 30 más)

Contenido del paquete

Grabadora
Guía de inicio rápido
Cable USB-C
Vale de Sembly

Condiciones de funcionamiento

Temperatura: 5° – 45° C/41° – 113° F
Humedad: 10 % – 90 %, sin condensación

