

# PHILIPS

DVT2075

## Philips VoiceTracer Enregistreur audio

- Microphones de haute qualité
- Enregistrement stéréo MP3 et PCM
- Autonomie de la batterie de 35 heures
- 8 Go et emplacement pour carte mémoire

## L'enregistrement professionnel simplifié

avec un son stéréo riche

Le Philips VoiceTracer DVT2075 est conçu pour enregistrer des interviews, des réunions et des conversations avec une clarté supérieure. Doté de microphones stéréo de haute qualité, de plusieurs formats d'enregistrement, d'une autonomie prolongée et d'un stockage extensible, c'est le choix intelligent pour les utilisateurs qui attendent plus qu'un simple smartphone. Combiné au logiciel Sembly AI Notes, vous pouvez même transformer vos enregistrements en texte rapidement et avec précision.



Inclut un  
essai du logiciel  
Sembly AI Notes



### Audio stéréo de qualité supérieure

- Deux microphones haute sensibilité pour un son stéréo naturel
- Prend en charge les formats MP3 et PCM pour un partage facile ou un enregistrement sans perte
- Les préréglages de scènes audio optimisent les paramètres audio dans toutes les situations d'enregistrement

### Expérience intuitive

- Enregistrement à activation vocale pour une utilisation mains libres
- Fichiers horodatés pour une organisation et une navigation faciles
- Fonctionnement à une touche pour démarrer l'enregistrement instantanément

### Prêt quand vous l'êtes

- 8 Go de mémoire interne et emplacement pour carte microSD pour une capacité étendue
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 35 heures d'enregistrement
- Le logiciel Sembly AI Notes transforme vos enregistrements en transcriptions et résumés

# Points forts

## Microphones stéréo de haute qualité




Deux microphones intégrés capturent un véritable champ stéréo, offrant un son clair et précis même dans des environnements dynamiques.

## Enregistrement MP3 et PCM




Enregistrez votre audio en stéréo en utilisant les formats MP3 ou PCM. Le MP3 offre une large compatibilité et est idéal pour une lecture rapide et un partage facile entre appareils. Pour une fidélité audio maximale, le PCM (WAV) offre un enregistrement stéréo non compressé et sans perte en qualité CD.

## Scènes audio



Optimisez la qualité d'enregistrement avec des scènes prédéfinies pour les mémos, réunions ou musique. Chaque scène ajuste automatiquement les paramètres audio pour s'adapter à votre environnement. Une scène Personnelle dédiée vous permet également de personnaliser les paramètres de format de fichier selon vos besoins spécifiques d'enregistrement.

## Fonction d'activation vocale



Profitez de la commodité mains libres : l'enregistrement démarre lorsque vous parlez et s'arrête lorsque vous êtes silencieux — idéal pour la dictée et les réunions.

## Enregistrement horodaté



Parcourez facilement vos fichiers grâce aux dates et heures intégrées, ce qui vous aide à retrouver rapidement des enregistrements spécifiques.

## Enregistrement à une touche



Il suffit d'appuyer et de maintenir le bouton d'enregistrement pour allumer l'appareil et commencer à enregistrer immédiatement.

## 8 Go de mémoire et emplacement pour carte microSD




Enregistrez pendant des jours grâce à 8 Go de mémoire interne, vous assurant de ne jamais manquer de contenu important par manque d'espace. Augmentez la capacité de stockage en insérant une carte microSD, permettant un temps d'enregistrement pratiquement illimité.

## Batterie rechargeable longue durée



La batterie polymère Li-ion intégrée dure jusqu'à 35 heures et se recharge complètement en seulement 2 heures via USB-C.

## Essai Sembly AI Notes



Avec le logiciel Sembly AI Notes, la création de documents écrits est jusqu'à trois fois plus rapide que de les taper vous-même. Il suffit d'enregistrer vos notes, entretiens ou réunions, de télécharger l'audio sur Sembly, et vous recevrez une transcription précise en quelques instants—accompagnée de résumés de haute qualité et d'informations clés extraites automatiquement.

# Spécifications

## Connectivité

Casque : 3,5 mm

Microphone : 3,5 mm, prise stéréo

USB : type C, USB 2.0 haute vitesse

## Affichage

Type : écran couleur LCD

Rétroéclairage

Taille diagonale de l'écran : 36 mm / 1,44 po

Résolution : 128 x 128 pixels

## Média de stockage

Capacité de mémoire intégrée : 8 Go

Type de mémoire intégrée : NAND Flash

Stockage de masse USB

Emplacement carte MicroSD : jusqu'à 128 Go

## Enregistrement audio

Microphone intégré : stéréo 2 canaux

Formats d'enregistrement : MPEG1 couche 3 (MP3), PCM (WAV)

Qualité d'enregistrement : MP3 (64, 128, 192 kbps), PCM (1536 kbps, 48 kHz/16 bits)

Scènes audio : Mémo, Réunion, Musique, Personnel

Temps d'enregistrement (mémoire intégrée) : 270 h (MP3, 64 kbps), 135 h (MP3, 128 kbps), 90 h (MP3, 192 kbps), 11 h (PCM)

Fonction de division automatique : 30, 60 minutes

Fonction de signet : jusqu'à 10 par fichier

Enregistrement activé par la voix

Enregistrement instantané à une touche

Fonction de surveillance d'enregistrement

Minuteur d'enregistrement

## Son

Réponse en fréquence : 200 Hz – 20 kHz

Type de haut-parleur : ovale

Taille du haut-parleur : 20 x 30 mm

Puissance de sortie du haut-parleur : 1 W

## Commodité

Enregistrement instantané à une touche

Enregistrement activé par la voix

Verrouillage du clavier

Vitesse de lecture variable

Horloge en temps réel

Affichage du temps restant

Signets (jusqu'à 10 par fichier)

Répétition de fichier

Répétition A-B

## Puissance

Type de batterie : batterie polymère Li-ion rechargeable intégrée

Capacité de la batterie : 700 mAh

Autonomie de la batterie : jusqu'à 35 heures d'enregistrement (MP3, 64 kbps)

Rechargeable : oui

Temps de charge (charge complète) : 2 heures

## Configuration requise

Port USB disponible

Système d'exploitation : Windows, macOS

## Dimensions du produit

Dimensions du produit (L x H x P) : 115 x 39,5 x 15 mm

Poids : 51 g

GTIN-12/13 : (0)855971006984

## Design et finition

Couleur(s) : gris graphite métallique, noir mat, argent

## Logiciel Sembly AI Notes

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours et bénéficiez de 30 heures de téléchargement audio + 1 heure de téléchargement audio par mois en plus de la limite mensuelle de téléchargement de votre forfait Sembly sélectionné pendant la première année. Carte de crédit requise pour l'inscription. Aucun prélèvement avant la fin de la période d'essai gratuite.

Fonctionne avec tout navigateur web sous Windows et macOS

Connexion Internet requise

Langues de transcription Sembly : anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, japonais (+ 30 autres)

## Contenu de l'emballage

Enregistreur

Guide de démarrage rapide

Câble USB-C

Bon Sembly

## Conditions d'utilisation

Température : 5° – 45° C / 41° – 113° F

Humidité : 10 % – 90 %, sans condensation

