

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

Voor interviews en
notities

2 hifi-microfoons

Stereo MP3- en PCM-opnames

8 GB intern geheugen

Accu met lange levensduur



DVT2110



Uitstekende opnames, kristalhelder geluid

De Philips VoiceTracer 2110 is het perfecte apparaat om interviews, gesprekken en kleine vergaderingen op te nemen. Dankzij de twee microfoons van hoge kwaliteit zijn uw opnames altijd helder en verstaanbaar, zodat er geen stemmen verloren gaan.

Superieure geluidskwaliteit


- Twee hifi-microfoons voor de helderste gesprekken
- Stereo MP3- en PCM-opnames voor duidelijk afspelen en eenvoudig bestanden delen
- Audioscènes voor optimale audio-instellingen onder alle omstandigheden

Eenvoudige en intuïtieve ervaring

- 8 GB intern geheugen voor maximaal 88 dagen opnemen
- Oplaadbare lithium-polymeeraccu voor extra lang opnemen
- Groot kleurendisplay voor eenvoudig en intuïtief gebruik

Speciaal voor u ontwikkeld

- Plug-and-play voor Windows, macOS en Linux
- Een specifiek apparaat voor onafgebroken opnemen
- Slimme opname- en afspeelfuncties voor de beste opnameresultaten




No. 1
In professional
dictation

Nr. 1 in SPS mondiaal
klanttevredenheidson-
derzoek van september
2017.


Kenmerken

Microfoons van hoge kwaliteit




De twee stereo microfoons van hoge kwaliteit leveren een kristalheldere geluidskwaliteit. Door de hogere opnamegevoeligheid wordt er meer signaal opgenomen zonder dat dit ten koste gaat van de geluidskwaliteit. Dit zorgt voor uitstekende opnameresultaten, zelfs in lawaaierige omgevingen.

MP3- en PCM-opnames



Neem op in stereo MP3- of PCM-formaat. Met het veelgebruikte MP3-bestandsformaat kunt u uw bestanden bijna overal afspelen en eenvoudig met anderen delen. Met het PCM-formaat (WAV) kunt u geluid stereo, ongecomprimeerd en zonder verlies opnemen in cd-achtige geluidskwaliteit.

Audioscènes




De Philips VoiceTracer wordt geleverd met geprogrammeerde scènes die de audio-instellingen van de recorder automatisch aanpassen afhankelijk van wat u wilt opnemen, of dit nu notities, audio voor spraakherkenning, interviews, lezingen, muziek of vergaderingen betreft.

8 GB intern geheugen




Neem 88 dagen achter elkaar op en sla de opnames op dankzij het interne geheugen van 8 GB.

Extra lange accuduur



De lithium-polymeeraccu met hoge capaciteit kan eenvoudig worden opgeladen via een standaard USB-C-aansluiting. Hierdoor kan een langere accuduur worden gegarandeerd voor extra lang opnemen tot 36 uur, zodat uw recorder altijd werkt wanneer u hem nodig hebt.

Groot kleurendisplay



Het grote kleurendisplay biedt scherpe afbeeldingen, waardoor het eenvoudiger wordt om alles in één oogopslag te zien en af te lezen. De duidelijke gebruikersinterface ondersteunt zeven talen en is geoptimaliseerd voor eenvoudig, intuïtief gebruik.

Plug-and-play



De recorder vereist geen speciale installatie. Sluit uw recorder gewoon aan op uw pc of Mac en speel uw bestanden af of sla ze meteen op uw computer op.

Onafgebroken opnemen



Een van de grootste voordelen van het gebruik van een audiorecorder in plaats van een smartphone om audio op te nemen, is dat u zelfs voor langere periodes kunt opnemen zonder onderbroken te worden door binnenkomende sms'jes of gesprekken. Het betekent ook dat uw smartphone niet geblokkeerd is als u opneemt en u hem tegelijkertijd kunt gebruiken.

Kenmerken

Slimme functies



Slimme opnamefuncties maken het nog eenvoudiger om adembenemende opnameresultaten te behalen. De vooropname- en timerfuncties zorgen ervoor dat u helemaal niets mist. Opnemen met stemactivatie is een handige functie voor handsfree opnemen waarmee de opname wordt onderbroken als u stopt met spreken en automatisch weer hervat wordt als u weer begint te spreken. Opnames kunnen worden bewerkt door een gedeelte ervan te overschrijven of een nieuwe opname aan het einde toe te voegen. Lange opnames kunnen automatisch of handmatig opgedeeld worden in afzonderlijke bestanden om eenvoudiger te kunnen bewerken en delen. Slimme afspeelfuncties, zoals bladwijzers en filters, maken het eenvoudiger en sneller om de opnames te vinden die u zoekt.

Specificaties

Aansluitingen

Hoofdfone: 3,5 mm, 16 Ohm impedantie of meer

USB: type C, high-speed USB 2.0

Display

Type: Lcd-kleurendisplay

Achtergrondverlichting

Diagonale schermgrootte: 5 cm

Resolutie: 240 × 320 pixels

Audio opnemen

Geïntegreerde microfoon: 2 omni-directionele microfoons voor stereo-opnames

Signaal/ruisverhouding: 58 db

Opnameformaten: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Opnamekwaliteit: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16-bits, 44,1 kHz/16-bits, 48 kHz/16-bits)

Audioscènes: Notitie, Spraakherkenning, Interview, Lezing, Vergadering, Muziek, Op maat

Opnametijd (intern geheugen): 2147 uur (MP3, 8 kbps), 536 uur (MP3, 32 kbps), 268 uur (MP3, 64 kbps), 178 uur (MP3, 96 kbps), 134 uur (MP3, 128 kbps), 89 uur (MP3, 192 kbps), 67 uur (MP3, 256 kbps), 53 uur (MP3, 320 kbps), 24 uur (PCM, 22 kHz/16-bits), 12 uur (PCM, 44.1 kHz/16-bits), 11 uur (PCM, 48 kHz/16-bits)

Vooropnamemodus: buffer van 5, 10, 15 seconden

Functie voor bewerken van bestanden: overschrijven, toevoegen

Functie voor automatisch verdelen: 15, 30, 60 minuten

Functie voor automatisch bladwijzer maken: 5, 10, 15, 30, 60 minuten

Bladwijzerfunctie: tot 32 per bestand

Opnemen met stemactivatie: 25 niveaus

Direct met één druk op de knop opnemen

Opname-volgfunctie

Opnametimer

Windfilter

Begrenzer (begintijd/eindtijd): langzaam (32/128 ms), gemiddeld (16/64 ms), snel (8/16 ms)

Noise cut (Ruisvermindering)

Luidspreker

Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW

Luidspreker grootte: 11 × 15 mm

Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz

Opslagmedia

Interne geheugencapaciteit: 8 GB

Type intern geheugen: microSD

Voldoet aan massa-opslagclassificatie

Muziek afspelen

Geluidsverbetering: ClearVoice

Equalizer: Klassiek, Jazz, Pop, Rock

Afspeelmodus: Bestand herhalen, Alles herhalen, Shuffle

Ondersteuning voor ID3-tag

Variabele afspeelsnelheid

Ondersteunde bestandsformaten: MP3, WMA

Functionaliteit

Firmware-upgrades

Toetsvergrendeling

Meerdere talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools

Variabele afspeelsnelheid

Voeding

Accutype: geïntegreerde, oplaadbare lithium-polymeeraccu

Accucapaciteit: 1000 mAh

Levensduur accu: tot 36 uur opnemen (MP3, 8 kbps)

Oplaadbaar: ja

Oplaadtijd (volledig opladen): 3 uur

Systeemvereisten

Vrije USB-poort

Besturingssysteem: Windows 10/8/7, macOS, Linux

Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zwart/chroom

Milieuspecificaties

Loodvrij gesoldeerd product

Inhoud verpakking

Recorder

Snelstartgids

USB-C-kabel

Productafmetingen

Productafmetingen (B × H × D): 4,7 × 12,8 × 1,6 cm

Gewicht: 76 g

GTIN-13: 0855971006434

