

PHILIPS

VoiceTracer

Diktafon

För intervjuer och anteckningars

Inspelning i stereo
MP3 och PCM

8 GB internminne

Lång batteritid



DVT2110



Exceptionell inspelning, kristallklart ljud

Philips VoiceTracer 2110 är den perfekta enheten för inspelning av intervjuer, samtal och mindre möten. Tack vare de två högkvalitativa mikrofonerna, så kommer dina inspelningar alltid att vara tydliga och begripliga, så att ingens röst går förlorad.

Utomordentlig ljudkvalitet

- Två HiFi-mikrofoner för bästa ljudkvalitet
- Inspelning i stereo MP3 och PCM för en klar uppspelning och enkel hantering av filer
- Ljudscener för optimerade ljudinställningar beroende på inspelningssituationen

Enkel och intuitiv användning

- 8 GB inbyggt minne för upp till 88 dagars inspelning
- Uppladdningsbart Li-polymer batteri för extra långa inspelningar
- Stor färgdisplay för en enkel och intuitiv användning


Utformad för dig

- Plug & Play i Windows, macOS och Linux
- En dedikerad enhet för oavbruten inspelning
- Smarta inspelnings- och uppspelningsfunktioner för bästa inspelningsresultat



Viktiga egenskaper

Mikrofoner av hög kvalitet



De två stereo-mikrofonerna ger kristallklara inspelningar. Dess högre inspelningskänslighet fångar upp mer signaler utan att äventyra ljudets kvalitet. Detta gör att du kan uppnå ett utmärkt inspelningsresultat, även i bullriga miljöer.

Inspelning i MP3 och PCM

Spela in i stereo, MP3- eller PCM-format. Det populära MP3-filformatet gör det möjligt att spela upp ljudfilen i princip var som helst och att dela dem med andra. PCM (WAV)-formatet möjliggör stereoinspelning av förlustfri, okomprimerat ljud i CD-liknande kvalitet.

Ljudscener

Philips VoiceTracer har ett antal förinställda scener som automatiskt anpassar diktafonens ljudinställningar utifrån vad du spelar in, om det t.ex. är anteckningar, för taligenkänning, intervjuer, föreläsningar, musik eller möten.

8 GB inbyggt minne

Spela in och lagra upp till 88 dagars kontinuerlig inspelning tack vare det 8 GB inbyggda minnet.

Extra lång batteritid

Det inbyggda högkapacitets Li-polymer batteriet kan enkelt laddas via en vanlig micro-USB C anslutning. Detta möjliggör utökad batteritid för extra långa inspelningar på upp till 36 timmar, vilket garanterar att din diktafon alltid kommer att vara redo när du vill använda den.

Stor färgdisplay

Den stora färgdisplayen ger en bra skärpa, vilket gör det enklare att se och läsa allt direkt. Det lättanvända användargränssnittet har stöd för sju språk och är optimerad för en enkel och intuitiv användning.

Plug & Play

Diktafonen kräver ingen installation. Anslut den bara till din PC eller Mac och spela upp filerna därifrån eller flytta dem direkt till din dator.

Oavbruten inspelning

En av de stora fördelarna med att använda en diktafon istället för en smartphone för att spela in ljud, är att du kan spela in längre perioder utan att bli störd av inkommande textmeddelanden eller samtal. Det betyder också att din smartphone inte är upptagen för inspelning så att du kan använda den till annat.

Viktiga egenskaper

Smarta funktioner

Smarta inspelningsfunktioner gör det ännu enklare att få fantastiska inspelningsresultat. Förinspelningsfunktionen och tidsfunktionen säkerställer att du inte missar något som du vill spela in. Röstaktiverad inspelning är en bekväm funktion för handsfree-inspelning som gör en paus i inspelningen när du slutar att prata och fortsätter med inspelningen när du börjar prata igen.

Smarta inspelningsfunktioner gör det ännu enklare att få fantastiska inspelningsresultat. Förinspelningsfunktionen och tidsfunktionen säkerställer att du inte missar något som du vill spela in. Röstaktiverad inspelning är en bekväm funktion för handsfree-inspelning som gör en paus i inspelningen när du slutar att prata och fortsätter med inspelningen när du börjar prata igen. Inspelningar kan editeras genom att skriva över en del eller att lägga till en ny inspelning i slutet. Långa inspelningar kan delas automatiskt eller manuellt till separata filer för en enklare editering och delning. Smarta uppspelningsfunktioner, som t.ex. bokmärken och filter, gör det enklare och snabbare att hitta den inspelning som du letar efter.

Specifikationer

Anslutningar

Hörlurar: 3,5 mm, impedans 16 Ohm eller mer

USB: typ C, USB 2.0 High-speed

Display

Typ: LCD färgdisplay

Bakgrundsbelysning

Diagonal skärmstorlek: 5 cm

Upplösning: 240 x 320 pixlar

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: 2 rundfångande mikrofoner för stereoinspelning

Signal/brusförhållande: 58 dB

Inspelningsformat: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Inspelningskvalitet: MP3 (8, 32, 64, 96, 128, 192, 256, 320 kbps), PCM (22 kHz/16 bit, 44.1 kHz/16 bit, 48 kHz/16 bit)

Ljudscener: Anteckningar, Taligenkänning, Intervju, Föreläsning, Möte, Musik, Anpassad
Inspe­lningstid (inbyggd minne): 2147 tim (MP3, 8 kbps), 536 tim (MP3, 32 kbps), 268 tim (MP3, 64 kbps), 178 tim (MP3, 96 kbps), 134 tim (MP3, 128 kbps), 89 tim (MP3, 192 kbps), 67 tim (MP3, 256 kbps), 53 tim (MP3, 320 kbps), 24 tim (PCM, 22 kHz/16 bit), 12 tim (PCM, 44.1 kHz/16 bit), 11 tim (PCM, 48 kHz/16 bit)

Förinspelningsläge: 5, 10, 15 sekunder

Filediteringsfunktioner: skriv över, sammanfoga

Automatisk delningsfunktion: 15, 30, 60 minuter

Automatisk bokmärkesfunktion: 5, 10, 15, 30, 60 minuter

Bokmärkesfunktion: upp till 32 per fil

Röstaktiverad inspelning: upp till 25 nivåer

Starta inspelningen med ett enda knapptryck

Inspelningsövervakningsfunktion

Inspelningstimer

Vindfilter

Limiter (attack tid/decay tid): sakta (32/128 ms), medium (16/64 ms), snabb (8/16 ms)

Brusreducering

Högtalare

Högtalare uteffekt: 200 mW

Högtalare storlek: 11 x 15 mm

Frekvensåtergivning: 50–20,000 Hz

Lagringsmedier

Internminne: 8 GB

Typ av internminne: microSD

Masslagringsklasskompatibel

Musikuppspelning

Ljutförbättring: ClearVoice

Equalizer: Classic, Jazz, Pop, Rock

Uppspelningsläge: repetera fil, repetera allt, slumpmässig uppspelning

ID3 tag support

Variabel uppspelningshastighet

Filformat som stöds: MP3, WMA

Bekvämlighet

Firmware kan uppgraderas

Knapplås

Menyspråk: Engelska, Franska, Tyska, Spanska, Italienska, Ryska, Polska

Variabel uppspelningshastighet

Strömförsörjning

Batterityp: inbyggd uppladdningsbart Li-ion polymerbatteri

Batterikapacitet: 1000 mAh

Batteritid: upp till 36 timmars inspelning (MP3, 8 kbps)

Uppladdningsbart: ja

Uppladdningstid (full laddning): 3 timmar

Systemkrav

Ledig USB-port

Operativsystem: Windows 10/8/7, macOS, Linux

Design och finish

Färg(er): svart / krom

Miljöspecifikationer

Produkt med blyfria lödningar

Förpackningens innehåll

Diktafon

Snabbstartguide

USB-C kabel

Storlek

Mått (B x H x D): 4,7 x 12,8 x 1,6 cm

Vikt: 76 g

GTIN-13: 0855971006434

