



Philips Voice Tracer
digital
inspelningsenhet
med 2Mic-stereoinspelning

Spela in anteckningar

VOICE TRACER

DVT2500



Överlägsen inspelning av anteckningar

i stereokvalitet

Voice Tracer 2500 är den perfekta inspelningsenheten för registrering av anteckningar, tankar och idéer oavsett var du är. Den har två stereomikrofoner som sørjer för en inspelning i bästa stereokvalitet. En stor färgdisplay underlättar den snabba inspelningen.

Utomordentlig ljudkvalitet

- 2Mic-stereoinspelning för överlägsna inspelningsresultat
- MP3-inspelning för kristallklar återgivning och enkel delning av filer
- Röstkivering för att slippa använda händerna

Okomplicerad och intuitiv

- Omedelbar inspelning med ett knapptryck
- Plug & Play i Windows, Mac OS och Linux
- Stor display för enkel och intuitiv användning

Skräddarsydd för dina behov

- 4 GB-internminne för inspelningar upp till 44 dagar
- MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar
- Kalendersökning för snabb och enkel hämtning av inspelningar

PHILIPS

Viktiga egenskaper

2Mic-stereoinspelning



Voice Tracer har två integrerade stereomikrofoner särskilt framtagna för att ge kristallklara röstinspelningar och minska störande bakgrundsljud. Kvalitativa inspelningar är nödvändiga för tydlig uppspelning och korrekt taligenkänning.

MP3-inspelning



Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp och dela dina filer var som helst med det populära ljudformatet.

Röstaktiverad inspelning



Den röstaktiverade inspelningen är en användarvänlig funktion som gör att du kan diktera utan att hålla i enheten. När du aktiverar den startas inspelningen automatiskt så snart du börjar prata och stoppas när du tystnar.

Inspelning med ett knapptryck




Missat inget. Håll in inspelningsknappen ett kort tag för att koppla in enheten och starta inspelningen direkt. På så sätt kan du fortsätta att koncentrera dig på det som händer.

Plug & Play



Med Plug & Play i Windows, Mac OS och Linux kan du snabbt få tillgång till dina inspelningar utan att behöva installera ytterligare programvara. Inspelningsenheten kommer automatiskt upp som datamedium när du ansluter den till din dator med en USB-kabel. Du kan även lagra, säkra och skicka vidare filer med enheten.

Stor färgdisplay



Den stora färgdisplayen ger tydliga bilder och god överblick. Det översködliga gränssnittet finns på åtta språk och ger en okomplicerad och intuitiv användning.

4 GB-internminne



Det interna minnet på 4 GB gör att du kan spela in i upp till 44 dagar.

microSD-kortplats



Få praktiskt taget obegränsad inspelnings- och lagringskapacitet med microSD-kortplatsen med minnesplats för upp till 32 GB extra.

Kalendersökning



Genom inspelningen med tidsstämpel tillfogas datum och klockslag för dina inspelningar i ljudfilen. Det gör det lätt att navigera i filbiblioteket och det blir till en barnlek att hitta inspelningar.

Specifikationer

Anslutningar

- Hörlurar: 3,5 mm
- microSD-kortplats
- USB: USB 2.0 High-speed

Skärm

- Typ: LCD-färgdisplay
- Bakgrundsbelysning
- Diagonal skärmstorlek: 4,5 cm/1,77 tum
- Upplösning: 128 × 160 pixlar

Ljudinspelning

- Inbyggd mikrofon: HQ-stereo, mikrofon med lågt brus
- Inspelningsformat: MPEG1 Lager 3 (MP3), PCM (WAV)
- Inspelningslägen: PCM 1.411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Samplingsfrekvens: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Bithastighet: 8, 64, 96, 192, 1.411 Kbit/s
- Filer kan skrivas över och sammanfogas
- Funktion för övervakning av inspelning
- Inspelningstid: 1140 timmar (LP), 142 timmar (SP), 95 timmar (HQ), 47 timmar (SHQ), 6 timmar (PCM)
- Tyst inspelningsläge
- Förinspelningsfunktion

Ljud

- Ljudförbättring: ClearVoice
- Frekvensåtergivning: 50 – 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Uteffekt för högtalare: 110 mW
- Högtalardiameter: 28 mm

Lagringsmedier

- Internminne: 4 GB
- Typ av internminne: NAND Flash
- Masslagringsklasskompatibel

Bekvämlighet

- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Knappläs
- Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska
- Variabel uppspelningshastighet
- Röstvolymindikator
- Röstaktiverad inspelning
- Kalendersökning
- One-Touch-inspelning – direkt inspelning med ett knapptryck
- Optimerad för anteckningar

Strömförsörjning

- Medföljande batterier
- Batteritid: upp till 50/25 timmar i LP-inspelningsläge (internminne/microSD-minneskort)
- Batterityp: AAA/LR03 Alkaliska
- Antal batterier: 2
- Återuppladdningsbara: Nej

Miljöspecifikationer

- Produkt med blyfria lödningar

Design och finish

- Färg(er): Antracit/krom

Förpackningens innehåll

- Inspelningsenhet
- USB-kabel
- 2 × AAA-batterier
- Snabbstartsguide

Storlek

- Mått (B × H × D)
4,5 × 11,3 × 2,0 cm
- Vikt: 79 g
- EAN: 91 20056 50044 4



Datum för utställande
2014-09-11

Version 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande. Philips och Philips vapensköld är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH under licens från Koninklijke Philips NV. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

www.philips.com/dictation