

PHILIPS

VoiceTracer

Grabadora de audio

Digital

Grabación de notas

8 GB

Conexión a PC



DVT2510



Grabación de anotaciones de 1ª calidad

Con calidad de audio estéreo

El Voice Tracer 2510 es perfecto para grabar sobre la marcha anotaciones, ideas y pensamientos. Gracias a sus dos micrófonos, sus grabaciones se almacenan con una calidad estéreo excepcional. La gran pantalla a color hace que la grabación sea rápida y fácil.

Calidad de audio superior

- Grabación estéreo 2Mic para una excelente calidad de audio
- Grabación en MP3 para una reproducción clara y compartir con facilidad
- Activación por voz para grabación manos libres

Una experiencia fácil e intuitiva

- Manejo OneTouch para grabar instantáneamente
- Plug&play en Windows, macOS y Linux
- Gran pantalla a color para un manejo fácil e intuitivo

Diseñada pensando en ti

- 8 GB de memoria interna para hasta 88 días de grabación
- Ranura para tarjeta microSD para grabaciones casi ilimitadas
- Búsqueda por calendario para la recuperar rápida y fácilmente sus grabaciones



No 1 en la encuesta global de satisfacción al cliente 09/2015

Destacados

Grabación estéreo 2Mic



Los dos micrófonos estéreo integrados están diseñados para ofrecer grabaciones de voz claras y reducir el ruido ambiental, incluso en entornos ruidosos. La grabación de alta calidad es esencial para obtener una reproducción clara y resultados de reconocimiento de voz precisos.

Grabación en MP3



Crea tus grabaciones en formato MP3. El popular formato de archivo le permite reproducir tus archivos prácticamente en cualquier lugar y compartirlos fácilmente con otros usuarios.

Grabación con activación por voz



La grabación activada por voz es una herramienta de gran utilidad para la grabación con manos libres. Cuando está activada, la grabación se iniciará automáticamente al empezar a hablar. La grabación se pone en pausa cuando usted para de hablar y se reanuda automáticamente cuando se empieza a hablar de nuevo.

Grabación OneTouch




No se pierda un solo momento importante. Simplemente presione y mantenga presionado el botón de grabación para encender el dispositivo y comenzar a grabar al instante, concentrándose en el momento y no en el aparato.

Plug & Play



Gracias a la función Plug & Play en Windows, macOS y Linux, podrá acceder rápidamente a sus grabaciones sin necesidad de instalar ningún software adicional. La grabadora aparece automáticamente como unidad extraíble después de conectarla a su ordenador por USB. También se puede utilizar cómodamente para almacenar, compartir y hacer copia de seguridad de sus archivos.

Amplia pantalla a color



La gran pantalla a color ofrece imágenes nítidas, por lo que es fácil de ver y leer todo a primera vista. La sencilla interfaz de usuario en ocho idiomas está optimizada para un manejo fácil e intuitivo.

Memoria interna de 8GB



Grabe y almacene hasta 88 días de grabación continua gracias a los 8 GB de memoria interna.

Ranura para tarjeta MicroSD



Capacidad de grabación y de almacenamiento prácticamente ilimitada gracias a una ranura para tarjeta de memoria microSD que soporta hasta 32 GB de memoria adicional.

Búsqueda por calendario



Un sello de tiempo con fecha y hora se añade a cada grabación, permitiéndole navegar fácilmente a través de su biblioteca y encontrar archivos. Encontrar sus grabaciones le será así más fácil y rápido.

Especificación

Conectividad

Auriculares: 3,5 mm
Ranura para tarjeta Micro-SD
USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

Tipo: Pantalla en color LCD
Retroiluminación LED
Diagonal de la pantalla: 1,77"/4,5 cm
Resolución: 128 × 160 píxeles

Grabación de sonido

Micrófono integrado: micrófono de alta sensibilidad HighQuality Stereo con reducción de ruido
Formatos de grabación: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
Modos de grabación: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
Tasa de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
Modo de sobrescritura y anexo de archivos
Función de vigilancia de grabación
Tiempo de grabación: 2280 h (LP), 284 h (SP), 190 h (HQ), 90 h (SHQ), 12 h (PCM)
Modo de grabación silenciosa
Modo de pre-grabación

Sonido

Optimización de sonido: ClearVoice
Respuesta de frecuencia: 50-20.000 Hz
Relación señal/ruido: > 60 dB
Potencia de salida del altavoz: 110 mW
Diámetro del altavoz: 28 mm

Medios de almacenamiento

Capacidad de la memoria integrada: 8 GB
Tipo de memoria integrada: NAND Flash
Compatible con equipos de almacenamiento masivo

Comodidad

Firmware actualizable
Bloqueo de teclado
Multi-idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino simplificado
Velocidad de reproducción variable
Indicador de volumen de voz
Grabación con activación por voz
Búsqueda por calendario
Grabación instantánea OneTouch
Optimizado para anotaciones

Requisitos del sistema

Puerto USB libre
Sistema operativo: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

Alimentación

Baterías incluidas
Duración de la batería: hasta 50/25 horas en modo de grabación LP (memoria interna/tarjeta de memoria MicroSD)
Tipo de batería: AAA/LR03 alcalina
Número de baterías: 2
Recargables: no

Especificaciones ecológicas

Producto con soldadura sin plomo

Diseño y acabado

Color(es): Antracita / cromo

Contenido del paquete

Grabadora
Cable USB
2 × baterías AAA
Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

Dimensiones del producto (A × A × G):
4,5 × 11,3 × 2,0 cm
Peso: 79 g
EAN: 0855971006168

