

PHILIPS

VoiceTracer

Ljudinspelare

Digital

Inspelning av anteckningar

8 GB

Datoranslutning



DVT2510



Överlägsen inspelning av anteckningar i stereokvalitet

Voice Tracer 2510 är den perfekta inspelningsenheten för registrering av anteckningar, tankar och idéer oavsett var du är. Den har två stereomikrofoner som sörjer för en inspelning i bästa stereokvalitet. En stor färgdisplay underlättar den snabba inspelningen.

Utomordentlig ljudkvalitet

- 2Mic-stereoinspelning för överlägsna inspelningsresultat
- MP3-inspelning för kristallklara återgivning och enkel delning av filer
- Röstaktivering för att slippa använda händerna

Okomplicerad och intuitiv

- Omedelbar inspelning med ett knapptryck
- Plug & Play i Windows, macOS och Linux
- Stor display för enkel och intuitiv användning

Skräddarsydd för dina behov

- 8 GB-internminne för inspelningar upp till 88 dagar
- MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar
- Kalendersökning för snabb och enkel hämtning av inspelningar



Viktiga egenskaper

2Mic-stereoinspelning



Voice Tracer har två integrerade stereomikrofoner särskilt framtagna för att ge kristallklara röstinspelningar och minska störande bakgrundsljud. Kvalitativa inspelningar är nödvändiga för tydlig uppspelning och korrekt taligenkänning.

MP3-inspelning



Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp och dela dina filer var som helst med det populära ljudformatet.

Röstaktiverad inspelning



Den röstaktiverade inspelningen är en användarvänlig funktion som gör att du kan diktera utan att hålla i enheten. När du aktiverar den startas inspelningen automatiskt så snart du börjar prata och stoppas när du tystnar.

Inspeknig med ett knapptryck




Missa inget. Håll in inspelningsknappen ett kort tag för att koppla in enheten och starta inspelningen direkt. På så sätt kan du fortsätta att koncentrera dig på det som händer.

Plug & Play



Med Plug & Play i Windows, macOS och Linux kan du snabbt få tillgång till dina inspelningar utan att behöva installera ytterligare programvara. Inspekningsenheten kommer automatiskt upp som datamedium när du ansluter den till din dator med en USB-kabel. Du kan även lagra, säkra och skicka vidare filer med enheten.

Stor färgdisplay



Den stora färgdisplayen ger tydliga bilder och god överblick. Det översködliga gränssnittet finns på åtta språk och ger en okomplicerad och intuitiv användning.

8 GB-internminne



Det interna minnet på 8 GB gör att du kan spela in i upp till 88 dagar.

microSD-kortplats



Få praktiskt taget obegränsad inspeknings- och lagringskapacitet med microSD-kortplatsen med minnesplats för upp till 32 GB extra.

Kalendersökning



Genom inspeknigen med tidsstämpel tillfogas datum och klockslag för dina inspeknigen i ljudfilen. Det gör det lätt att navigera i filbiblioteket och det blir till en barnlek att hitta inspeknigen.

Specifikationer

Anslutningar

Hörlurar: 3,5 mm
microSD-kortplats
USB: USB 2.0 High-speed

Skärm

Typ: LCD-färgdisplay
Bakgrundsbelysning
Diagonal skärmstorlek: 4,5 cm/1,77 tum
Upplösning: 128×160 pixlar

Ljudinspelning

Inbyggd mikrofon: HQ-stereo, mikrofon med lågt brus
Inspelningsformat: MPEG1 Lager 3 (MP3), PCM (WAV)
Inspelningslägen: PCM 1.411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
Bithastighet: 8, 64, 96, 192, 1.411 Kbit/s
Filer kan skrivas över och sammanfogas
Funktion för övervakning av inspelning
Inspelningstid: 2280 timmar (LP), 284 timmar (SP), 190 timmar (HQ), 90 timmar (SHQ), 12 timmar (PCM)
Tyst inspelningsläge
Förinspelningsfunktion

Ljud

Ljutförbättring: ClearVoice
Frekvensåtergivning: 50 – 20 000 Hz
Signal/brusförhållande: > 60 dB
Uteffekt för högtalare: 110 mW
Högtalardiameter: 28 mm

Lagringsmedier

Internminne: 8 GB
Typ av internminne: NAND Flash
Masslagringsklasskompatibel

Bekvämlighet

Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
Knapplås
Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska
Variabel uppspelningshastighet
Röstvolymindikator
Röstaktiverad inspelning
Kalendersökning
One-Touch-inspelning – direkt inspelning med ett knapptryck
Optimerad för anteckningar

Systemkrav

Ledig USB-port
Operativsystem: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

Strömförsörjning

Medföljande batterier
Batteritid: upp till 50/25 timmar i LP-inspelningsläge (internminne/microSD-minneskort)
Batterityp: AAA/LR03 Alkaliska
Antal batterier: 2
Återuppladdningsbara: Nej

Miljöspecifikationer

Produkt med blyfria lödningar

Design och finish

Färg(er): Antracit/krom

Förpackningens innehåll

Inspelningsenhet
USB-kabel
2 × AAA-batterier
Snabbstartsguide

Storlek

Mått (B × H × D): 4,5×11,3×2,0 cm
Vikt: 79 g
EAN: 0855971006168

