



Philips Voice Tracer
digital
inspelningsenhet
med 2Mic-stereoinspelning

Tal till text

VOICE TRACER

DVT2700



Omvandla tal-till-text

med förstklassiga inspelningar och engelsk taligenkänning

Spela in dokument och anteckningar när du är på språng. Där kan den medföljande taligenkänningsprogramvaran göra om innehållet i din ljudfil till text automatiskt (gäller endast engelska).

Utomordentlig ljudkvalitet

- 2Mic-stereoinspelning för överlägsna inspelningsresultat
- MP3-inspelning för kristallklara återgivning och enkel delning av filer
- Röstaktivering för att slippa använda händerna

Omvandla tal till text

- Taligenkänning: Dragon NaturallySpeaking medföljer (engelska)
- Transkribera automatiskt dina dikterade filer
- Unikt taligenkänningsresultat - upp till 99%

Designad för dig

- Stor färgdisplay för enkel och intuitiv hantering
- 4 GB-internminne för inspelningar upp till 44 dagar
- MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar

PHILIPS

Viktiga egenskaper

2Mic-stereoinspelning



Voice Tracer har två integrerade stereomikrofoner särskilt framtagna för att ge kristallklara röstinspelningar och minska störande bakgrundsljud. Kvalitativa inspelningar är nödvändiga för tydlig uppspelning och korrekt taligenkänning.

MP3-inspelning



Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp och dela dina filer var som helst med det populära ljudformatet.

Röstaktiverad inspelning



Den röstaktiverade inspelningen är en användarvänlig funktion som gör att du kan diktera utan att hålla i enheten. När du aktiverar den startas inspelningen automatiskt så snart du börjar prata och stoppas när du tystnar.

Taligenkänningsprogramvara (på engelska)



Sätt stopp för det tråkiga arbetet att skriva av ljudfiler på egen hand. Dragon NaturallySpeaking taligenkänningsprogramvara omvandlar automatiskt dina inspelningar till text (endast engelska).

Transkribera automatiskt dina dikterade filer



Spela in dina dokument och anteckningar, anslut diktafonen till din dator, klicka på "Transkribera"-knappen. Dragon NaturallySpeaking programvaran gör nu transkriberingsarbetet åt dig.

Unikt taligenkänningsresultat



Dragon NaturallySpeaking ger ett enastående taligenkänningsresultat på upp till 99% korrekthet och blir bara bättre och bättre ju mer du använder programmet. Dragon gör heller aldrig några felstavningar, så stavfel är ett minne blott.

Stor färgdisplay



Den stora färgdisplayen ger tydliga bilder och god överblick. Det översködliga gränssnittet finns på åtta språk och ger en okomplicerad och intuitiv användning.

4 GB-internminne



Det interna minnet på 4 GB gör att du kan spela in i upp till 44 dagar.

microSD-kortplats



Få praktiskt taget obegränsad inspelnings- och lagringskapacitet med microSD-kortplatsen med minnesplats för upp till 32 GB extra.

Specifikationer

Anslutningar

- Hörlurar: 3,5 mm
- microSD-kortplats
- USB: USB 2.0 High-speed

Skärm

- Typ: LCD-färgdisplay
- Bakgrundsbelysning
- Diagonal skärmstorlek: 4,5 cm/1,77 tum
- Upplösning: 128 × 160 pixlar

Ljudinspelning

- Inbyggd mikrofon: HQ-stereo, mikrofon med lågt brus
- Inspelningsformat: MPEG1 Lager 3 (MP3), PCM (WAV)
- Inspelningslägen: PCM 1411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Samplingsfrekvens: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bithastighet: 8, 64, 96, 192, 1411 Kbit/s
- Filer kan skrivas över och sammanfogas
- Funktion för övervakning av inspelning
- Inspelningstid: 1140 timmar (LP), 142 timmar (SP), 95 timmar (HQ), 47 timmar (SHQ), 6 timmar (PCM)
- Tyst inspelningsläge
- Förinspelningsfunktion

Ljud

- Ljudförbättring: ClearVoice
- Frekvensåtergivning: 50 – 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Uteffekt för högtalare: 110 mW
- Högtalardiameter: 28 mm

Lagringsmedier

- Internminne: 4 GB
- Typ av internminne: NAND Flash
- Masslagringsklasskompatibel

Bekvämlighet

- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Knappläs
- Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska
- Variabel uppspelningshastighet
- Röstvolymindikator
- Röstaktiverad inspelning
- Kalendersökning
- One-Touch-inspelning – direkt inspelning med ett knapptryck
- Optimerad för anteckningar

Strömförsörjning

- Batterier medföljer
- Batteritid: upp till 40/20 timmar i LP-inspelningsläge (internminne/microSD-minneskort)
- Batterityp: AAA/LR03 Alkaliska
- Antal batterier: 2
- Återuppladdningsbara: Nej

Systemkrav (Dragon NaturallySpeaking)

- Operativsystem: Windows 8/7/Vista (32/64-bit)
- Processor: Intel Pentium 4 eller senare eller AMD Athlon 64, 1 GHz eller senare (SSE2 instruction set krävs), L2 Cache: 512 KB
- Internminne: 1 GB
- Hårddiskutrymme: 2 GB
- DVD-läsare
- Ledig USB-port

Miljöspecifikationer

- Produkt med blyfria lödningar

Design och finish

- Färg(er): Antracit/krom

Förpackningens innehåll

- Inspelningsenhet
- DVD med engelsk taligenkänningsprogramvara
- USB-kabel
- 2 × AAA-batterier
- Snabbstartsguide

Storlek

- Mått (B × H × D): 4.5 × 11.3 × 2.0 cm
- Vikt: 79 g
- EAN: 91 20056 50046 8



Issue date
2014-09-11

Version 1.1

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by Speech Processing Solutions GmbH under license from Koninklijke Philips N.V. All trademarks are the property of their respective owners.

www.philips.com/dictation