



Philips Voice Tracer  
**digitale recorder**  
met AutoAdjust

Opnemen van  
gesprekken

**VOICE TRACER**

**DVT3400**



## Nauwkeurige gespreksopname

met automatische geluidsinstellingen

In verschillende omstandigheden zijn er verschillende geluidsinstellingen nodig om de opnamekwaliteit zo goed mogelijk te maken. Dankzij de AutoAdjust-opnamefunctie op de Voice Tracer 3400 wordt het geluidssignaal gemeten en perfect aangepast aan de opnameomgeving.

### Superieure audiokwaliteit

- Opnemen met AutoAdjust voor automatische instelling van geluidsparemeters
- Hoogwaardige microfoon voor optimale spraakzuiverheid
- Kraakheldere afspelresultaten dankzij MP3-opnamen in stereo
- Metalen microfoonbeschermer voor kraakheldere geluidskwaliteit

### Eenvoudig en intuïtief in gebruik

- Plug & Play in Windows, Mac OS en Linux
- Opnamen gemakkelijk terugvinden met functie voor kalender doorzoeken
- Geïntegreerde uitklapbare standaard voor gemakkelijke plaatsing van het apparaat
- Groot scherm voor duidelijke informatie over de opnamestatus
- Meegeleverde oplaadbare batterijen voor zuinig gebruik

### Ontwikkeld met het oog op uw gebruikscomfort


- Tot 44 dagen opnemen met het ingebouwde geheugen van 4 GB
- Extra lang opnemen dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren
- microSD-geheug enkaartsleuf voor praktisch onbeperkt opnemen



**PHILIPS**


# Kenmerken

## Hoogwaardige microfoon




De hoogwaardige ingebouwde stereomicrofoons leveren veel betere en helderdere opnamen dan normale microfoons in andere apparaten. De opnamegevoeligheid is hoger. Er worden dus meer stemsignalen opgenomen zonder dat dit de geluidskwaliteit hindert.

## Metalen microfoonbeschermer




Een goed geconstrueerde microfoonbeschermer maakt een goede microfoon nog beter. De beschermer in de nieuwe Voice Tracer zorgt voor kraakheldere opnamen.

## Plug & Play




Uw VoiceTracer werkt altijd - Plug & Play-functionaliteit voor Windows, Mac OS en Linux.

## Geïntegreerde uitklapbare standaard



Met de geïntegreerde uitklapbare standaard aan de achterkant van de Voice Tracer kunt u uw spraakrecorder op de geluidsbron richten.

## Groot scherm



Het ingebouwde dot-matrix-scherm met hoge resolutie van de Voice Tracer ondersteunt 8 talen en geeft duidelijke informatie over de opnamestatus.

## Oplaadbare batterijen



Bij de nieuwe Voice Tracer worden oplaadbare batterijen meegeleverd. Hiermee kunt u meer dan 50 uur ononderbroken opnemen. Draag bij aan de bescherming van het milieu door de batterijen van uw apparaat op te laden via USB in plaats van nieuwe batterijen te kopen.

## Ingebouwd geheugen van 4 GB




Met het ingebouwde geheugen van 4 GB kan uw Voice Tracer tot 44 dagen ononderbroken opnemen.

## Batterijen met extra lange levensduur



Neem extra lang op met de nieuwe Voice Tracer dankzij batterijen die tot 48 uur energie leveren.

## microSD-geheugenkaartsleuf



Praktisch onbeperkt opnemen dankzij een microSD-geheugenkaartsleuf die tot 32 GB extra geheugen ondersteunt.

# Specificaties

## Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- Microfoon: 3,5 mm, Ingebouwde microfoon, Microfoonaansluiting
- Micro SD-kaartaansluiting
- USB: High-speed USB 2.0

## Geluid

- Geluidsverbetering: ClearVoice
- Frequentiebereik: 50 – 20.000 Hz
- Signaal-ruisverhouding: > 60 dB
- Uitgangsvermogen luidspreker: 300 mW
- Diameter van de luidspreker: 28 mm

## Opslagmedia

- Capaciteit ingebouwd geheugen: 4 GB
- Type ingebouwd geheugen: NAND Flash
- Geschikt voor massaopslag

## Audio-opname

- Ingebouwde microfoon: hoge gevoeligheid, HQ Stereo, microfoon met ruisonderdrukking
- Opname-indelingen: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Opnamemodi: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
- Samplingfrequentie: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bitsnelheid: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modus voor bestand overschrijven en toevoegen
- Functie om opnameniveau te controleren
- Opnametijd: 1140 uur (LP), 142 uur (SP), 95 uur (HQ), 47 uur (SHQ), 6 uur (PCM)
- Stille opnamemodus
- Vooropnamemodus

## Scherf

- Achtergrondverlichting
- Scherfdiameter: 38 mm (1,5")
- Resolutie: 112 × 112 pixels
- Type: Dot-matrix-LCD

## Gemak

- Firmware-upgrade mogelijk
- Blokkering van toetsenpaneel
- Verschillende talen: Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Pools, Chinees (vereenvoudigd)
- Variabele afspeelsnelheid
- Spraakvolume-indicator
- Opnemen met stemactivering
- Opnamen automatisch aanpassen
- Kalender doorzoeken
- Direct opnemen met één druk op de knop
- Geoptimaliseerd voor memo's
- Geoptimaliseerd voor gesprekken

## Power

- Batterijen meegeleverd
- Levensduur batterij: tot 48 uur in LP-opnamemodus
- Batterijtype: Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
- Aantal batterijen: 2
- Opladbaar: ja, via USB

## Systeemvereisten

- Vrije USB-poort
- Besturingssysteem: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux

## Muziek afspelen

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Equalizer-instellingen: Jazz, Pop, Rock
- Ondersteuning voor ID3-tags
- MP3-bitsnelheden: 8 – 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 48 – 320 kbps (44 kHz)

## Milieuspecificaties

- Loodvrij gesoldeerd product

## Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilverschaduw/zwart

## Inhoud verpakking

- Voice Tracer digitale recorder
- USB-kabel
- Snelstartgids
- 2 oplaadbare AAA-batterijen
- Stereohoofdtelefoon

## Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B × H × D): 4,1 × 11,7 × 2 cm
- Gewicht: 0,06 kg



Datum van uitgifte  
2014-02-04

Versie 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Philips en het Philips schild zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie van Koninklijke Philips N.V. gebruikt door Speech Processing Solutions GmbH. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)