



Philips Voice Tracer
Digitaler Recorder
mit AutoAdjust-Aufnahme

Aufnahme von
Gesprächen

VOICE TRACER

DVT3600



Präzise Konversationsaufnahme

mit automatischer Anpassung der Audioeinstellungen

Mit dem mitgelieferten Telefonmikrofon ist das Aufnehmen von Telefongesprächen absolut einfach und effizient. Die AutoAdjust-Aufzeichnung sorgt zusätzlich dafür, dass das eingehende Sprachsignal gemessen wird, um die Aufnahmeeinstellungen der Umgebung anzupassen.



Überragende Audioqualität

- AutoAdjust-Aufnahme für automatische Einstellung der Klangparameter
- Telefonmikrofon für die Aufnahme von Telefonaten enthalten
- Hochwertiges Mikrofon für höchste Sprachklarheit
- Stereo-MP3-Aufnahme für kristallklare Wiedergabe
- Metall-Mikrofonabdeckung für kristallklare Klangqualität

Unkompliziertes, intuitives Erlebnis

- Kalendersuche zum leichten Finden von Aufnahmen
- Integrierte ausklappbare Halterung zur einfachen Positionierung des Geräts
- Großes Display für klare Statusinformationen zur Aufnahme
- Für energiesparende Aufnahmen sind wiederaufladbare Akkus enthalten


Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Integrierter Speicher mit 4 GB für Aufnahmen bis zu 44 Tagen
- Bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit für extra lange Aufnahmen
- MicroSD-Kartensteckplatz für praktisch unbegrenzte Aufnahmen

PHILIPS

Besonderheiten

Hochwertiges Mikrofon




Die hochwertigen integrierten Stereomikrofone bieten weitaus bessere und klarere Aufnahmen als herkömmliche Mikrofone in anderen Geräten. Die Aufnahmeempfindlichkeit wurde erhöht, sodass mehr Sprachsignale ohne Einbußen bei der Tonqualität empfangen werden.

Stereo-MP3-Aufnahme




Der Voice Tracer erfasst alle Aufnahmen in Stereo und dem beliebten MP3-Format, dem gängigsten Audioformat zum Speichern von Audiodateien und der Standardcodierung für die Übertragung und Wiedergabe von Aufnahmen.

Metall-Mikrofonabdeckung



Mit einer ausgereiften Mikrofonabdeckung kann ein gutes Mikrofon noch mehr herausstechen. Die in die neuen Voice Tracer integrierten Abdeckungen garantieren kristallklare Aufnahmen.

Integrierte ausklappbare Halterung




Mit der integrierten ausklappbaren Halterung auf der Rückseite des Voice Tracers können Sie Ihren Audiorecorder bequem auf die Klangquelle richten.

Großes Display



Das in den Voice Tracer integrierte hochauflösende Punktmatrix-Display unterstützt acht Sprachen und bietet klare Statusinformationen zur Aufnahme.

Wiederaufladbare Akkus



Die neuen Voice Tracer werden mit wiederaufladbaren Akkus geliefert, mit denen über 50 Stunden durchgehend aufgenommen werden kann. Zusätzlich können Sie beim Umweltschutz helfen, indem Sie die Akkus Ihres Geräts einfach über USB aufladen anstatt neue zu kaufen.

Integrierter Speicher mit 4 GB




Mit dem integrierten Speicher mit 4 GB können Sie bis zu 44 Tage lang aufnehmen.

Besonders lange Akkulaufzeit



Die Akkus des neuen Voice Tracer halten bis zu 48 Stunden lang für extra lange Aufnahme-Sessions.

microSD-Kartensteckplatz



Praktisch unbegrenzte Aufnahmekapazität dank einem microSD-Kartensteckplatz, der bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz unterstützt.

Daten

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Mikrofon: 3,5 mm, Integriertes Mikrofon, Mikrofon-Buchse
- microSD-Kartensteckplatz
- USB: High Speed USB 2.0

Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Bildschirmdiagonale: 38 mm
- Auflösung: 112 × 112 Pixel
- Typ: Punktmatrix-LCD

Speichermedien

- Integrierte Speicherkapazität: 4 GB
- Typ des integrierten Speichers: NAND Flash
- Kompatibel mit Massenspeicherklasse

Audioaufzeichnung

- Integriertes Mikrofon: hochempfindliches, HQ-Stereo, geräuscharmes Mikrofon
- Aufnahmeformate: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Aufnahmemodi: PCM 1411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Abtastrate: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bitrate: 8, 64, 96, 192, 1411 Kbit/s
- Modus zum Überschreiben und zum Anhängen von Dateien
- Aufnahme-Überwachungsfunktion
- Aufnahmezeit: 1140 Std. (LP), 142 Std. (SP), 95 Std. (HQ), 47 Std. (SHQ), 6 Std. (PCM)
- Modus für stille Aufnahmen
- Vorab-Aufnahmehodus

Ton

- Klangoptimierung: ClearVoice
- Frequenzgang: 50 – 20.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 300 mW
- Lautspr.-Durchmesser: 28 mm

Komfort

- Upgradefähige Firmware
- Tastensperre
- Mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Vereinfachtes Chinesisch
- Variable Wiedergabegeschwindigkeit
- Anzeige der Sprachlautstärke
- Sprachaktivierte Aufnahme
- AutoAdjust-Aufnahme
- Kalendersuche
- One-Touch Recording – direkte Aufnahme per Tastendruck
- Optimierte für Notizen
- Optimierte für Gespräche

Power

- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Batteriebensdauer: Bis zu 48 Stunden im LP-Aufnahmemodus
- Akkutyp: Philips AAA Ni-MH LFH9154
- Anzahl der Batterien: 2
- Wiederaufladbar: Ja, über USB

Systemanforderungen

- Freier USB-Anschluss
- Betriebssystem: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X 10.9/10.8, Linux

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B × H × T): 4,1 × 11,7 × 2 cm
- Gewicht: 0,06 kg

Design und Materialausführung

- Farbe(n): silbergrau/schwarz

Packungsinhalt

- Voice Tracer Digitaler Recorder
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 × AAA-Akkus
- Transporttasche
- Stereokopfhörer
- Telefonmikrofon

Musikwiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Equalizer-Einstellungen: Jazz, Pop, Rock
- ID3 Tag-Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 – 320 Kbit/s
- WMA-Bitraten: 48 – 320 Kbit/s (44 kHz), 64 bis 192 (48 kHz), Stereo

Umwelteigenschaften

- Bleifrei gelötetes Produkt



Ausstellungsdatum
2014-02-04

Version 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Philips und das Philips-Schild sind eingetragene Warenzeichen von Koninklijke Philips N.V. und werden von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. benutzt. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

www.philips.com/dictation