



Philips Voice Tracer
Grabadora Digital
con AutoAdjust+

Grabación de
conversaciones

VOICE TRACER

DVT4000



Grabación de conversación de precisión

con ajuste automático de la configuración de audio

Cada ambiente requiere diferentes ajustes de audio para lograr una calidad de grabación óptima. Para ello, AutoAdjust+ analiza la señal de audio y selecciona la configuración óptima para cada situación de grabación. Obtendrá así como resultado grabaciones nítidas.

Calidad de audio superior

- AutoAdjust+ para una configuración perfecta en cualquier situación
- Micrófono de alta calidad para máxima claridad de habla
- Grabación en MP3 para una reproducción clara y compartir con facilidad

Una experiencia fácil e intuitiva

- Plug&play en Windows, MacOS y Linux
- Gran pantalla a color para obtener información de estado de grabación clara
- Batería de polímero de litio recargable para grabaciones de larga duración

Diseñada pensando en ti

- 4 GB de memoria integrada para hasta 44 días de grabación
- Ranura para tarjeta microSD para grabaciones casi ilimitadas
- Diseño metálico robusto para máxima durabilidad

PHILIPS

Puntos destacables

AutoAdjust+



Grabar en diferentes entornos a menudo supone un desafío. AutoAdjust+ se basa en un innovador algoritmo de grabación inteligente que analiza la señal de audio entrante y automáticamente escoge la configuración perfecta para cada situación de grabación. Ajusta automáticamente y selecciona los parámetros de sonido apropiados, tales como la sensibilidad del micrófono, filtro de viento, reducción de ruido y canal de audio izquierdo y derecho.

Micrófono de alta calidad



Dos micrófonos estéreo de alta calidad ofrecen una calidad de sonido cristalina. El alto nivel de sensibilidad de grabación capta más señal sin comprometer la calidad del sonido. Esto permite lograr excelentes resultados al grabar conversaciones, incluso en entornos ruidosos.

Grabación en MP3




Crea tus grabaciones en formato MP3. El popular formato de archivo le permite reproducir tus archivos prácticamente en cualquier lugar y compartirlos fácilmente con otros usuarios.

Plug & Play



Gracias a la función Plug & Play en Windows, Mac OS y Linux, podrá acceder rápidamente a sus grabaciones sin necesidad de instalar ningún software adicional. La grabadora aparece automáticamente como unidad extraíble después de conectarla a su ordenador por USB. También se puede utilizar cómodamente para almacenar, compartir y hacer copia de seguridad de sus archivos.

Amplia pantalla a color



La gran pantalla a color ofrece imágenes nítidas, por lo que es fácil de ver y leer todo a primera vista. La sencilla interfaz de usuario en ocho idiomas está optimizada para un manejo fácil e intuitivo.

Batería de duración extra



La batería de polímero de litio de alta capacidad se puede cargar fácilmente con un conector microUSB estándar. Esto garantiza una mayor duración de la batería para grabaciones extra-largas, asegurando que su grabadora siempre estará lista para trabajar cuando usted lo esté.

Memoria interna de 4GB



Grabe y almacene hasta 44 días de grabación continua gracias a los 4 GB de memoria interna.

Ranura para tarjeta MicroSD



Capacidad de grabación y de almacenamiento prácticamente ilimitada gracias a una ranura para tarjeta de memoria microSD que soporta hasta 32 GB de memoria adicional.

Robusta construcción metálica



Su diseño robusto y ligero aumenta al máximo la comodidad y la superficie de metal forma una caja robusta que protege el dispositivo.

Especificación

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Micrófono: 3,5 mm, micrófono integrado, conector estéreo de micrófono
- Ranura para tarjeta Micro-SD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

Pantalla

- Tipo: Pantalla en color LCD
- Retroiluminación LED
- Diagonal de la pantalla: 1,77"/4,5 cm
- Resolución: 128 × 160 píxeles

Grabación de sonido

- Micrófono integrado: micrófono de alta sensibilidad HighQuality Stereo con reducción de ruido
- Formatos de grabación: MPEG1 layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Modos de grabación: PCM 1411 kbps, SHQ 192 kbps, HQ 96 kbps, SP 64 kbps, LP 8 kbps
- Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Tasa de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modo de sobrescritura y anexo de archivos
- Función de vigilancia de grabación
- Tiempo de grabación: 1140 h (LP), 142 h (SP), 95 h (HQ), 47 h (SHQ), 6 h (PCM)
- Modo de grabación silenciosa
- Modo de pre-grabación

Sonido

- Optimización de sonido: ClearVoice
- Respuesta de frecuencia: 50-20.000 Hz
- Relación señal/ruido: > 60 dB
- Potencia de salida del altavoz: 110 mW
- Diámetro del altavoz: 28 mm

Medios de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Compatible con equipos de almacenamiento masivo

Reproducción de música

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Ajustes del ecualizador: Jazz, Pop, Clásica
- Soporte de etiquetas ID3
- Tasa de bits MP3: 8–320 kbps
- Tasa de bits WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), estéreo

Comodidad

- Firmware actualizable
- Bloqueo de teclado
- Multi-idioma: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco, chino simplificado
- Velocidad de reproducción variable
- Indicador de volumen de voz
- Grabación con activación por voz
- AutoAjuste + grabación
- Búsqueda por calendario
- Grabación instantánea OneTouch
- Optimizado para anotaciones, conversaciones

Alimentación

- Batería integrada de polímero de litio
- Duración de la batería: hasta 50/25 horas en modo de grabación LP (memoria interna/tarjeta de memoria MicroSD)

Requisitos del sistema

- Puerto USB libre
- Sistema operativo: Windows 8/7/Vista, Mac OS X, Linux

Diseño y acabado

- Colores: Sombreado en plata/cromado

Especificaciones ecológicas

- Producto con soldadura sin plomo

Contenido del paquete

- Grabadora
- Cable USB
- Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (A × A × G): 4,4 × 12,0 × 1,8 cm
- Peso: 83 g
- EAN: 91 20056 50048 2



Fecha de redacción
2014-09-11

Versión 1.1

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones de producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Philips y el logotipo Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips NV y se utilizan por Speech Processing Solutions GmbH bajo licencia de Koninklijke Philips NV. Todas las marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

www.philips.com/dictation