

PHILIPS

VoiceTracer

Audiorecorder

Optimiert für Musik

3Mic-HiFi-Mikrofone

XLR-Adapterkabel

8 GB



DVT6510



Herausragende Musikaufnahmen

wie bei einer Audio-CD

Nehmen Sie Musik dank der drei hochwertigen Mikrofone in hervorragender Definition und Klarheit auf. Mit der kabellosen Fernbedienung ist die Bedienung ein Kinderspiel – sogar aus der Entfernung. HiFi-Musikaufnahmen der Spitzenklasse.

Ausgezeichnete Tonqualität

- 3Mic-HiFi-Aufnahme für erstklassige Musikaufnahmen
- Bewegungssensor für automatische Anpassung der Mikrofonempfindlichkeit
- Voraufnahmefunktion, damit Sie kein Wort verpassen
- MP3-Aufnahme für kristallklare Wiedergabe und einfache Dateiweitergabe

Unkompliziertes, intuitives Erlebnis

- Großes Display für klare Statusinformationen zur Aufnahme
- Für bequeme Aufnahmen ist eine kabellose Fernbedienung enthalten
- Für extra lange Aufnahmezeiten ist ein wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku enthalten
- Plug & Play unter Windows, macOS und Linux

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten


- Interner Speicher mit 8 GB für Aufnahmen bis zu 88 Tagen
- microSD-Kartensteckplatz für praktisch unbegrenzte Aufnahmen
- Robustes und ergonomisches Metalldesign für lange Lebensdauer
- Line-in-Aufnahme für den Anschluss externer Klangquellen



Nr. 1 gemäß globaler SPS-
Kundenzufriedenheits-
befragung 09/2017

Highlights

3Mic-HighFidelity-Aufnahme



Mehrere wichtige Komponenten sind erforderlich, um Musik so natürlich wie möglich in CD-Qualität aufzunehmen: hohes Signal-Rausch-Verhältnis, hochdynamische Mikrofone für die Aufnahme von weichen Tönen und lauten Trommeln, eine qualitativ hochwertige Mikrofonaufhängung zur Vermeidung der Aufnahme von Greifgeräuschen, eine deutliche Trennung von linkem und rechtem Kanal für einen Live-Effekt, der dem menschlichen Ohr gleicht.

Bewegungssensor



Der eingebaute Bewegungssensor erkennt, ob der Recorder auf dem Tisch liegt oder in der Hand gehalten wird, und wählt die Mikrofonempfindlichkeit für die Aufnahmesituation, sodass Sie nicht aus Versehen den gewünschten Ton blockieren.

Voraufnahmefunktion




Dank der Voraufnahmefunktion können Sie die letzten fünf Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste aufnehmen. Das Gerät wechselt in den Standby-Modus und nimmt eine Schleife von fünf Sekunden auf, ohne die Daten zu speichern. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um diese fünf Sekunden zu speichern. Mit dieser Funktion können Sie spontan wichtige Teile eines Gesprächs aufnehmen.

MP3-Aufnahme



Nehmen Sie im MP3-Format auf. Mit dem gängigsten Audioformat können Sie Ihre Dateien praktisch überall abspielen und einfach weitergeben.

Großes Farbdisplay



Das große Farbdisplay bietet klare Bilder, sodass Sie alles im Blick haben. Die übersichtliche Benutzeroberfläche unterstützt acht Sprachen und bietet eine unkomplizierte und intuitive Bedienung.

Kabellose Fernbedienung



Dank der mitgelieferten Fernbedienung kann der Recorder an der Stelle platziert werden, die für die beste Aufnahme erforderlich ist, während die leichte Bedienung gewährleistet bleibt. Starten, pausieren und stoppen Sie die Aufnahme aus der Ferne, ohne mühsam auf das Gerät zugreifen zu müssen.

Extra lange Akkulaufzeiten



Der Hochleistungs-Li-Polymer-Akku kann einfach über einen Mikro-USB-Anschluss geladen werden. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer des Akkus und extra lange Aufnahmezeiten, sodass Ihnen Ihr Recorder immer zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung steht.

Highlights

Plug & Play



Dank Plug & Play unter Windows, Mac OS und Linux können Sie schnell auf Ihre Aufnahmen zugreifen, ohne weitere Software installieren zu müssen. Der Recorder erscheint automatisch als Wechseldatenträger, wenn Sie ihn mit einem USB-Kabel an Ihren Computer anschließen. Darüber hinaus können Sie mit dem Gerät Dateien speichern, sichern und weitergeben.

Robustes Metalldesign



Dank des soliden und federleichten Designs bietet das Gerät optimalen Komfort, während die Metalloberfläche das Gerät schützt. Mit der integrierten ausklappbaren Halterung können Sie Ihren Recorder bequem auf die Klangquelle richten. Die zwei ergonomisch platzierten Softkeys bieten Ihnen den schnellen und direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen.

Interner Speicher mit 8 GB



Dank des internen Speichers mit 8 GB können Sie bis zu 88 Tage lang aufnehmen.

XLR-Adapterkabel



Mit dem XLR-Adapterkabel können Sie Ihre Instrumente direkt an den Recorder anschließen, um eine noch schärfere und genauere Aufnahme zu erzielen. Dies ist zum Beispiel ideal zum Aufnehmen von E-Gitarren oder Keyboards.

microSD-Kartensteckplatz



Praktisch unbegrenzte Aufnahme- und Speicherkapazität dank eines microSD-Kartensteckplatzes, der bis zu 32 GB zusätzlichen Speicherplatz unterstützt.

Spezifikationen

Konnektivität

Kopfhörer: 3,5 mm

Mikrofon: 3,5 mm, stereo, ohne externe Phantomspeisung

XLR-Adapterkabel: XLR-Buchse auf 3,5-mm-Klinkenstecker (für die Aufnahme mit einem externen Mikrofon ist möglicherweise eine zusätzliche Phantomspeisung erforderlich.)

MicroSD-Kartensteckdose

USB: high-speed USB 2.0

Display

Typ: LCD-Farbdisplay

Hintergrundbeleuchtung

Diagonale Displaygröße: 1,77 Zoll/4,5 cm

Auflösung: 128 × 160 Pixel

Audioaufzeichnung

Integriertes Mikrofon: 3-Mic-System, hochempfindliches, HQ-Stereo, geräuscharmes Mikrofon

Aufnahmeformate: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Aufnahmemodi: PCM 1411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
Abtastrate: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Bitrate: 8, 64, 96, 192, 1411 Kbit/s

Modus zum Überschreiben und zum Anhängen von Dateien

Aufnahme-Überwachungsfunktion

Aufnahmezeit: 2280 h (LP), 284 h (SP), 190 h (HQ), 90 h (SHQ), 12 h (PCM)

Modus für stille Aufnahmen

Voraufnahmefunktion

Ton

Klangoptimierung: ClearVoice

Frequenzgang: 50 – 20.000 Hz

Signal/Rausch-Verhältnis: > 60 dB

Lautsprecher-Ausgangsleistung: 110 mW

Lautsprecher-Durchmesser: 28 mm

Speichermedien

Interner Speicher: 8 GB

Typ des internen Speichers: NAND Flash

Kompatibel mit Massenspeicherklasse

Tuner

Frequenzbereich: 87,5 – 108 MHz

Programmspeicherplätze: 20

Automatische digitale Abstimmung

Tuner-Band: FM Stereo

Musik-Wiedergabe

Kompressionsformat: MP3, WMA

Equalizer-Einstellungen: Jazz, Pop, Klassik

Unterstützt ID3-Tags

MP3-Bitrates: 8–320 kbps

WMA-Bitrates: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

Komfort

Upgradefähige Firmware

Tastensperre

Mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Vereinfachtes Chinesisch

Variable Wiedergabegeschwindigkeit

Anzeige der Sprachlautstärke

Sprachaktivierte Aufnahme

AutoAdjust-Aufnahme

Auto-Zoom-Aufnahme: 15 m Zoom

Kalendersuche

One-Touch Recording – direkte Aufnahme mit einem Knopfdruck

Optimiert für Notizen, Gespräche, Optimiert für Vorträge und Interviews, Musik

Stromversorgung

Integrierter Lithium-Polymer-Akku

Akkulaufzeiten: bis zu 50/25 Stunden im

LP-Aufnahmemodus (Interner Speicher/microSD-Speicherkarte)

Systemanforderungen

Freier USB-Anschluss

Betriebssystem: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

Design und Materialausführung

Farbe(n): Champagner/silbergrau

Umweltspezifikationen

Bleifrei gelötetes Produkt

