



Philips Voice Tracer
Meeting-Recorder
mit 360°-Aufnahme

Aufnahme von
Meetings

VOICE TRACER

DVT7000



360°-Aufnahme von Meetings

mit kabelloser Fernbedienung

Der Voice Tracer Meeting-Recorder 7000 nimmt jedes Meeting in ausgezeichneter und geräuschfreier Audioqualität auf. Legen Sie das Meeting-Mikrofon für die 360°-Aufnahme einfach auf den Tisch, drücken Sie die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung, und nehmen Sie alle Stimmen aus jeder Richtung auf.

Überragende Audioqualität

- 360°-Aufnahme für die besten Ergebnisse bei der Aufnahme von Meetings
- Innovatives Mikrofon mit 360-Grad-Tonaufnahme
- Metall-Mikrofonabdeckung für kristallklare Klangqualität
- Vorab-Aufnahme, damit Sie kein Wort verpassen

Unkompliziertes, intuitives Erlebnis

- Für bequeme Aufnahmen ist eine kabellose Fernbedienung enthalten
- Integrierte ausklappbare Halterung zur einfachen Positionierung des Geräts
- Für energiesparende Aufnahmen sind wiederaufladbare Akkus enthalten
- Intelligente Tasten zur bequemen Steuerung

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

- Integrierter Speicher mit 4 GB für Aufnahmen bis zu 44 Tagen
- Bis zu 48 Stunden Akkulaufzeit für extra lange Aufnahmen
- Premium-InEar-Kopfhörer für hervorragende Wiedergabequalität enthalten
- Line-in-Aufnahme für den Anschluss externer Klangquellen



PHILIPS

Besonderheiten

Integrierter Speicher mit 4 GB



Mit dem integrierten Speicher mit 4 GB können Sie bis zu 44 Tage lang aufnehmen.

Integrierte ausklappbare Halterung




Mit der integrierten ausklappbaren Halterung auf der Rückseite des Voice Tracers können Sie Ihren Audiorecorder bequem auf die Klangquelle richten.

360-Grad-Tonaufnahme




Das revolutionäre Grenzflächenmikrofon ist im Gegensatz zu anderen geläufigen Geräten richtungsunabhängig. Das Design ermöglicht Tonaufnahmen in einem Radius von 360 Grad, sodass keine wichtigen Details verloren gehen.

Line-in-Aufnahme




Mit dem integrierten Line-in-Anschluss können Sie externe Klangquellen anschließen und diese aufnehmen. Schließen Sie sie einfach an den Line-in-Anschluss an, und starten Sie die Aufnahme.

Metall-Mikrofonabdeckung




Mit einer ausgereiften Mikrofonabdeckung kann ein gutes Mikrofon noch mehr herausstechen. Die in die neuen Voice Tracer integrierten Abdeckungen garantieren kristallklare Aufnahmen.

Besonders lange Akkulaufzeit




Die Akkus des neuen Voice Tracer halten bis zu 48 Stunden lang für extra lange Aufnahme-Sessions.

Premium-Kopfhörer enthalten




Die enthaltenen Premium-Kopfhörer sind die perfekten Begleiter für Ihren Voice Tracer. Das InEar-Design bietet einen herausragenden Basspegel, klare Höhen und einen großartige Balance.

Vorab-Aufnahme




Die Vorab-Aufnahmefunktion ermöglicht Ihnen, Tonquellen etwa drei Sekunden vor dem Drücken der Aufnahmetaste aufzunehmen.

Wiederaufladbare Akkus



Die neuen Voice Tracer werden mit wiederaufladbaren Akkus geliefert, mit denen über 50 Stunden durchgehend aufgenommen werden kann. Zusätzlich können Sie beim Umweltschutz helfen, indem Sie die Akkus Ihres Geräts einfach über USB aufladen anstatt neue zu kaufen.

Intelligente Tasten



Die zwei ergonomisch platzierten intelligenten Tasten ermöglichen Ihnen den schnellen und direkten Zugriff auf die meisten Funktionen des Voice Tracers.

Daten

Audioaufzeichnung

- Integriertes Mikrofon: 3-Mic-System, hochempfindliches, HQ-Stereo, geräuscharmes Mikrofon
- Aufnahmeformate: MPEG I Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Aufnahmemodi: PCM 1411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Abtastrate: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Bitrate: 8, 64, 96, 192, 1411 Kbit/s
- Modus zum Überschreiben und zum Anhängen von Dateien
- Aufnahme-Überwachungsfunktion
- Aufnahmezeit: 1140 Std. (LP), 142 Std. (SP), 95 Std. (HQ), 47 Std. (SHQ), 6 Std. (PCM)
- Modus für stille Aufnahmen
- Vorab-Aufnahmemodus

Ton

- Klangoptimierung: ClearVoice
- Frequenzgang: 50 bis 20.000 Hz
- Signal/Rausch-Verhältnis: >60 dB
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 300 mW
- Lautsprecher-Durchm.: 28 mm

Tuner

- Frequenzbereich: 87,5 bis 108 MHz
- Programmspeicherplätze: 20
- Autom. digitales Tuning
- Frequenzbänder: UKW-Stereo

Packungsinhalt

- Voice Tracer Meeting-Recorder
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 x AAA-Akkus
- 360°-Meeting-Mikrofon
- Transporttasche
- Premium-Stereokopfhörer
- Kabellose Fernbedienung

Anschlüsse

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Mikrofon: 3,5 mm, Integriertes Mikrofon, Mikrofon-Buchse
- MicroSD-Kartensteckplatz
- USB: High Speed USB 2.0

Komfort

- Upgradefähige Firmware
- Tastensperre
- Mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Polnisch, Vereinfachtes Chinesisch
- Variable Wiedergabegeschwindigkeit
- Anzeige der Sprachlautstärke
- Sprachaktivierte Aufnahme
- AutoAdjust-Aufnahme
- Auto-Zoom-Aufnahme: 15 m Zoom
- Kalendersuche
- One-Touch Recording – direkte Aufnahme per Tastendruck
- Optimiert für Gespräche
- Optimiert für Notizen
- Optimiert für Vorträge

- Optimiert für Meetings

Design und Materialausführung

- Farbe(n): silbergrau/schwarz

Anzeige

- Hintergrundbeleuchtung
- Bildschirmdiagonale: 38 mm
- Auflösung: 112 x 112 Pixel
- Typ: Punktmatrix-LCD

Umwelteigenschaften

- Bleifrei gelötetes Produkt

Leistung

- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Batteriebensdauer: Bis zu 48 Stunden im LP-Aufnahmemodus
- Batterietyp: Philips AAA Ni-MH LFH9154
- Anzahl der Batterien: 2
- Wiederaufladbar: Ja, über USB

Speichermedien

- Integrierte Speicherkapazität: 4 GB
- Typ des integrierten Speichers: NAND Flash
- Kompatibel mit Massenspeicherkategorie

Systemanforderungen

- Freier USB-Anschluss
- Betriebssystem: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux

Musikwiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Equalizer-Einstellungen: Jazz, Pop, Rock
- ID3 Tag-Unterstützung
- MP3-Bitraten: 8 bis 320 Kbit/s
- WMA-Bitraten: 48 bis 320 Kbit/s (44 kHz), 64 bis 192 (48 kHz), Stereoanlage

Meeting-Mikrofon

- Kabellänge: 2 m
- Anschluss: 3,5 mm
- Design: Grenzflächenmikrofon
- Frequenzgang: 30 bis 18.000 Hz
- Impedanz: ca. 2,2 kOhm bei 1 kHz
- Nettogewicht: 0,108 kg
- Phantomspeisung: 1,5 bis 5 V/0,5 mA
- Produktabmessungen (B x T x H): 13 x 13 x 1,8 cm
- Empfindlichkeit: -38 dBV
- Typ: Electret-Kondensatormikrofon

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 4,1 x 11,7 x 2 cm
- Gewicht: 0,06 kg



Issue date 2014-02-04
Version 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Philips und das Philips-Schild sind eingetragene Marken von Koninklijke Philips N.V. und werden von Speech Processing Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips N.V. benutzt. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

www.philips.com/dictation