



Philips Voice Tracer
Grabadora para reuniones
 con grabación de 360°

Grabación de reuniones

VOICE TRACER

DVT7000



Grabación de reuniones de 360°

con mando a distancia inalámbrico

La grabadora de reuniones Voice Tracer 7000 captura las reuniones con una calidad de audio excelente y sin ruidos. Solo tienes que colocar el micrófono para reuniones de 360° sobre la mesa, pulsar el botón de grabación en el mando a distancia y capturar todas las voces desde cualquier ángulo.

Calidad de audio extraordinaria

- Grabación de 360° para obtener los mejores resultados al grabar reuniones
- Micrófono innovador con captura de sonido de 360 grados
- Rejilla de micrófono de metal para una calidad de sonido nítida
- Grabación previa para que no te pierdas ni una palabra

Una experiencia fácil e intuitiva

- Mando a distancia inalámbrico para una grabación cómoda
- Soporte plegable integrado para una colocación fácil del dispositivo
- Pilas recargables incluidas para una grabación económica
- Botones inteligentes para un funcionamiento cómodo

Diseñado para ti

- Memoria de 4 GB integrada para un máximo de 44 días de grabación
- Autonomía de las pilas de hasta 48 horas para grabaciones extralargas
- Auriculares intrauditivos de máxima calidad incluidos para una reproducción asombrosa
- Grabación de entrada de línea para conectar fuentes de sonido externas



PHILIPS

Destacados

Memoria de 4 GB integrada



Con la memoria integrada de 4 GB, la Voice Tracer permite capturar hasta 44 días de grabación continua.

Soporte plegable integrado




Con el soporte plegable integrado de la parte posterior de la Voice Tracer, puedes orientar cómodamente la grabadora de voz hacia la fuente de sonido.

Captura de sonido de 360 grados




El revolucionario micrófono de superficie es, a diferencia de otros dispositivos comunes, no direccional. El diseño permite capturar el sonido de 360 grados para que no se pierdan los detalles importantes.

Grabación de entrada de línea




Con la conexión de entrada de línea integrada, podrás conectar y grabar fuentes de sonido externas. Solo tienes que conectar a la clavija de entrada de línea y empezar a grabar.

Rejilla de micrófono de metal




El acertado diseño de la rejilla de micrófono puede hacer que un buen micrófono destaque aún más. La rejilla integrada de la nueva Voice Tracer garantiza unas grabaciones de claridad cristalina.

Autonomía de las pilas extralarga



Las pilas de la nueva Voice Tracer duran hasta 48 horas para disfrutar de sesiones de grabación extralargas.

Auriculares de máxima calidad incluidos




Los auriculares de máxima calidad incluidos son perfectos para tu Voice Tracer. El diseño intrauditivo ofrece una respuesta de graves superior, agudos nítidos y un equilibrio fantástico.

Grabación previa




La función de grabación previa te permite grabar fuentes de sonido desde aproximadamente tres segundos antes de pulsar el botón de grabación.

Pilas recargables



Los nuevos modelos de Voice Tracer incluyen pilas recargables para disfrutar de más de 50 horas de grabación continua. Además, puedes ayudar a proteger el medio ambiente simplemente recargando las pilas del dispositivo mediante USB en lugar de comprar pilas nuevas.

Botones inteligentes



Los dos botones inteligentes colocados ergonómicamente permiten acceder de forma cómoda, rápida y directa a las funciones más importantes de la Voice Tracer.

Especificaciones

Grabación de audio

- Micrófono integrado: Sistema 3MIC, alta sensibilidad, Estéreo HQ, Micrófono silencioso
- Formatos de grabación: MPEG1 de capa 3 (MP3), PCM (WAV)
- Modos de grabación: PCM de 1411 kbps, SHQ de 192 kbps, HQ de 96 kbps, SP de 64 kbps, LP de 8 kbps
- Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 22 kHz (HQ), 16 kHz (SP/LP)
- Frecuencia de bits: 8, 64, 96, 192, 1411 kbps
- Modo de sobrescritura y adición de archivos
- Función de monitor para grabación
- Tiempo de grabación: 1140 h (LP), 142 h (SP), 95 h (HQ), 47 h (SHQ), 6 h (PCM)
- Modo de grabación silenciosa
- Modo de grabación previa

Sonido

- Mejora del sonido: ClearVoice
- Respuesta de frecuencia: 50–20.000 Hz
- Relación señal/ruido: > 60 dB
- Potencia de salida del altavoz: 300 mW
- Diámetro del altavoz: 28 mm

Sintonizador

- Rango de frecuencia: 87,5–108 MHz
- Presintonías: 20
- Sintonización automática digital
- Bandas del sintonizador: FM estéreo

Contenido del embalaje

- Philips Voice Tracer Grabadora para reuniones
- Cable USB
- Guía de config. rápida
- 2 pilas AAA recargables
- Micrófono para reuniones de 360°
- Funda de transporte
- Auriculares estéreo de máxima calidad
- Mando a distancia inalámbrico

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Micrófono: 3,5 mm, Micrófono integrado, Conexión para micrófono
- Toma para tarjetas Micro SD
- USB: USB 2.0 de alta velocidad

Cómodas funciones

- Firmware actualizable
- Bloqueo del teclado
- Varios idiomas: Inglés, francés, alemán, español, italiano, ruso, polaco y chino simplificado
- Velocidad de reproducción variable
- Indicador de volumen de voz
- Grabación activada por voz
- Grabación con ajuste automático
- Grabación con zoom automático: Zoom de 15 m
- Búsqueda de calendario
- Grabación con un solo toque
- Optimización para conversaciones
- Optimización para notas
- Optimización para clases
- Optimización para las reuniones

Diseño y acabado

- Color(es): silver shadow/negro

Pantalla

- Retroiluminación
- Tamaño de pantalla diagonal: 38 mm / 1,5 pulg.
- Resolución: 112 × 112 píxeles
- Tipo: LCD Dot Matrix

Especificaciones medioambientales

- Producto con soldaduras sin plomo

Potencia

- Pilas incluidas
- Duración de la batería: hasta 48 horas en modo de grabación LP
- Tipo de batería: AAA Ni-MH LFH9154 de Philips
- Número de pilas: 2
- Recargable: sí, mediante USB

Soporte de almacenamiento

- Capacidad de la memoria integrada: 4 GB
- Tipo de memoria integrada: NAND Flash
- Cumple regulac. sist. almacen. masivo

Requisitos del sistema

- Puerto USB libre
- Sistema operativo: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X, Linux

Reproducción de música

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Ajustes del ecualizador: Jazz, Pop, Rock
- Compatible con etiquetas ID3
- Frecuencias de bits de MP3: 8 – 320 kbps
- Frecuencias de bits de WMA: 48 – 320 kbps (44 kHz), 64 – 192 (48 kHz), estéreo

Micrófono para reuniones

- Longitud de cable: 2 m / 6,5 pies
- Conector: 3,5 mm
- Diseño: micrófono de superficie
- Respuesta de frecuencia: 30 – 18.000 Hz
- Impedancia: aprox. 2,2 kilohmios a 1 kHz
- Peso neto: 0,108 kg/0,238 lb
- Alimentación phantom: De 1,5 a 5 V / 0,5 mA
- Dimensiones del producto (ancho × profundo × alto): 13 × 13 × 1,8 cm / 5,1 × 5,1 × 0,7 pulg.
- Sensibilidad: -38 dBV
- Tipo: micrófono condensador electret

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. × Al × Pr.): 4,1 × 11,7 × 2 cm
- Peso: 0,06 kg



Fecha de expedición 2014-02-04
Versión 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH.
Todos los derechos reservados.

Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. y Speech Processing Solutions GmbH las utiliza bajo licencia de Koninklijke Philips N.V. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

www.philips.com/dictation