



Philips Voice Tracer
Mötesinspelningsenhet
 med 360-gradig inspelning

Spela in möten

VOICE TRACER

DVT8000



360-gradig inspelning för möten med en lätt, bärbar och användarvänlig lösning

Spela in varje möte i utomordentlig ljudkvalitet utan störande bakgrundsljud. Lägg bara mötesmikrofonen för 360-gradig inspelning på bordet och starta inspelningen via fjärrkontrollen. Nu spelas alla röster in oavsett vilken riktning de kommer från.



Utomordentlig ljudkvalitet

- 360-gradig inspelning för perfekt dokumenterade möten
- Rörelsesensor för automatisk anpassning av mikrofonkänsligheten
- Förinspelningsfunktion för att inte missa ett enda ord
- MP3-inspelning för kristallklar återgivning och enkel filöverföring

Okomplicerad och intuitiv

- Stor display för tydlig information om inspelningsstatus
- En sladdlös fjärrkontroll medföljer för att ytterligare underlätta inspelningen
- Har ett återuppladdningsbart Li-Polymer-batteri för extra långa inspelningstider
- Plug & Play i Windows, Mac OS och Linux

Skräddarsydd för dina behov

- 4 GB-internminne för inspelningar upp till 44 dagar
- MicroSD-kortplats för praktiskt taget obegränsade inspelningar
- Robust och ergonomisk metalldesign för lång livslängd
- Enkel sladdförvaring för lätt anpassning av sladdlängden



PHILIPS

Viktiga egenskaper

Inspelning i 360 grader



Med den innovativa mötesinspelningsenheten med 360-gradig inspelning kan du fånga upp alla röster oavsett var mötesdeltagarna sitter runt bordet. Den medföljande mötesmikrofonens innovativa design gör att bordets ljudtryck används vilket ger överlägsen ljud- och inspelningskvalitet med ljudupptagningar i en 360-gradig vinkel.

Rörelsesensor



Den inbyggda rörelsesensorn registrerar om inspelningsenheten ligger på bordet eller hålls i handen och väljer den mikrofonkänslighet som bäst passar den givna situationen, så att du inte av misstag blockerar det önskade ljudet.

Förinspelningsfunktion




Med förinspelningsfunktionen kan du spela in de senaste fem sekunderna innan du trycker på inspelningsknappen. Apparaten går in i standby-läge och spelar in en slinga på fem sekunder, utan att lagra informationen. Tryck på inspelningsknappen för att lagra dessa förinspelade sekunder. Med den här funktionen kan du spontant spela in viktiga delar av ett samtal.

MP3-inspelning



Spela in i MP3-format. Spela enkelt upp och dela dina filer var som helst med det populära ljudformatet.

Stor färgdisplay



Den stora färgdisplayen ger tydliga bilder och god överblick. Det överskådliga gränssnittet finns på åtta språk och ger en okomplicerad och intuitiv användning.

Sladdlös fjärrkontroll



Den medföljande fjärrkontrollen ger enkel hantering och du kan placera inspelningsenheten på den plats som ger bäst inspelning. Sedan kan du starta, pausa och stoppa inspelningen på avstånd utan att behöva gå fram till själva enheten.

Extra lång batteritid



Det högeffektiva Li-Polymer-batteriet kan enkelt laddas via en Mikro-USB-anslutning. Det ger en lång batterilivslängd och extra långa inspelningstider så att din inspelningsenhet alltid kan användas när du behöver den.

Plug & Play



Med Plug & Play i Windows, Mac OS och Linux kan du snabbt få tillgång till dina inspelningar utan att behöva installera ytterligare programvara. Inspeleingsenheten kommer automatiskt upp som datamedium när du ansluter den till din dator med en USB-kabel. Du kan även lagra, säkra och skicka vidare filer med enheten.

4 GB-internminne



Det interna minnet på 4 GB gör att du kan spela in i upp till 44 dagar.

Viktiga egenskaper

microSD-kortplats




Få praktiskt taget obegränsad inspelnings- och lagringskapacitet med microSD-kortplatsen med minnesplats för upp till 32 GB extra.

Robust metalldesign



Den solida och fjäderlätta designen ger optimal komfort samtidigt som metallytan ger skydd. Den har ett integrerat utfällbart stativ som gör att du enkelt kan rikta inspelningsenheten mot ljudkällan. De två ergonomiskt placerade kommandoknapparna ger snabb och direkt åtkomst till de viktigaste funktionerna.

Praktisk sladdförvaring



Mötesmikrofonen har en praktisk sladdförvaring som gör att du enkelt kan anpassa sladdens längd och slipper ha en onödigt lång sladd liggandes på skrivbordet.

Specifikationer

Anslutningar

- Hörlurar: 3,5 mm
- Mikrofon 3,5 mm, integrerad mikrofon, stereomikrofonuttag
- microSD-kortplats
- USB: USB 2.0 High-speed

Skärm

- Typ: LCD-färgdisplay
- Bakgrundsbelysning
- Diagonal skärmstorlek: 4,5 cm/1,77 tum
- Upplösning: 128 × 160 bildpunkter

Ljudinspelning

- Inbyggd mikrofon: 3-Mic-system, högkänslig, HQ-stereo, mikrofon med lågt brus
- Inspelningsformat: MPEG1 Lager 3 (MP3), PCM (WAV)
- Inspelninglägen: PCM 1.411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Samplingsfrekvens: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Bithastighet: 8, 64, 96, 192, 1.411 Kbit/s
- Filer kan skrivas över och sammanfogas
- Funktion för övervakning av inspelning
- Inspelningstid: 1140 timmar (LP), 142 timmar (SP), 95 timmar (HQ), 47 timmar (SHQ), 6 timmar (PCM)
- Tyst inspelningsläge
- Förinspelningsläge

Ljud

- Ljutförbättring: ClearVoice
- Frekvensåtergivning: 50 – 20 000 Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB
- Uteffekt för högtalare: 110 mW
- Högtalardiameter: 28 mm

Lagringsmedier

- Internminne: 4 GB
- Typ av internminne: NAND Flash
- Masslagringsklasskompatibel

Tuner

- Frekvensområde: 87,5 – 108 MHz
- Programminnesplatser: 20
- Automatisk digital kanalsökning
- Tuner-band: FM stereo

Musikuppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Equalizer-inställningar: Jazz, pop, klassiskt
- Stödjer ID3-Tags
- MP3-bithastighet: 8–320 kbps
- WMA-bithastighet: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

Mötesmikrofon

- Kabellängd: 2 m
- Anslutning: 3,5 mm
- Design: Innovativ ljudtrycksupptagande design
- Frekvensåtergivning: 30 – 18 000 Hz
- Impedans: ca 2,2 kOhm @ 1 kHz
- Nettovikt: 108 g
- Fantommatning: 1,5 – 5 V/0,5 mA
- Produktdimensioner (B × D × H): 13 × 13 × 1,8 cm
- Känslighet: -38 dBV
- Typ: Elektrisk kondensatormikrofon

Bekvämlighet

- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- Knapplås
- Menyspråk: Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, ryska, polska, förenklad kinesiska
- Variabel uppspelningshastighet
- Röstvolymindikator
- Röstaktiverad inspelning
- AutoAdjust+-inspelning
- AutoZoom+-inspelning: 15 m zoom
- Kalendersökning
- One-Touch-inspelning – direkt inspelning med ett knapptryck
- Optimerad för anteckningar, samtal, föredrag, intervjuer, möten

Strömförsörjning

- Integrerat litiumpolymerbatteri
- Batteritid: upp till 50/25 timmar i LP-inspelningsläge (internminne/microSD-minneskort)

Systemkrav

- Ledig USB-port
- Operativsystem: Windows 8/7/Vista, Mac OS X, Linux

Design och finish

- Färg(er): Champagne/silvergrå

Miljöspecifikationer

- Produkt med blyfria lödningar

Förpackningens innehåll

- Inspelningsenhet
- Mötesmikrofon
- Stereohörlurar
- Fjärrkontroll
- Fodral
- USB-kabel
- Snabbstartsguide

Storlek

- Mått (B × H × D): 4,4 × 12,0 × 1,8 cm
- Vikt: 85 g
- EAN: 91 20056 50055 0



Datum för utställande
2014-09-11

Version 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Med ensamrätt.

Med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande. Philips och Philips vapensköld är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används av Speech Processing Solutions GmbH under licens från Koninklijke Philips NV. Alla varumärken tillhör sina respektive ägare.

www.philips.com/dictation