

PHILIPS

PocketMemo

Equipo de dictado y transcripción

Equipo de transcripción de sobremesa

Grabadora de voz para minicassetes

Bajo la barbilla auriculares

LFH0064



Trabaje mejor

con las soluciones de dictado de Philips

El Starter Kit 0064 es para los profesionales que generan y transcriben grandes cantidades de texto dictado. El dispositivo de dictado Pocket Memo 388 cuenta con el clásico interruptor deslizante de 4 posiciones que le permite realizar con una sola mano las funciones de grabación, reproducción y borrado. Trabaja con el equipo de transcripción de sobremesa 720, un dispositivo exclusivo de transcripción que permite manipular grandes cargas de trabajo. Juntos, le permiten producir documentos con facilidad.

Soluciones de grabación profesional

- Control de ganancia automático para el ajuste al nivel de grabación óptimo
- Tono índice de final-de-carta para permitir un acceso fácil a los archivos
- Edición profesional por medio de la función del interruptor deslizante
- Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta
- Indicador visual con LED que muestra el estado de la grabación y de batería baja
- Función de activación por voz que permite realizar grabaciones manos libres

Soluciones de transcripción profesional

- Funciones de búsqueda hacia delante y salto que permiten un acceso rápido al comienzo de la siguiente grabación
- Pedal de control ergonómico que ofrece un control de la reproducción más cómodo
- Auriculares estéreo ligeros más cómodos de llevar
- Controles de tono, velocidad y volumen que ofrecen una reproducción clara en todo momento
- El retroceso automático pausa la transcripción sin perder ni una palabra
- Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta



Destacados

Control de ganancia automático

El control de ganancia automático permite el ajuste al nivel óptimo de grabación en todo momento.

Tonos sonoros

Los tonos de advertencia de final de cinta y estado de batería baja aseguran que no se corte el dictado. El tono índice de final-de-carta indica el comienzo de cada documento y el número de grabaciones.

Edición profesional

Edición de archivos fácil y rápida mediante el cómodo interruptor deslizante. Ofrece respuesta rápida y está diseñado para utilizarlo con una sola mano.

Acceso rápido

La función de salto turbo permite pasar muy rápido y de forma sencilla a cualquier parte de la cinta.

Indicador LED

El estado LED muestra si queda poca batería y el estado de la grabación.

Activación por voz

La grabación activada por voz es una función cómoda de grabación manos libres. Cuando está activada, la grabación comenzará automáticamente al empezar a hablar. Se detendrá al dejar de hablar y comenzará otra vez al empezar a hablar de nuevo.

Funciones de búsqueda

Las funciones de búsqueda hacia delante y salto permiten pasar rápidamente al comienzo de la siguiente grabación, lo que facilita la navegación por las grabaciones. La función de rebobinado automático le permite ahorrar tiempo volviendo rápidamente al principio de la cinta de forma automática.

Pedal de control ergonómico

Su diseño estilizado y ergonómico garantiza un control manos libres de todas las funciones de reproducción con mínimo esfuerzo físico.

Auriculares estéreo ligeros

Auriculares estéreo ligeros de uso bajo la barbilla diseñados para ofrecer una calidad de sonido excelente. Cuentan con almohadillas suaves para el oído que mejoran su comodidad.

Controles de volumen, tono y velocidad

Los controles variables de tono, velocidad y volumen garantizan una reproducción clara y ofrecen todas las funciones necesarias para la precisión de las transcripciones.

Retroceso automático

La función de retroceso automático vuelve a reproducir los últimos segundos para revisar el material grabado con el fin de confirmar la transcripción, lo que le permitirá transcribir más rápidamente y con mayor precisión.

Función de salto turbo

La función de salto turbo le permite pasar a cualquier parte de la cinta en unos segundos y le ahorra un tiempo muy valioso.



Especificaciones

Dispositivo de dictado Pocket Memo

Conector para auriculares: 2,5 mm
Conector para micrófono: 2,5 mm
Respuesta de frecuencia acústica: 400–4.000 Hz
Potencia de salida: >100 mW
Dimensiones del producto (ancho x largo x alto): 128 mm x 63 mm x 25 mm/ 5,0 pulg. x 2,5 pulg. x 1,0 pulg.
Peso: 120 g/4,2 oz. (sin pilas)

Equipo de transcripción de sobremesa

Conector para auriculares: 3,5 mm
Conector para pedal de control: 3,5 mm
Conector de fuente de alimentación: 12 V CC
Frecuencia: 200–6.000 Hz
Potencia de salida: >600 mW
Dimensiones del producto: 135 mm x 232 mm x 50 mm/ 5,3 pulg. x 9,1 pulg. x 2,0 pulg.
Peso: 1.150 g/39 oz.

Auriculares

Sistema acústico: abierto
Tipo de imán: neodimio
Calidad de sonido: optimizado para la reproducción de voz
Impedancia: 64 Ohm
Potencia máxima de entrada: 2 x 10 mW
Sensibilidad: 103 dB
Diámetro del altavoz: 14 mm
Sistema: sistema de sonido dual
Conexión del cable: unilateral
Longitud del cable: 3 m/10 pies
Conector: 3,5 mm estéreo, en ángulo recto
Acabado del conector: chapado en oro
Dimensiones del producto (ancho x largo x alto): 226 mm x 130 mm x 25 mm/ 9 pulg. x 5 pulg. x 1 pulg.
Peso: 100 g/3,5 oz.

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)
Productos soldados sin plomo

Contenido del embalaje

Dispositivo de dictado Pocket Memo LFH0388
Dispositivo de transcripción LFH0720
5 minicasetes LFH0005 de 30 minutos
Pedal de control LFH2210
Auriculares para transcripción LFH0234
Fuente de alimentación ACC0155
2 x pilas AA
Correa para muñeca

Accesorios

Micrófono para grabación telefónica LFH9162 de Philips
Micrófono para reuniones LFH9172 de Philips
Micrófono de solapa LFH9173 de Philips
Baterías recargables LFH0153 de Philips
Fuente de alimentación LFH0142 de Philips

