

# PHILIPS

## PocketMemo

### Dicteer- en transcriptieset

Desktop transcriptiesysteem

Dicteerrecorder voor minicassette

Onder-de-kin hoofdtelefoon

LFH0064



## Slimmer samenwerken

met de dicteeroplossingen van Philips

De Startkit 0064 is bestemd voor professionals die grote hoeveelheden dicteerwerk genereren en transcriberen. De Pocket Memo dicteerrecorder 388 heeft een klassieke 4-positie schuifschakelaar, zodat u met één hand kunt opnemen, afspelen en wissen. De dicteerrecorder wordt gecombineerd met het desktop transcriptiesysteem 720 – een gespecialiseerd transcriptieapparaat dat een grote hoeveelheid werk beheersbaar maakt. Samen stellen ze u in staat gemakkelijk documenten te produceren.

### Professionele opname-oplossing

- Automatische versterkingsregeling voor aanpassing aan het optimale opnameniveau
- Einde-brief indextoon maakt uw bestanden beter toegankelijk
- Professionele bewerking door bediening van een schuifschakelaar
- Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band
- Visuele indicatie met LED om de opnamestatus te tonen en aan te geven dat de batterij bijna leeg is
- Spraakactiveringsfunctie voor handsfree opnemen

### Professionele transcriptie-oplossing

- Met de functies voor zoeken en overslaan kunt u snel naar het begin van de volgende opname gaan
- Ergonomisch voetpedaal om gemakkelijk te kunnen afspelen
- Lichtgewicht hoofdtelefoon voor verbeterd draagcomfort
- Besturing van toon, snelheid en volume om op elk moment kristalhelder te kunnen afspelen
- Met de automatische backspace pauzeert u de transcriptie zonder een woord te missen
- Turbo-spoelen voor snelle toegang tot elk deel van de band



No 1 in SPS mondiaal  
klantentevredenheids-  
onderzoek 09/2017

# Highlights

## Automatische versterkingsregeling

Met de automatische versterkingsregeling kunt u het optimale opnameniveau op elk moment instellen.

## Hoorbare feedback

De waarschuwingstonen 'einde band' en 'batterij laag' zorgen dat uw dictaat niet wordt afgebroken. De einde-brief indextoon geeft het begin van elk document en het aantal opnames aan.

## Professionele bewerking

Bestanden snel en eenvoudig bewerken met handige schuifschakelaar. De schakelaar reageert snel en is ontworpen om met één hand te worden bediend.

## Snelle toegang

Met turbo-spoelen kunt u snel en eenvoudig naar een willekeurig deel van uw band gaan.

## LED-indicatie

De status-LED geeft altijd aan of uw batterij leeg raakt en wat de opnamestatus is.

## Spraakactivering

De functie 'opnemen met spraakactivering' is handig voor handenvrij opnemen. Wanneer deze functie aan staat, start de opname automatisch als u begint te spreken. De opname stopt automatisch als u stopt met spreken en herstart automatisch als u opnieuw iets zegt.

## Zoekfuncties

Met de functies voor zoeken en overslaan kunt u snel naar het begin van de volgende opname gaan, waardoor het eenvoudiger is om door uw opnames te navigeren. Met automatisch terugspoelen bespaart u tijd door automatisch en snel terug te keren naar het begin van de band.

## Ergonomisch voetpedaal

Het elegante, ergonomische ontwerp garandeert een handsfree besturing van alle afspeelfuncties met minimale lichamelijke inspanning.

## Lichtgewicht stereo hoofdtelefoon

De lichtgewicht stereo hoofdtelefoon in onder-de-kin stijl is ontworpen om een uitstekende geluidskwaliteit te bieden, met zachte oorkussentjes voor verbeterd draagcomfort.

## Regelen van volume, toon en snelheid

Met de controletuetsen kunt u de toon, de snelheid en het volume aanpassen voor kristalhelder afspelen van de opnames. Alle nodige functies voor een accurate transcriptie zijn aanwezig.

## Automatische backspace

De automatische backspace speelt de laatste seconden automatisch terug om opgenomen materiaal te kunnen herbeluisteren voor transcriptiebevestiging en een accurate en snelle transcriptie.

## Turbo-spoelen

Met de turbo-spoelfunctie kunt u binnen enkele seconden naar een willekeurig deel van de band gaan en kostbare tijd besparen.



# Specificaties

## Pocket Memo dicteerrecorder

Aansluiting voor hoofdtelefoon: 2,5 mm  
Aansluiting voor microfoon: 2,5 mm  
Frequentiebereik: 400–4.000 Hz  
Uitgangsvermogen: > 100 mW  
Productafmetingen (b × d × h): 128 mm × 63 mm × 25 mm  
Gewicht: 120 g (zonder batterijen)

## Desktop transcriptiemachine

Aansluiting voor hoofdtelefoon: 3,5 mm  
Aansluiting voor voetpedaal: 3,5 mm  
Voedingsaansluiting: 12 V DC  
Frequentie: 200–6.000 Hz  
Uitgangsvermogen: >600 mW  
Productafmetingen: 135 mm × 232 mm × 50 mm  
Gewicht: 1.150 g

## Hoofdtelefoon

Akoestisch systeem: open  
Magneettype: neodymium  
Geluidskwaliteit: geoptimaliseerd voor stemweergave  
Impedantie: 64 Ohm  
Maximaal ingangsvermogen: 2 × 10 mW  
Gevoeligheid: 103 dB  
Diameter luidspreker: 14 mm  
Systeem: dual sound system  
Kabelaansluiting: eenzijdig  
Kabellengte: 3 m  
Connector: 3,5 mm stereo, rechthoekig  
Afwerking connector: verguld  
Productafmetingen (b × d × h): 226 mm × 130 mm × 25 mm  
Gewicht: 100 g

## Groenspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2011/65/EU (RoHS)  
Loodvrij gesoldeerd product

## Inhoud verpakking

Pocket Memo dicteerrecorder LFH0388  
Transcriptieapparaat LFH0720  
5 minicassettes van 30 minuten LFH0005  
Voetpedaal LFH2210  
Transcriptie-hoofdtelefoon LFH0234  
Voeding ACC0155  
2 × AA-batterijen  
Polsband

## Accessoires

Philips telefoon-pickupmicrofoon LFH9162  
Philips vergadermicrofoon LFH9172  
Philips clip-on microfoon LFH9173  
Philips oplaadbare batterijen LFH0153  
Philips voeding LFH0142

