

PHILIPS

Casque de transcription

Type sous le menton

Conception légère

Diamètre du haut-parleur
14 mm

Câble de 3 mètres

LFH0234



Qualité audio exceptionnelle

avec le casque de transcription Philips

Le casque léger de type sous le menton est conçu pour offrir une excellente qualité sonore. Il est muni d'embouts en mousse pour un confort optimal et d'un support d'accrochage qui relie le casque à un moniteur.

Qualité audio supérieure

- Le diamètre du haut-parleur de 14 mm optimise la qualité audio élevée
- Une fiche plaquée or assure une connexion ultra-fiable
- L'aimant en néodymium améliore la sensibilité et la qualité du son

Pour des résultats optimaux

- Sa conception légère améliore le confort lors d'une utilisation prolongée
- Le type sous le menton s'adapte à toutes les oreilles pour un confort accru
- Câble de 3 mètres pour vous déplacer librement dans votre bureau



Points forts

Diamètre du haut-parleur 14 mm

Assez petit pour un confort optimal, mais assez grand pour fournir un son net et sans distorsion, le diamètre du haut-parleur de 14 mm est idéal pour offrir un son de haute qualité.

Fiche plaquée or

La finition en or précieux sur la fiche permet une connexion plus fiable pour une meilleure qualité audio.

Aimant en néodymium

Le néodymium est le meilleur matériau pour produire un champ magnétique puissant pour une plus grande sensibilité et une meilleure qualité sonore.

Conception légère

Les matériaux durables et légers utilisés garantissent un confort absolu lors d'une utilisation prolongée.

Type sous le menton

Conçu pour un port sous le menton pour un confort accru.

Câble de 3 mètres

Le câble de 3 mètres vous permet de vous déplacer librement dans votre zone de travail sans avoir à enlever le casque.

Spécifications

Son

Système acoustique : ouvert
Type d'aimant : néodymium
Diaphragme : dôme PET
Bobine acoustique : cuivre
Qualité sonore : optimale pour la reproduction vocale
Impédance : 64 ohms
Puissance maximale en entrée : 2 × 10 mW
Sensibilité : 103 dB
Diamètre du haut-parleur : 14 mm
Type : dynamique
Système : système de son double

Connectivité

Connexion par câble : câble unilatéral
Longueur du câble : 3 m
Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit
Finition du connecteur : plaqué or
Type de câble : cuivre

Contenu de l'emballage

Casque
Support d'accrochage
Deux coussinets d'écoute interchangeables

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)
Produit avec soudures sans plomb

Compatibilité

Tous les systèmes de dictée et de transcription de bureau Philips
Enregistreur numérique Pocket Memo, Philips
Enregistreur pour réunion Pocket Memo

Spécifications

Dimensions du produit (L × P × H) :
226 mm × 130 mm × 25 mm
Poids : 100 g

Accessoires compatibles

Adaptateur audio USB Philips LFH9034

