

PHILIPS

Microphone portatif

Interrupteur à curseur

Sensibilité d'enregistrement réglable

Qualité de lecture limpide

LFH0276



Ne perdez pas un mot

avec le microphone portatif Philips

Le microphone portatif multifonctions de Philips, doté d'un haut-parleur intégré, transforme votre système de transcription numérique de bureau Philips en enregistreur de dictée.

Qualité audio supérieure

- Microphone haute qualité offrant un enregistrement de haute qualité
- Haut-parleur intégré assurant une lecture au son limpide
- La sensibilité du microphone peut être ajustée pour une qualité sonore optimale

Conçu pour les professionnels

- Le parfait compagnon de votre machine de transcription de bureau
- Un interrupteur à curseur ergonomique assure un fonctionnement efficace d'un seul pouce
- Ses matériaux durables mettent l'accent sur la qualité pour une utilisation prolongée



No 1 de l'enquête de satisfaction client mondiale SPS de 09/2015.

Points forts

Microphone de haute qualité

Ce microphone de haute qualité capte tous les détails acoustiques pour une reproduction sonore parfaite.

Qualité de lecture limpide

Le haut-parleur intégré à l'avant garantit une qualité de lecture limpide de vos fichiers de dictée.

Sensibilité d'enregistrement réglable

La sensibilité d'enregistrement peut être modifiée pour éviter les bruits de fond et s'adapter à l'environnement d'enregistrement.

Le parfait compagnon

Le microphone portatif multifonctions à longue distance de Philips, doté d'un haut-parleur intégré, transforme votre système de transcription de bureau en enregistreur de dictée.

Interrupteur à curseur

Enregistrement facile et rapide de vos fichiers à l'aide d'un interrupteur à curseur pratique. Il offre une réponse rapide et est conçu pour être manipulé d'une seule main.

Extrêmement durable

Des matériaux durables et de premier choix rendent le microphone portatif adapté à une utilisation prolongée.

Spécifications

Son

Sensibilité : en mode dictée : 4 mV/90 dB ±2 dB, en mode conférence : 4 mV / 76 dB ±2dB
Haut-parleur : 84 dB/100 mW/10 cm
Tension en entrée : 0,5 V/2 kΩ

Contenu de l'emballage

Microphone portatif
Porte-micro

Compatibilité

Pour un système de transcription de bureau à mini cassette Philips LFH0725 et LFH0730

Spécifications environnementales

Conforme 2011/65/UE (RoHS)
Produit avec soudures sans plomb

Spécifications

Dimensions du produit :
162 mm × 40 mm × 27 mm
Poids : 185 g

