

PHILIPS

Auriculares para transcripción

Uso bajo la barbilla

Conector chapado en oro

Diámetro del altavoz de 14 mm

Cable de 3 metros/10 pies

LFH0334



Calidad de sonido extraordinaria

con los auriculares para transcripción de Philips

Los auriculares estéreo ligeros de uso bajo la barbilla están diseñados para ofrecer una calidad de sonido excelente. Cuentan con almohadillas suaves para el oído que mejoran su comodidad y un soporte para montaje que sujeta los auriculares a un monitor.

Calidad de sonido superior

- Su diámetro del altavoz de 14 mm optimiza la alta calidad de audio.
- Conector chapado en oro que asegura una conexión muy fiable
- El imán de neodimio mejora la sensibilidad y la calidad de sonido

Resultados óptimos

- Diseño ligero que mejora la comodidad para permitir un uso prolongado
- De uso bajo la barbilla para una mayor comodidad y mejor ajuste en las orejas
- Cable de 3 metros/10 pies que le otorga libertad de movimiento en el área de trabajo



No 1 en la encuesta
global de satisfacción
al cliente 09/2015

Destacados

Diámetro del altavoz de 14 mm/media pulgada

El diámetro del altavoz de 14 mm/media pulgada, lo suficientemente pequeño para una comodidad óptima pero lo bastante grande para ofrecer un sonido preciso sin distorsión, es el tamaño idóneo para proporcionar sonido de alta calidad.

Conector chapado en oro

El acabado en oro del conector producirá una conexión más fiable para ofrecer una calidad de sonido mejor.

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para producir un campo magnético fuerte para lograr una mayor sensibilidad y una mejor calidad de sonido general.

Diseño ligero

Los materiales ligeros de larga duración mejoran la comodidad cuando se utilizan durante periodos de tiempo prolongados.

Uso bajo la barbilla

Su diseño para uso bajo la barbilla ofrece una mayor comodidad.

Cable de 3 metros/10 pies

El cable de 3 metros/10 pies le otorga libertad para moverse en su área de trabajo sin tener que quitarse los auriculares.

Especificaciones

Sonido

Sistema acústico: abierto
Tipo de imán: neodimio
Diafragma: PET dome
Bobina de voz: cobre
Calidad de sonido: optimizado para la reproducción de voz
Impedancia: 2×32 Ohm
Potencia máxima de entrada: 2×10 mW
Sensibilidad: 103 dB
Diámetro del altavoz: 14 mm
Tipo: dinámico
Sistema: estéreo

Conectividad

Conexión del cable: unilateral
Longitud del cable: 3 m/10 pies
Conector: 3,5 mm estéreo, en ángulo recto
Acabado del conector: chapado en oro
Tipo de cable: cobre

Contenido del embalaje

Auriculares
Soporte para montaje

Compatibilidad

Todos los sistemas de dictado de sobremesa y transcripción de Philips
Dispositivo digital Pocket Memo de Philips
Dispositivo para reuniones Pocket Memo de Philips

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)
Productos soldados sin plomo

Especificaciones

Dimensiones del producto: 160 mm \times 150 mm \times 18 mm / 6,3 pulg. \times 6,0 pulg. \times 0,8 pulg.
Peso: 53 g/1,9 oz.

Accesorios

Adaptador USB de audio LFH9034 de Philips

