

PHILIPS

PocketMemo

Grabadora de dictado


Para minicasetes Philips

Selector de sensibilidad

Control de ganancia automático

Función de activación por voz

LFH0488



Trabaje más inteligentemente

con las soluciones de dictado de Philips

La movilidad y la flexibilidad son cruciales en los entornos empresariales en constante movimiento de hoy en día. El dispositivo de dictado PocketMemo de Philips le otorga libertad para trabajar cuando y donde lo necesite.

Calidad de sonido superior

- Selector de sensibilidad para grabaciones de conferencias o a corta distancia
- Control de ganancia automático para el ajuste al nivel de grabación óptimo

Mejore su productividad

- El tono índice de final-de-carta indica el comienzo de cada documento y el número de grabaciones
- Edición profesional por medio de la función del interruptor deslizante
- Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta
- Indicador visual con LED que muestra el estado de la grabación y de batería baja

Diseñado para profesionales

- Tonos de advertencia de batería baja y de fin de cinta que ofrecen seguridad de grabación
- Función de activación por voz que permite realizar grabaciones manos libres
- Bloqueo automático de transporte para evitar una puesta en funcionamiento no intencionada
- Recarga interna de baterías para un uso respetuoso con el medio ambiente



No 1 en la encuesta global de satisfacción al cliente 09/2015

Destacados

Selector de sensibilidad

Innovador selector de sensibilidad para grabaciones de conferencias y a corta distancia con óptima calidad de sonido.

Control de ganancia automático

El control de ganancia automático permite el ajuste al nivel óptimo de grabación en todo momento.

Tono de final-de-carta

El tono índice de final-de-carta indica el comienzo de cada documento y el número de grabaciones.

Edición profesional

Edición de archivos fácil y rápida mediante el cómodo interruptor deslizante. Ofrece respuesta rápida y está diseñado para utilizarlo con una sola mano.

Acceso rápido

La función de salto turbo permite pasar muy rápido y de forma sencilla a cualquier parte de la cinta.

Indicador LED

El indicador LED muestra si queda poca batería y el estado de la grabación.

Tonos de advertencia

Los tonos de advertencia de final de cinta y estado de batería baja aseguran que no se corte el dictado.

Activación por voz

La grabación activada por voz es una función cómoda de grabación manos libres. Cuando está activada, la grabación comenzará automáticamente al empezar a hablar. Se detendrá al dejar de hablar y comenzará otra vez al empezar a hablar de nuevo.

Bloqueo automático de transporte

Con el bloqueo automático de transporte activado, su dispositivo de dictado está protegido de una puesta en funcionamiento no intencionada.

Recarga interna

Ayuda a proteger el medio ambiente y ahorre dinero recargando las baterías de su dispositivo en lugar de comprar baterías nuevas (se requieren baterías recargables LFH0153 de Philips).

Conectividad

Auriculares: 2,5 mm

Micrófono: 2,5 mm

Sonido

Respuesta de frecuencia acústica: 400–5.000 Hz

Potencia de salida: >220 mW

Contenido del embalaje

Grabadora de dictado PocketMemo

2 × pilas AA

Bolsa de transporte de lujo

Correa para muñeca

Especificaciones

Dimensiones del producto (ancho x largo x alto): 128 mm × 64 mm × 25 mm/
5 pulg. × 2,5 pulg. × 1 pulg.

Peso: 120 g/4,2 oz. (sin pilas)

Accesorios

Micrófono para grabación telefónica LFH9162

Micrófono para reuniones LFH9172

Micrófono de solapa LFH9173

Baterías recargables LFH0153

Fuente de alimentación LFH0142

