



Philips Pocket Memo  
Enregistreur de dictée

Mini cassette

POCKET MEMO

LFH0588



## Travailler plus intelligemment

avec les solutions de dictée Philips

De nos jours, la mobilité et la flexibilité sont essentielles dans le monde des affaires, toujours en évolution. L'enregistreur de dictée Pocket Memo 588 Philips vous offre la liberté de travailler quand vous le voulez, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

### Qualité audio supérieure

- Sélecteur de sensibilité pour vos enregistrements de conférences ou à proximité de la source
- Contrôle automatique de gain pour un réglage d'enregistrement optimal

### Améliorez votre productivité

- Tonalité d'index prioritaire pour indiquer les documents ayant un caractère urgent
- Tonalité de fin de lettre indiquant le début de chaque document ainsi que le nombre d'enregistrements
- Enregistrement professionnel à l'aide de l'interrupteur à curseur
- Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la cassette
- Indication visuelle avec LED indiquant l'état de l'enregistrement et le niveau faible des piles

### Conçu pour les professionnels

- Compteur LCD de défilement de la bande indiquant le temps d'enregistrement écoulé
- Tonalités d'avertissement de la fin de la cassette et du niveau faible des piles pour un enregistrement en toute sécurité
- Fonction de déclenchement à la voix pour des enregistrements en mains libres
- Verrouillage de transport pour éviter le déclenchement involontaire de l'appareil
- Recharge interne des piles pour une utilisation respectueuse de l'environnement

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spécifications

## Connectivité

- Casque 2,5 mm
- Microphone : 2,5 mm

## Son

- Réponse en fréquence acoustique : 400–5 000 Hz
- Puissance de sortie : >220 mW

## Contenu de l'emballage

- Enregistreur de dictée Pocket Memo 588
- Mini cassette 30 minutes LFH0005
- 2 × piles AAA
- Housse de luxe
- Attache pour ceinture
- Dragonne

## Spécifications

- Dimensions du produit (L × P × H) : 120 mm × 62 mm × 37 mm
- Poids : 110 g

## Accessoires compatibles

- Capteur téléphonique LFH9162
- Microphone de réunion LFH9172
- Microphone cravate LFH9173
- Piles rechargeables LFH9154
- Alimentation secteur LFH0155

# Points forts

## Sélecteur de sensibilité

Sélecteur de sensibilité permettant un enregistrement à proximité de la source ou en mode conférence avec une qualité sonore optimale.

## Tonalité d'index prioritaire

La tonalité d'index prioritaire indique les documents ayant un caractère urgent. Vos tâches les plus urgentes sont transcrites en priorité.

## Contrôle automatique de gain

Le contrôle automatique de gain vous permet de régler l'enregistrement à un niveau optimal à tout moment.

## Tonalité de fin de lettre

La tonalité de fin de lettre indique le début de chaque document et le nombre d'enregistrements.

## Enregistrement professionnel

Enregistrement facile et rapide de vos fichiers à l'aide d'un interrupteur à curseur pratique. Il offre une réponse rapide et est conçu pour être manipulé d'une seule main.

## Accès rapide

La fonction de bobinage ultra-rapide permet un accès simple et rapide à n'importe quelle partie de la cassette.

## Voyant LED

La LED d'état vous prévient en cas de piles faibles et indique l'état de l'enregistrement.

## Compteur LCD de défilement de la bande

Le temps écoulé s'affiche toujours sur le compteur LCD de défilement de la bande, offrant ainsi un parfait aperçu.

## Tonalités d'avertissement

Les tonalités d'avertissement de fin de cassette et de piles faibles permettent d'éviter qu'une dictée ne soit coupée.

## Déclenchement à la voix

Le déclenchement à la voix de l'enregistrement est une fonction pratique pour l'enregistrement en mains libres. Lorsque cette fonction est activée, l'enregistrement démarre automatiquement dès que vous commencez à parler. L'enregistrement s'arrête automatiquement dès que vous arrêtez de parler et redémarre automatiquement lorsque vous reprenez la parole.

## Verrouillage de transport

Lorsque le verrouillage de transport est activé, votre enregistreur de dictée ne peut être déclenché de façon involontaire.

## Recharge interne

Contribue à la protection de l'environnement et vous permet de faire des économies en rechargeant simplement les piles de votre appareil au lieu d'en acheter des nouvelles (piles rechargeables LFH9154 Philips en option requises).



Date de parution  
2011-10-06

Version 1.0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)