

Philips
Système de
transcription de
bureau

Mini cassette

LFH0720T



Travailler plus intelligemment

avec les solutions de dictée Philips

Le système de transcription numérique de bureau est une solution de création de documents spécifiquement conçue pour faciliter la dictée et la rendre plus intuitive. Son ergonomie exceptionnelle vous permet de gérer facilement votre travail.

Améliorez votre productivité

- Rembobinage automatique pour vous permettre de revenir rapidement au début de la cassette
- Fonctions de recherche avant et de saut pour accéder rapidement au début de l'enregistrement suivant
- Le grand écran affiche toutes les informations nécessaires pour une gestion optimale de la charge de travail.

Qualité audio supérieure

- Pédale de commande ergonomique pour un meilleur contrôle de la lecture
- Casque stéréo léger pour plus de confort
- Commandes de tonalité, de vitesse et de volume pour une lecture limpide à tout moment

Conçu pour les professionnels

- Fonction de retour automatique pour mettre en pause la transcription sans perdre un seul mot
- Protection de l'enregistrement pour ne pas perdre les dictées importantes
- Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la cassette

PHILIPS

Spécifications

Machine de transcription de bureau

- Casque : 3,5 mm
- Pédale de commande : 3,5 mm
- Alimentation secteur : 12 VCC
- Fréquence : 200–6 000 Hz
- Puissance de sortie : >600 mW
- Dimensions du produit : 135 mm × 232 mm × 50 mm
- Poids : 1 150 g

Casque

- Système acoustique : ouvert
- Type d'aimant : néodymium
- Qualité sonore : optimale pour la reproduction vocale
- Impédance : 64 ohms
- Puissance maximale en entrée : 2 × 10 mW
- Sensibilité : 103 dB
- Diamètre du haut-parleur : 14 mm
- Système : dual sound system
- Connexion par câble : câble unilatéral
- Longueur du câble : 3 m
- Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit
- Finition du connecteur : plaqué or
- Dimensions du produit (L × P × H) : 226 mm × 130 mm × 25 mm
- Poids : 100 g

Spécifications environnementales

- Conforme aux dispositions de la directive 2011/65/EU (RoHS)
- Produit avec soudures sans plomb

Contenu de l'emballage

- Machine de transcription LFH0720T
- Mini cassette LFH0005
- Pédale de commande LFH2210
- Casque de transcription LFH0234
- Alimentation secteur LFH0155

Accessoires compatibles

- Casques Philips LFH0232, LFH0233, LFH0234, LFH0334, LFH2236

Points forts

Rembobinage automatique

Le rebobinage automatique vous permet de gagner du temps et de revenir rapidement et automatiquement au début de la cassette.

Fonctions de recherche

Les fonctions de recherche avant et de saut permettent un accès rapide au début de l'enregistrement suivant et facilitent la navigation à travers vos enregistrements.

Compteur LCD de défilement de la bande

Le compteur LCD de défilement de la bande vous permet de voir immédiatement les enregistrements sur chaque cassette.

Pédale de commande ergonomique

Le profil ultra-fin et ergonomique garantit un contrôle en mains libres de toutes les fonctions de lecture avec un effort physique minime.

Casque stéréo léger

Casque stéréo léger de type sous le menton conçu pour offrir une excellente qualité sonore. Il est muni de coussinets ultradoux pour plus de confort.

Système de contrôle du volume, de la tonalité et de la rapidité.

Les commandes de variation de la tonalité, de la vitesse et du volume garantissent une lecture limpide et fournissent toutes les fonctionnalités nécessaires pour une transcription rapide et précise.

Retour automatique

La fonction de retour automatique repasse les dernières secondes de l'enregistrement pour vous permettre de vérifier l'élément enregistré et de le valider pour une transcription exacte et rapide.

Protection de l'enregistrement

Vous pouvez protéger les dictées importantes en utilisant la fonction de protection de l'enregistrement. De cette façon, vous n'enregistrerez jamais accidentellement sur des enregistrements importants.

Bobinage ultra-rapide

La fonction de bobinage ultra-rapide vous permet de gagner du temps en accédant à n'importe quelle partie de la cassette en quelques secondes.



Date de parution
2014-02-04

Version 1.1

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. La marque Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés par Speech Processing Solutions GmbH sous licence de Koninklijke Philips N.V. Toutes les marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

www.philips.com/dictation