



Philips
Equipo de dictado
de sobremesa

Minicasete

LFH0730D

Trabaje más inteligentemente

con las soluciones de dictado de Philips

El equipo de dictado 730 está diseñado para realizar dictados de calidad profesional con facilidad. Todas las principales funciones de dictado se pueden controlar con una mano. El secreto del equipo de dictado 730 radica en su facilidad y rapidez de acceso a cualquier parte de la cinta. Ofrece dictado y transcripción eficiente gracias a la pantalla visual de flujo de trabajo. Sus grabaciones se pueden identificar y localizar fácilmente según su prioridad y longitud.

Mejore su productividad

- Rebobinado automático para regresar rápidamente al principio de la cinta
- Funciones de búsqueda hacia delante y salto que permiten un acceso rápido al comienzo de la siguiente grabación
- Exploración audible que permite controlar el paso de la cinta hacia delante y el rebobinado
- Se puede utilizar como equipo de dictado y transcripción con accesorios adicionales

Calidad de sonido superior

- Controles de tono, velocidad y volumen que ofrecen una reproducción clara en todo momento
- Micrófono de alta calidad que permite hacer grabaciones de una calidad extraordinaria
- Altavoz integrado que garantiza una reproducción muy clara
- Sensibilidad de micrófono ajustable para obtener una calidad de sonido superior

Diseñado para profesionales

- La pantalla visual de flujo de trabajo muestra de un vistazo información importante
- Micrófono de mano con interruptor deslizante ergonómico que permite su utilización con un solo dedo
- Protección de grabaciones que salvaguarda sus valiosos dictados
- Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Conectividad

- Auriculares: 3,5 mm
- Pedal de control: 3,5 mm
- Micrófono: RJ-14
- Fuente de alimentación: 12 V CC

Sonido

- Frecuencia: 200–6.000 Hz
- Potencia de salida: >600 mW

Micrófono:

- Sensibilidad: modo de dictado: 4 mV/90 dB \pm 2 dB, modo de conferencia: 4 mV/76 dB \pm 2 dB
- Altavoz: 84 dB/100 mW/10 cm
- Voltaje de entrada: 0,5 V/2 k Ω

Especificaciones ecológicas

- De conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
- Productos soldados sin plomo

Contenido del embalaje

- Dispositivo de transcripción y dictado LFH0730
- Minicasete LFH0005
- Micrófono LFH0276
- Fuente de alimentación LFH0155
- Soporte de micrófono

Especificaciones

- Dimensiones del producto: 135 mm \times 232 mm \times 50 mm/ 5,3 pulg. \times 9. pulg. \times 2 pulg.
- Peso: 1150 g/39 oz.

Accesorios

- Auriculares LFH0234 de Philips
- Micrófono para reuniones LFH9172 de Philips
- Pedal de control LFH2210 de Philips

Destacados

Rebobinado automático

La función de rebobinado automático le permite ahorrar tiempo volviendo rápidamente al principio de la cinta de forma automática.

Funciones de búsqueda

Las funciones de búsqueda hacia delante y salto permiten pasar rápidamente al comienzo de la siguiente grabación, lo que facilita la navegación por las grabaciones.

Exploración audible

La exploración audible le permite encontrar con facilidad partes específicas de los dictados.

Funcionalidad polivalente

El pedal de control opcional LFH2210 permite llevar un control manos libres de la reproducción y los auriculares para transcripción profesional LFH0234 convierten el equipo de dictado de sobremesa de Philips en un dispositivo de transcripción.

Controles de volumen, tono y velocidad

Los controles variables de tono, velocidad y volumen garantizan una reproducción clara y ofrecen todas las funciones necesarias para la precisión de las transcripciones.

Micrófono de alta calidad

El micrófono de alta calidad recoge cada detalle acústico para ofrecer una reproducción de sonido perfecto.

Reproducción muy clara

El altavoz frontal incorporado garantiza una reproducción muy clara de los archivos de dictado.

Sensibilidad de grabación ajustable

La sensibilidad de grabación se puede cambiar para evitar los ruidos de fondo y ajustarse al entorno de la grabación.

Pantalla visual de flujo de trabajo

La gran pantalla muestra toda la información necesaria para gestionar la carga de trabajo. Indica información importante como la longitud del casete y el tiempo de grabación restante.

Función de interruptor deslizante

Edición de archivos fácil y rápida mediante el cómodo interruptor deslizante. Ofrece respuesta rápida y está diseñado para utilizarlo con una sola mano.

Protección de grabaciones

Puede salvaguardar sus valiosos dictados utilizando la función de protección de grabaciones. De este modo nunca grabará accidentalmente sobre otra grabación.

Función de salto turbo

La función de salto turbo le permite pasar a cualquier parte de la cinta en unos segundos y le ahorra un tiempo muy valioso.



Fecha de expedición
2011-10-06

Versión 1.0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus propietarios respectivos.

www.philips.com/dictation