

Philips
Equipo de
transcripción
de sobremesa

Minicasete

LFH0730T



Trabaje más inteligentemente

con las soluciones de transcripción de Philips

El equipo de transcripción de sobremesa de Philips es una solución para la creación de documentos específicamente diseñada para hacer la transcripción más fácil e intuitiva. Con el pedal de control ergonómico para un control manos libres de la reproducción y los auriculares de transcripción profesional, el equipo de transcripción de sobremesa lleva la transcripción a un nuevo nivel. El secreto del equipo de dictado 730 radica en su facilidad y rapidez de acceso a cualquier parte de la cinta.

Mejore su productividad

- Rebobinado automático para regresar rápidamente al principio de la cinta
- Funciones de búsqueda hacia delante y salto que permiten un acceso rápido al comienzo de la siguiente grabación
- Exploración audible que permite controlar el paso de la cinta hacia delante y el rebobinado
- Se puede utilizar como equipo de dictado y transcripción con accesorios adicionales

Calidad de sonido superior

- Pedal de control ergonómico que ofrece un control de la reproducción más cómodo
- Auriculares estéreo ligeros más cómodos de llevar
- Controles de tono, velocidad y volumen que ofrecen una reproducción clara en todo momento
- Altavoz integrado que garantiza una reproducción muy clara

Diseñado para profesionales

- La pantalla visual de flujo de trabajo muestra de un vistazo información importante
- El retroceso automático pausa la transcripción sin perder ni una palabra
- Protección de grabaciones que salvaguarda sus valiosos dictados
- Función de salto turbo que permite un acceso rápido a cualquier parte de la cinta

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Equipo de transcripción de sobremesa

- Auriculares: 3,5 mm
- Pedal de control: 3,5 mm
- Micrófono: RJ-14
- Fuente de alimentación: 12 V CC
- Frecuencia: 200–6.000 Hz
- Potencia de salida: >600 mW
- Dimensiones del producto:
135 mm × 232 mm × 50 mm/
5,3 pulg. × 9,1 pulg. × 2,0 pulg.
- Peso: 1.150 g/39 oz.

Auriculares

- Sistema acústico: abierto
- Tipo de imán: neodimio
- Calidad de sonido: optimizado para la reproducción de voz
- Impedancia: 64 Ohm
- Potencia máxima de entrada: 2 × 10 mW
- Sensibilidad: 103 dB
- Diámetro del altavoz: 14 mm
- Sistema: sistema de sonido dual
- Conexión del cable: unilateral
- Longitud del cable: 3 m/10 pies
- Conector: 3,5 mm estéreo, en ángulo recto
- Acabado del conector: chapado en oro
- Dimensiones del producto (ancho × largo × alto):
226 mm × 130 mm × 25 mm/
9 pulg. × 5 pulg. × 1 pulg.
- Peso: 100 g/3,5 oz.

Especificaciones ecológicas

- De conformidad con la directiva 2002/95/CE (RoHS)
- Productos soldados sin plomo

Contenido del embalaje

- Dispositivo de transcripción y dictado LFH0730
- Minicasete LFH0005
- Pedal de control LFH2210
- Auriculares para transcripción LFH0234
- Fuente de alimentación LFH0155

Accesorios

- Auriculares Philips LFH0232, LFH0233, LFH0334, LFH2236
- Micrófono de mano de Philips LFH0276/00
- Micrófono para reuniones LFH9172 de Philips

Destacados

Rebobinado automático

La función de rebobinado automático le permite ahorrar tiempo volviendo rápidamente al principio de la cinta de forma automática.

Funciones de búsqueda

Las funciones de búsqueda hacia delante y salto permiten pasar rápidamente al comienzo de la siguiente grabación, lo que facilita la navegación por las grabaciones.

Exploración audible

La exploración audible le permite encontrar con facilidad partes específicas de los dictados.

Funcionalidad polivalente

El micrófono remoto de mano multifuncional LFH0276/00 de Philips con altavoz incorporado convierte su equipo de transcripción de sobremesa de Philips en un dispositivo de dictado.

Pedal de control ergonómico

Su diseño estilizado y ergonómico garantiza un control manos libres de todas las funciones de reproducción con mínimo esfuerzo físico.

Auriculares estéreo ligeros

Auriculares estéreo ligeros de uso bajo la barbilla diseñados para ofrecer una calidad de sonido excelente. Cuentan con almohadillas suaves para el oído que mejoran su comodidad.

Controles de volumen, tono y velocidad

Los controles variables de tono, velocidad y volumen garantizan una reproducción clara y ofrecen todas las funciones necesarias para la precisión de las transcripciones.

Reproducción muy clara

El altavoz frontal incorporado garantiza una reproducción muy clara de los archivos de dictado.

Pantalla visual de flujo de trabajo

La gran pantalla muestra toda la información necesaria para gestionar la carga de trabajo. Indica información importante como la longitud del casete y el tiempo de grabación restante.

Retroceso automático

La función de retroceso automático vuelve a reproducir los últimos segundos para revisar el material grabado con el fin de confirmar la transcripción, lo que le permitirá transcribir más rápidamente y con mayor precisión.

Protección de grabaciones

Puede salvaguardar sus valiosos dictados utilizando la función de protección de grabaciones. De este modo nunca grabará accidentalmente sobre otra grabación.

Función de salto turbo

La función de salto turbo le permite pasar a cualquier parte de la cinta en unos segundos y le ahorra un tiempo muy valioso.



Fecha de expedición
2011-10-06

Versión 1.0

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus propietarios respectivos.

www.philips.com/dictation