

Philips  
Système de  
transcription de  
bureau

Mini cassette

LFH0730T



## Travailler plus intelligemment

avec les solutions de transcription Philips

Le système de transcription numérique de bureau de Philips est une solution de création de documents spécifiquement conçue pour faciliter la transcription et la rendre plus intuitive. Avec la pédale de commande ergonomique vous permettant de contrôler la lecture en mains libres et le casque de transcription professionnel, le système de transcription numérique donne une autre dimension à la transcription. Le système de transcription numérique 730 est exceptionnel car il vous permet d'accéder facilement et rapidement à n'importe quelle partie de la cassette.

### Améliorez votre productivité

- Rembobinage automatique pour vous permettre de revenir rapidement au début de la cassette
- Fonctions de recherche avant et de saut pour accéder rapidement au début de l'enregistrement suivant
- Recherche sonore pour surveiller les fonctions de recherche avant et de rembobinage
- Peut être utilisé à la fois comme machine de transcription et de dictée avec des accessoires supplémentaires

### Qualité audio supérieure

- Pédale de commande ergonomique pour un meilleur contrôle de la lecture
- Casque stéréo léger pour plus de confort
- Commandes de tonalité, de vitesse et de volume pour une lecture limpide à tout moment
- Haut-parleur intégré assurant une lecture au son limpide

### Conçu pour les professionnels

- Écran de visualisation permettant de voir d'un seul coup d'œil les informations importantes
- Fonction de retour automatique pour mettre en pause la transcription sans perdre un seul mot
- Protection de l'enregistrement pour ne pas perdre les dictées importantes
- Bobinage ultra-rapide pour accéder rapidement à n'importe quelle partie de la cassette

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spécifications

## Machine de transcription de bureau

- Casque : 3,5 mm
- Pédale de commande : 3,5 mm
- Microphone : RJ-14
- Alimentation secteur : 12 VCC
- Fréquence : 200–6 000 Hz
- Puissance de sortie : >600 mW
- Dimensions du produit : 135 mm × 232 mm × 50 mm
- Poids : 1 150 g

## Casque

- Système acoustique : ouvert
- Type d'aimant : néodymium
- Qualité sonore : optimale pour la reproduction vocale
- Impédance : 64 ohms
- Puissance maximale en entrée :  $2 \times 10$  mW
- Sensibilité : 103 dB
- Diamètre du haut-parleur : 14 mm
- Système : dual sound system
- Connexion par câble : câble unilatéral
- Longueur du câble : 3 m
- Connecteur : 3,5 mm stéréo, à angle droit
- Finition du connecteur : plaqué or
- Dimensions du produit (L × P × H) : 226 mm × 130 mm × 25 mm
- Poids : 100 g

## Spécifications environnementales

- Conforme aux dispositions de la directive 2002/95/CE (RoHS)
- Produit avec soudures sans plomb

## Contenu de l'emballage

- Machine de dictée et de transcription LFH0730
- Pédale de commande LFH2210
- Casque de transcription LFH0234
- Alimentation secteur LFH0155

## Accessoires compatibles

- Casques Philips LFH0232, LFH0233, LFH0334, LFH2236
- Microphone portatif Philips LFH0276/00
- Microphone de réunion Philips LFH9172

# Points forts

## Rembobinage automatique

Le rebobinage automatique vous permet de gagner du temps et de revenir rapidement et automatiquement au début de la cassette.

## Fonctions de recherche

Les fonctions de recherche avant et de saut permettent un accès rapide au début de l'enregistrement suivant et facilitent la navigation à travers vos enregistrements.

## Recherche sonore

La recherche sonore vous permet de retrouver facilement des parties spécifiques de vos dictées.

## Multifonction

Le microphone portatif multifonctions à longue distance LFH0276/00 de Philips, doté d'un haut-parleur intégré, transforme votre système de transcription numérique Philips en enregistreur de dictée.

## Pédale de commande ergonomique

Le profil ultra-fin et ergonomique garantit un contrôle en mains libres de toutes les fonctions de lecture avec un effort physique minimale.

## Casque stéréo léger

Casque stéréo léger de type sous le menton conçu pour offrir une excellente qualité sonore. Il est muni de coussinets ultradoux pour plus de confort.

## Système de contrôle du volume, de la tonalité et de la rapidité.

Les commandes de variation de la tonalité, de la vitesse et du volume garantissent une lecture limpide et fournissent toutes les fonctionnalités nécessaires pour une transcription rapide et précise.

## Qualité de lecture limpide

Le haut-parleur intégré à l'avant garantit une qualité de lecture limpide de vos fichiers de dictée.

## Écran de visualisation des dictées

Le grand écran affiche toutes les informations nécessaires pour une gestion optimale de la charge de travail. Il affiche des informations importantes telles que la longueur de la cassette et le temps d'enregistrement restant.

## Retour automatique

La fonction ajustable de retour automatique repasse les dernières secondes de l'enregistrement pour vous permettre de vérifier l'élément enregistré et de le valider pour une transcription exacte et rapide.

## Protection de l'enregistrement

Vous pouvez protéger les dictées importantes en utilisant la fonction de protection de l'enregistrement. De cette façon, vous n'enregistrerez jamais accidentellement sur des enregistrements importants.

## Bobinage ultra-rapide

La fonction de bobinage ultra-rapide vous permet de gagner du temps en accédant à n'importe quelle partie de la cassette en quelques secondes.



Date de parution  
2011-10-06

Version 1.0

© 2014 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)