

Philips  
Stereo-Kopfhörer

LFH2236



## Hervorragende Audioqualität

mit Philips Stereo-Kopfhörern

Ultra-leichte Kopfhörer für größeren Komfort bei längerer Verwendung. Die Bass-Beat-Öffnungen produzieren einen tiefen, vollen Ton. Umgebungsgeräusche werden perfekt ausgeblendet, während der Sound der Kopfhörer für eine perfekte Qualität in einer geschlossenen Kammer verbleibt.

### Ausgezeichnete Tonqualität

- Professionelles Headset, das konzentriertes Transkribieren auch im geschäftigen Büroumfeld ermöglicht
- 30 mm Lautsprecherdurchmesser für eine hervorragende Sound-Qualität
- Bass-Beat-Öffnungen ermöglichen den Luftdurchfluss für eine bessere Tonqualität

### Für optimale Ergebnisse

- Verstärkte Kabelanschlüsse gewährleisten Qualität und Langlebigkeit
- Der ultra-leichte Kopfbügel verbessert den Komfort und Sitz
- Ein 3 Meter langes Kabel garantiert Bewegungsfreiheit am Arbeitsplatz

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spezifikationen

# Highlights

## Sound

- Typ: binaural
- Soundmodus: stereo
- Technologie: dynamisch
- Akustik-System: offen
- Magnettyp: Ferrit
- Schwingspule: Kupfer
- Membran: Mylar-Kalotte
- Frequenzgang: 18 Hz–20 kHz
- Impedanz: 32 Ohm
- Max. Eingangsleistung: 100 mW
- Empfindlichkeit: 96 dB
- Lautsprecherdurchmesser: 30 mm

## Anschlussmöglichkeiten

- Kabelverbindung: zwei parallele Kabel, symmetrisch
- Kabellänge: 3 m
- Anschluss: 3,5 mm stereo
- Kabeltyp: Kupfer
- Steckerart: vergoldeter, rechtwinkliger Stereo-Stecker

## Packungsinhalt

- Stereo-Kopfhörer
- Zwei austauschbare Ohrpolster

## Kompatibilität

- Alle Philips Schreibtisch-Diktier- und Transkriptionssysteme
- Philips Pocket Memo Diktiergerät LFH9375, LFH9380, Serie LFH9500, Serie LFH9600
- Philips Pocket Memo Meeting Recorder LFH0955

## Umwelteigenschaften

- Erfüllt Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)
- Bleifrei verlötetes Produkt

## Spezifikationen

- Produktabmessungen: 170 mm × 135 mm × 50 mm
- Gewicht: 75 g

## Zubehör

- Philips USB Audio-Adapter LFH9034

## Alles, was Sie brauchen

Das Zubehör von Philips wurde entwickelt, damit Sie das Meiste aus Ihren Philips Diktiergeräten machen können. Sie gewährleisten optimale Ergebnisse und sorgen für eine längere Lebensdauer Ihrer Philips Produkte.

## 30 mm Lautsprecherdurchmesser

Der 30-mm-Lautsprecher ist kompakt für optimalen Tragekomfort und dennoch groß genug für einen klaren, kräftigen Ton. Er besitzt damit die ideale Größe für einen unverzerrten Hörerlebnis.

## Bass-Beat-Öffnungen

Bass-Beat-Öffnungen ermöglichen den Luftdurchfluss für eine bessere Tonqualität mit einem tiefen, kräftigen Bass.

## Verstärkte Kabelverbindung

Ein weiches Kunststoffteil auf der Ohrmuschel verringert die Kabelbelastung, schützt den Anschluss und verhindert Schäden durch wiederholtes Biegen.

## Ultra-schlankes Design

Der schlanke und leichte Edelstahl-Kopfbügel ist so federleicht, dass Sie ihn kaum bemerken werden.

## 3-Meter-Kabel

Das 3 m lange Kabel verleiht Ihnen Bewegungsfreiheit an Ihrem Arbeitsplatz, ohne dass Sie die Kopfhörer abnehmen müssen.



Ausstellungsdatum  
2011-10-06

Version 1.0

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Die Spezifikation können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Handelsmarken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder ihrer entsprechenden Eigentümer.

[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)