

PHILIPS

Handschalter

Für digitale Systeme

Ergonomisches Design

Anti-Rutsch-Unterlage

LFH2305



Transkription leicht gemacht

mit dem Philips Handschalter

Der Philips Handschalter ist die perfekte Alternative zu Fußschaltern für eine einfache Steuerung sämtlicher Transkriptionsfunktionen. Der ergonomisch geformte Handschalter kann für eine einfache Benutzung nur mit den Fingerspitzen vor die Tastatur gestellt werden.

Höchste Leistung

- Plug & Play für einfache Installation
- Anti-Rutsch-Unterlagen halten die Handsteuerung an der richtigen Stelle
- Zentrale Konfiguration und Management sparen Zeit und Ressourcen

Für professionelle Anwender

- Ergonomisches Design für professionelle Verwendung und höchsten Komfort
- Kann für optimalen Komfort mit oder ohne Handballenauflage verwendet werden
- Langlebige Materialien gewährleisten höchste Qualität für eine längere Verwendung



Highlights

Plug & Play

Plug-and-Play-Funktion für eine einfache und schnelle Installation.

Anti-Rutsch-Unterlagen

Anti-Rutsch-Unterlagen stellen sicher, dass der Handschalter stets an der richtigen Stelle bleibt.

Ergonomisches Design

Der Handschalter wurde in Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern entwickelt, um einen reibungslosen Transkriptionsprozess mit minimaler körperlicher Belastung zu gewährleisten.

Einfache Installation und Instandhaltung

Der Handschalter kann mit dem Philips Remote Device Manager einfach installiert und konfiguriert werden. Administratoren können die Konfigurationen und Einstellungen der Philips Diktiergeräte zentral verwalten, aktualisieren und pflegen.

Handballenauflage

Der Handschalter umfasst eine Handballenauflage für optimalen Komfort. Die Handballenauflage lindert Spannungen im Nacken und in den Schultern und verringert somit die körperliche Belastung bei langen Transkriptionen.

Langlebige Materialien

Der Philips Handschalter besteht aus hochqualitativen langlebigen Materialien, die eine lange Produktlebensdauer gewährleisten.

Spezifikationen

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss: USB

Betriebsbedingungen

Temperatur: 5°–45°C

Feuchtigkeit: 10 %–90 %

Packungsinhalt

Steuereinheit

Handballenauflage

Gummimatte

Benutzerhandbuch

Umwelteigenschaften

Erfüllt Richtlinie 2002/95/EG (RoHS)

Bleifrei verlötetes Produkt

Spezifikationen

Produktabmessungen:

480 mm × 252 mm × 22 mm

Gewicht: 597 g

Design und Oberfläche

Farbe(n): schwarz

Zubehör

Philips Transkriptions-Kopfhörer LFH0234

Philips Transkriptions-Kopfhörer LFH0334

Philips SpeechExec Workflow-Software

