

PHILIPS

Micrófono de clip

Micrófono condensador

El protector contra viento

Compañero perfecto

LFH9173



No te pierdas ni una palabra

Maximiza tus opciones de grabación

El micrófono de clip es un micrófono condensador omnidireccional para grabar situaciones en las que se necesita discreción y funcionamiento en manos libres. Su gran sensibilidad de captura ofrece una calidad de grabación excelente.

Superior audio quality

- Un clip mantiene el micrófono siempre en su sitio
- Micrófono condensador para una calidad de grabación excepcional
- El protector contra viento reduce los ruidos no deseados

Diseñado para ti

- Un compañero perfecto para tu grabadora móvil
- Materiales resistentes que mejoran la calidad para el uso prolongado
- Unos resultados óptimos gracias a la solución completa de Philips



Destacados

Siempre en su sitio

Gracias al práctico clip, el micrófono se puede sujetar fácilmente a solapas, corbatas u otras prendas. Sólo tienes que conectarlo a tu Digital Pocket Memo o Voice Tracer. No es necesario ningún otro tipo de instalación.

Micrófono condensador

El sensible condensador Electret captura todos los detalles acústicos para lograr una reproducción perfecta del sonido con calidad de estudio.

Un compañero perfecto

El práctico micrófono para grabar convierte a tu grabadora de voz móvil en un micrófono para entrevistas.

Muy resistente

Sus materiales resistentes y de alta calidad capacitan a los auriculares manos libres para el uso prolongado.

Solución completa de Philips

La solución completa de Philips producirá unos resultados extraordinarios en cualquier situación.

Protector contra viento incluido

El protector contra viento incluido mejora en gran medida la calidad del sonido al evitar los ruidos molestos no deseados.

Especificaciones

Conectividad

Conector: mono, 3,5 mm

Sonido

Respuesta de frecuencia: 50 - 20.000 Hz

Impedancia: aprox. 2,2 kiloohmios a 1 kHz

Sensibilidad: -66 dB ± 3 dB a 1 kHz

Tipo: micrófono condensador electret

Direccional: omnidireccional

Voltaje de funcionamiento estándar: 1,5 V

Longitud del cable: 1,2 m

Especificaciones medioambientales

Cumple con la norma 2002/95/EC (RoHS)

Producto con soldaduras sin plomo

Accesorios

Conector adaptador (3,5 a 2,5 mm)

Clip

Protector contra viento

Diseño y acabado

Color(es): negro

