

# PHILIPS

## Microfoon met bevestigingsclip

Condensatormicrofoon

Microfoonbescherming

Perfekte accessoire

LFH9173



## Geen woord gaat verloren

### Een maximum aan opnameopties

Deze opclipbare condensatormicrofoon is ideaal voor situaties die discretie en handsfree bediening vereisen. De hoge opnamegevoeligheid staat garant voor een uitstekende opnamekwaliteit.

#### **Superieure audiokwaliteit**

- Dankzij de dasclip blijft de microfoon altijd op zijn plaats zitten
- Condensatormicrofoon voor een superieure opnamekwaliteit
- Microfoonbescherming weert ongewenst geluid

#### **Ontwikkeld met het oog op uw gebruikskomfort**

- Het perfecte accessoire voor uw mobiele recorder
- Duurzame materialen voor meer kwaliteit en langdurig gebruik
- Optimale resultaten met een totaaloplossing van Philips



No 1 in SPS mondiaal  
klantentevredenheids-  
onderzoek 09/2015

# Highlights

## Altijd op zijn plaats

Met de handige clip kan de microfoon eenvoudig worden bevestigd aan kragen, stropdassen of andere kledingstukken. U sluit de microfoon gewoon aan op uw Digital Pocket Memo of Voice Tracer. U hoeft verder niets te installeren.

## Condensatormicrofoon

De gevoelige electret-condensator vangt alle akoestische details op voor een perfecte geluidsreproductie van studiokwaliteit.

## Het perfecte accessoire

De handige afzonderlijke microfoon verandert uw spraakrecorder in een interviewmicrofoon.

## Zeer duurzaam

Dankzij de duurzame en hoogwaardige materialen is de handsfree headset geschikt voor langdurig gebruik.

## Een totaaloplossing van Philips

De totaaloplossing van Philips produceert uitstekende resultaten in alle situaties.

## Inclusief microfoonbescherming

De meegeleverde microfoonbescherming verbetert de geluidskwaliteit enorm door ongewenst en storend geluid te weren.

# Specificaties

## Connectiviteit

Connector: mono, 3,5 mm

## Geluid

Frequentiebereik: 50 - 20.000 Hz

Impedantie: circa 2200 ohm bij 1 kHz

Gevoeligheid: -66 dB ± 3 dB bij 1 kHz

Type: electret-condensatormicrofoon

Directionaliteit: omnidirectioneel

Standaardvoltage: 1,5 V

Kabellengte: 1,2 m

## Milieuspecificaties

Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)

Loodvrij gesoldeerd product

## Accessoires

Adapteraansluiting (3,5-naar-2,5 mm)

Dasclip

Microfoonbescherming

## Ontwerp en afwerking

Kleur(en): zwart

