# **PHILIPS**

## **Smart**Meeting

Solution de conférence audio et vidéo HD

avec assistant de réunion Sembly

Prise de notes automatique

Résumés de réunions instantanés

Plans d'action automatisés

Son et image haute qualité



PSE0550



# Concentrez-vous sur votre réunion, nous nous chargeons du reste

## Comptes-rendus et retours de réunion automatisés

La solution de conférence audio et vidéo HD Philips SmartMeeting et l'assistant de réunion Sembly sont vos partenaires attitrés en réunion pour la prise de notes. Dotée de la vidéo 4K haute définition, d'une fonctionnalité de panoramique/inclinaison et d'un zoom améliorés ainsi que d'une localisation automatique de la voix, la solution de conférence Philips SmartMeeting capture l'intégralité de la pièce et de ses occupants, pour une qualité de son et d'image exceptionnelle. Sembly génère des transcriptions et des résumés automatiques, tout en soulignant pour vous les plans d'action et les choses à faire. Cette solution vous permet de savoir rapidement et facilement ce qui a été dit, et par qui, après chaque réunion, même si vous n'y avez pas assisté.

#### Protocoles de réunion rapides et précis

- Prise de notes automatique pour vous permettre de vous concentrer sur les réunions
- Résumé instantané de la réunion pour en connaître l'issue en un coup d'œil
- Plans d'action et prise de notes automatisés en fin de réunion afin de gagner du temps
- Séparation claire des locuteurs grâce à l'identification vocale
- Sembly est compatible avec toutes les principales plate-formes telles que Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et GoToMeeting

#### Qualité d'enregistrement maximale

- Caméra 4K haute définition pour une netteté impressionnante de la vidéo et une reproduction précise des couleurs
- Enregistrement à 360° et réseau de 4 microphones haute qualité pour des enregistrements de réunion cristallins
- Commandes de panorama, d'inclinaison et de zoom flexibles pour cadrer les interlocuteurs et les tableaux comme il se doit
- Haut-parleur haute qualité pour une compréhension des voix en toute clarté
- Design portable et batterie puissante, pour des réunions en toute flexibilité, même lors de déplacements



## Points forts

#### Concentrez-vous sur votre réunion



Sembly se joindra à tout appel auquel il a été invité, se présentera puis commencera l'enregistrement. Il peut même assister à un appel auquel vous ne participez pas! Vous pouvez vous concentrer sur les discussions sans être distrait par l'obligation de prendre des notes.

#### Résumé de réunion instantané



La conversation transcrite apparaîtra peu de temps après l'appel dans l'application Sembly : vous pouvez la lire, y effectuer des recherches et à la partager à votre gré.

#### Plans d'action automatisés



L'intelligence artificielle de Sembly détecte les plans d'action, les problèmes, les nécessités et bien plus encore pour vous aider à mettre l'accent sur des points clés, si vous avez manqué une information durant la discussion ou si vous souhaitez simplement en confirmer des détails.

#### Séparation claire des locuteurs



Sembly dispose de fonctionnalités avancées telles que l'algorithme révolutionnaire VoiceID, capable d'identifier les locuteurs lors de réunions et de classifier les transcriptions en fonction de ces derniers. Chaque locuteur se voit attribuer sa propre « empreinte vocale » virtuelle.

#### Intégrations



Sembly se connecte à toutes les principales plate-formes telles que Microsoft Teams, Google Meet, Zoom et GoToMeeting. Il se synchronise automatiquement à vos calendriers Google ou Outlook. Vous pouvez également inviter Sembly à un appel non planifié à tout moment.

#### 4K haute définition



La caméra capture les locuteurs en 4K pour une netteté exceptionnelle, avec une restitution précise des couleurs. Le capteur CMOS 1/2,8" garantit une clarté, une netteté et une précision de la vidéo, même en cas de faible luminosité.

#### Enregistrement à 360°



Le réseau de 4 microphones à réduction de bruit capte les sons sur un rayon de 6 mètres et détecte jusqu'à 6 locuteurs autour de la table. La technologie intelligente d'amélioration de l'intelligibilité et de filtrage du bruit garantit des appels au son clair et naturel.

#### Localisation de la voix



Cadrage optimal des locuteurs et des tableaux grâce aux commandes de panorama, d'inclinaison et de zoom flexibles. Enregistrez jusqu'à trois positions de caméra préréglées et sélectionnez-les rapidement avec la télécommande. La fonctionnalité de localisation de la voix déplace et ajuste automatiquement l'objectif afin de suivre et de cadrer le locuteur actuel.

#### Haut-parleur haute qualité



La solution SmartMeeting est munie d'un hautparleur haute qualité afin que vous puissiez entendre et comprendre chaque mot prononcé par les locuteurs lors de la réunion.



## Points forts

#### Design portable



Légère et compacte, la solution de conférence audio et vidéo HD SmartMeeting peut être transportée d'une réunion à l'autre sur votre lieu de travail et même en déplacement. Grâce à la batterie lithium haute capacité capable de fournir jusqu'à 5 heures d'utilisation, soyez toujours prêt pour votre prochaine visioconférence téléphonique.



# Spécifications

Microphones

Nombre de microphones : 4 Agencement: anneau

Type: microphone numérique en silicium

Sensibilité: -29 dB

Fréquence d'échantillonnage/Profondeur de

bits: 16 kHz/16 bit

Portée d'enregistrement : environ 6 mètres/

jusqu'à 6 personnes

Angle d'enregistrement : 360° à l'horizontale

Rapport signal/bruit: 65 dB

Mode de communication : full duplex

Vidéos

Capteur photographique: capteur CMOS 1/2,8"

Format vidéo: MJPEG

Résolution vidéo: 1920 x 1080 pixels, 2 592 × 1 944 pixels, 3 840 × 2 160 pixels Cadence d'images à la seconde : 30 images par

seconde

Zoom de l'objectif : AF, zoom numérique 4 x pour 1 920 × 1 080 pixels, le zoom numérique n'est pas pris en charge pour les résolutions

plus élevées

Distance focale: 2,88 mm Champ de vision: 88 degrés Éclairage minimal: 0,2 Lux (F1.2) Balance des blancs : auto

Plage dynamique étendue Préréglages des positions de la caméra : 3, par

télécommande

**Haut-parleurs** 

Nombre de haut-parleurs : 2

Puissance de sortie du haut-parleur : 2 x 5 W

**Télécommande** 

Type: IR

Rayon: jusqu'à 10 m

Batterie

Type: Li-ion

Capacité: 2800 mAh Autonomie: jusqu'à 5 heures Temps de charge : 3 heures

Connectivité

USB: USB-C 2.0, USB video device class (UVC)

**Configuration requise** 

Système d'exploitation : macOS 12, Windows 10

ou versions ultérieures

Spécifications environnementales

Conforme à la norme 2011/65/UE (RoHS)

Produit sans soudure au plomb

**Conditions de fonctionnement** 

Température : 5 à 45 °C Humidité: 10 à 90 %

Dimensions et design

Dimensions du produit ( $L \times P \times H$ ):

 $8 \times 8 \times 23,3$  cm Poids: 1 080 g

Couleur : gris foncé/argent

Assistant de réunion Sembly

Offre Team Plus : quantité illimitée de réunions le premier mois, puis jusqu'à 4 réunions par mois compris dans le forfait. 10 % de réduction si vous souscrivez à un abonnement complet Langues prises en charge: français, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, japonais (+28 autres)

Applications prises en charge: Microsoft Teams,

Zoom, Google Meet, GoToMeeting

Contenu de l'emballage

Solution de conférence audio et vidéo HD

SmartMeeting Télécommande Câble USB

Adaptateur d'alimentation

Manuel de l'utilisateur (code de licence Sembly

inclus)

© 2023 Speech Processing Solutions GmbH. Tous droits réservés.

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Philips et le logo Philips en forme d'écusson sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

